

SAIL-M12GM12G-CD-2.0TV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bildliknande

Anslutningar mellan två I/O Slaves eller mellan styrsystemet och en I/O enhet utförs säkrast via två förkonfektionerade ledningar. Utbudet sträcker sig från PROFIBUS- och CANopen-, DeviceNet™, EtherCAT- till Ethernet-ledningar.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Bussledning, Anslutningsledning, M12 / M12, Antal poler: 5, 2 m, Hane stift, rak -Hona hylsa rak, Skärmad: Ja, LED: Nej, Mantelmateriel: PUR, Halogener: Nej
Art.nr.	2493720200
Typ	SAIL-M12GM12G-CD-2.0TV
GTIN (EAN)	4050118627923
Förp.	1 Stük

SAIL-M12GM12G-CD-2.0TV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	100 g
-----------	-------

Tekniska data för kabel

Antal poler	5	Färkodning	vit, blå, röd, svart
Halogener	Nej	Isolering	TPE
Kabeldragningsarea (utskrift/online)	2 x 0,67 mm ² + 2 x 0,38 mm ²	Kabellängd	2 m
Konfigurerbar kabellängd	Nej	Mantelfärg	violett
Mantelmateriel	PUR	Oljebeständighet	motsvarande IEC 60811:404
Skärmad	Ja	Släpkedjetålighet	Ja
Säker mot svetsstänk	Ja	Temperaturområde, fast lagd	-40...80 °C
Temperaturområde, rörligt	-25...80 °C	Vridtålighet	360 °/m

Allmänna tekniska data

Anslutningsgänga	M12 / M12	Kapslingsmaterial	PUR
Kodering	A-kodad	Kontaktyta	förgylld
LED	Nej	Material låsring	Mässing, förnicklad
Märkspänning	30 V	Nedsmutningsgrad	3
Skyddsklass	IP67, i åtdraget tillstånd	Temperaturområde kapsling	-25...+80 °C
Utförande	Hane stift, rak -Hona hylsa rak	bockad	Nej

Allmänna standarder

Kontaktton Norm	IEC 61076-2-101
-----------------	-----------------

Elektriska egenskaper

Märkspänning	30 V
--------------	------

Kontakt höger

Kapslingsmaterial	PUR	Kontaktmaterial hylsa	CuZn35PB2
Kontaktmaterial stift	CuZn35PB2	Kontaktyta	förgylld
Stickkontakt höger	M12, A-coded, IP67, female contact, straight, Plastic, shielded		

Kontakt vänster

Stickkontakt vänster	M12, A-kodad, IP67, han-kontakt, rak, Plast, skärmade
----------------------	---

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001855	ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855	ETIM 9.0	EC001855
ECLASS 9.0	27-06-03-11	ECLASS 9.1	27-06-03-11
ECLASS 10.0	27-06-03-11	ECLASS 11.0	27-06-03-11
ECLASS 12.0	27-06-03-11	ECLASS 13.0	27-06-03-11

SAIL-M12GM12G-CD-2.0TV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tekniska data****Miljööverensstämmelse för produkt**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Kataloger	Catalogues in PDF-format
-----------	--

SAIL-M12GM12G-CD-2.0TV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Ritningar


Profilritning




Profilritning




Polschema



Polschema



Kopplingsbild



Det idealiska verktyget: Screwty® med momentfunktion

