

TCC 12.8/26 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zdjęcie produktu



Regulowane połączenia krzyżowe

Skorzystaj z możliwości zwiększenia uniwersalności połączeń krzyżowych. Złącza krzyżowe TERMSERIES CROSS-CONNECTION (TCC) umożliwiają utworzenie indywidualnych połączeń krzyżowych dla nawet 51 styków. Maksymalna liczba łączonych biegunów została zwiększona do 32. Materiał paska może zostać bardzo łatwo skrócony do odpowiedniej długości. Złącza krzyżowe przekonują łatwą obsługą oraz przejrzystością i uniwersalnymi możliwościami połączeń. Dodatkowa siatka zapobiega deformacji sprężyny w trakcie montażu.

- Złącza krzyżowe dla nawet 51 styków z możliwością indywidualnej regulacji.
- Dodatkowa belka zapobiega deformacji sprężyny
- Zwiększony przekrój - możliwość podłączenia nawet 32 biegunów
- Odporność na drgania

Ogólne dane zamówieniowe

| | |
|------------|--------------------------------|
| Wersja | TERMSERIES, łącznik poprzeczny |
| Nr zam. | 2556460000 |
| Typ | TCC 12.8/26 BL |
| GTIN (EAN) | 4050118566970 |
| Ilość | 10 Szt. |

TCC 12.8/26 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i masa

| | | | |
|------------|----------|------------------|-------------|
| Głębokość | 4,8 mm | Głębokość (cale) | 0,189 inch |
| Wysokość | 13,1 mm | Wysokość (cale) | 0,516 inch |
| Szerokość | 323,4 mm | Szerokość (cale) | 12,732 inch |
| Masa netto | 9,7 g | | |

Temperatury

| | | | |
|---------------------------|----------------|----------------------------|----------------|
| Temperatura magazynowania | -40 °C...85 °C | Temperatura eksploatacyjna | -40 °C...60 °C |
|---------------------------|----------------|----------------------------|----------------|

Dane mostka poprzecznego

| | | | |
|---------------------|-----------|---------------------------------|----------------------------|
| Napięcie znamionowe | 300 V | Prąd znamionowy | 17,5 A |
| izolacja | Tak | Zabezpieczone przed dotknięciem | Tak |
| Barwny | niebieski | Liczba mostkowanych zacisków | 16 |
| Liczba biegunów | 26 | Raster w mm (P) | 12,8 mm |
| rodzaj montażu | wtykany | Wykonanie | można przycinać na długość |

dane znamionowe UL

| | |
|----------------------|------|
| Prąd znamionowy (UL) | 10 A |
|----------------------|------|

Dane ogólne

| | | | |
|----------------------------------|----------------------------|---------|--|
| Wykonanie | można przycinać na długość | | |
| Barwny | niebieski | | |
| Komponent o klasie palności UL94 | Komponent | Obudowa | |
| | Klasa palności UL94 | V-0 | |

Koordynacja izolacji

| | |
|---------------------|-------|
| Napięcie znamionowe | 300 V |
|---------------------|-------|

Dane przyłączeniowe

| | |
|-----------------|---------|
| Raster w mm (P) | 12,8 mm |
|-----------------|---------|

Klasyfikacje

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002586 | ETIM 7.0 | EC002586 |
| ETIM 8.0 | EC002586 | ETIM 9.0 | EC002586 |
| ECLASS 9.1 | 27-37-16-92 | ECLASS 10.0 | 27-37-16-92 |
| ECLASS 11.0 | 27-37-16-92 | ECLASS 12.0 | 27-37-16-92 |
| ECLASS 13.0 | 27-37-16-92 | | |

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| REACH SVHC | / |
| Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia |

Dopuszczenia

| | |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

TCC 12.8/26 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Pobieranie

| | |
|--------------------------|---|
| Dane projektowe | CAD data – STEP |
| Dokumentacja użytkownika | Beipackzettel / Package Insert Beipackzettel / Package Insert – multilingual |
| Katalogi | Catalogues in PDF-format |

TCC 12.8/26 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany


www.weidmueller.com

Rysunki

Zdjęcie produktu



Rysunek wymiarowany



TCC 12.8/26 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Narzędzia do cięcia i uwalniania złączy poprzecznych



- do połączeń poprzecznych serii Z Weidmüller
- do połączeń poprzecznych od WQV 2,5 do WQV 35
- do okien połączeń poprzecznych zacisków WTR 2,5 i WSI 6

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------------|
| Typ | KT ZQV | Wersja |
| Nr zam. | 9002170000 | Obcinaczki na jedną rękę |
| GTIN (EAN) | 4032248291670 | |
| Ilość | 1 Szt. | |
| Typ | WAW 1 NEUTRAL | Wersja |
| Nr zam. | 9004500000 | Pozostałe narzędzia |
| GTIN (EAN) | 4008190053925 | |
| Ilość | 1 Szt. | |

Narzędzia do cięcia




Narzędzia do cięcia przewodów o średnicy zewnętrznej do 8 mm, 12 mm, 14 mm oraz 22 mm. Ostrze o specjalnym kształcie pozwala na cięcie przewodów miedzianych i aluminiowych bez zginięcia oraz przy minimalnym wysiłku. Narzędzia tnące (od KT 8 do KT 22) są również wyposażone w izolację ochronną z certyfikatami badań przeprowadzonych przez VDE i GS do 1000 V zgodnie z normą EN/IEC 60900.

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | KT 14 | Wersja |
| Nr zam. | 1157820000 | narzędzia do cięcia, Obcinaczki na jedną rękę |
| GTIN (EAN) | 4032248945344 | |
| Ilość | 1 Szt. | |

Różne

Type code TERMSERIES accessories



Kody typów