

DG M16 PT6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Les solutions de câblage intelligentes peuvent vous faire économiser du temps et de l'argent.**

Le système modulaire FieldPower® contient la bonne solution pour chaque tâche de câblage.

Joint s pliables pour l'utilisation de câbles pré-confectionnés

Joint s disponibles avec filetage de connexion M16 et M20 Intégration possible des dispositifs de fonctionnée et de signalisation dans le joint

Informations générales de commande

Version	Insert étanche Field Power®, Joint avec filetage de connexion, IP65, avec le boîtier correspondant, EPDM
Référence	2545540000
Type	DG M16 PT6
GTIN (EAN)	4050118555523
Qté.	1 pièce(s)

DG M16 PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	25 mm	Profondeur (pouces)	0,984 inch
Hauteur	33,8 mm	Hauteur (pouces)	1,331 inch
Largeur	46,7 mm	Largeur (pouces)	1,839 inch
Poids net	23,01 g		

Températures

Température de stockage	-40 °C...85 °C	Température de fonctionnement	-40 °C...85 °C
-------------------------	----------------	-------------------------------	----------------

Classifications

ETIM 6.0	EC002624	ETIM 7.0	EC002624
ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ECLASS 9.1	27-18-27-90	ECLASS 10.0	27-18-28-15
ECLASS 11.0	27-18-28-15	ECLASS 12.0	27-18-28-15
ECLASS 13.0	27-18-28-15		

Caractéristiques générales

Matériau	EPDM	Silicone	Non
Couleur	noir	Forme	Joint avec filetage de connexion
Degré de protection	IP65, avec le boîtier correspondant	Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB
Position de montage, conseils de montage	dans le slot d'étanchéité FieldPower®	Filetage (intérieur)	M 16
Version	Adaptateur fileté M16		

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité	Manufacturer's Declaration FieldPower® Enclosure parts
Données techniques	CAD data – STEP
Catalogue	Catalogues in PDF-format

DG M16 PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Version IP68



En plus de la vaste gamme de boîtiers, Weidmüller propose une variété de presse-étoupes pour un large éventail d'applications.

Les presse-étoupes en laiton, plastique et acier inoxydable répondent aux classes de protection IP les plus diverses pour convenir à tout boîtier industriel.

En fonction de la série de presse-étoupes et de l'application, les presse-étoupes sont homologués et testés selon VDE, UL, UR, cULus, DNV GL ou EN 45545.

Informations générales de commande

Type	VG M16 - K 68	Version
Référence	1772290000	VG K (presse-étoupe plastique standard), Raccord à vis, droit, M 16, 10 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bars (30 min.), Polyamide 6
GTIN (EAN)	4032248129959	
Qté.	50 pièce(s)	
Type	VG M16-1/K68	Version
Référence	1909860000	VG K (presse-étoupe plastique standard), Raccord à vis, droit, M 16, 8 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bars (30 min.), Polyamide 6
GTIN (EAN)	4032248536788	
Qté.	50 pièce(s)	

Femelle



Pour le raccordement des capteurs-actionneurs sur les appareils on a besoin de différents connecteurs. Ils sont disponibles dans les versions M12, M8 et bien sûr M5.

Informations générales de commande

Type	SAIE-M12B-4-0.5U-M16	Version
Référence	1861120000	Connecteurs à équiper, M12, Femelle, droite, Filetage de montage: M 16 x 1,5, Nombre de pôles: 4, Longueurs de câbles / brins: 0.5 m, Montage frontal
GTIN (EAN)	4032248419166	
Qté.	1 pièce(s)	

DG M16 PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Connecteur femelle



Vos appareils périphériques ont besoin d'une alimentation plus forte. Nos nouveaux connecteurs débrochables M12 supportent sans problème 250 V et 2 A. Les connecteurs débrochables compacts M12 à codage A-, K-, L-, S et T sont conçus pour transmettre jusqu'à 630 V AC ou 60 V DC et 12 A.

Informations générales de commande

Type	SAIE-M12BL-0.3VFM16-2.5	Version
Référence	253080000	Connecteurs à équiper, M12, Femelle, droite, Filetage de montage: M
GTIN (EAN)	4050118540925	16 x 1,5, Nombre de pôles: 5, Longueurs de câbles / brins:
Qté.	1 pièce(s)	
Type	SAIE-M12B-4-T-0.2U-M16	Version
Référence	146796000	Connecteurs à équiper, M12, Femelle, droite, Filetage de montage:
GTIN (EAN)	4050118273465	M 16 x 1,5, Nombre de pôles: 4, Longueurs de câbles / brins: 0.2 m,
Qté.	1 pièce(s)	Montage frontal

Mâle



Pour le raccordement des capteurs-actionneurs sur les appareils on a besoin de différents connecteurs. Ils sont disponibles dans les versions M12, M8 et bien sûr M5.

Informations générales de commande

Type	SAIE-M12S-4-0.5U-M16	Version
Référence	186109000	Connecteurs à équiper, M12, Mâle, droit, Filetage de montage: M 16 x
GTIN (EAN)	4032248419135	1,5, Nombre de pôles: 4, Longueurs de câbles / brins: 0.5 m, Montage
Qté.	1 pièce(s)	frontal

Fiche de données**DG M16 PT6**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires**Clé de serrage IE**

La clé de fixation sert au serrage du contre-écrou lors du montage des embases de la variante 04.

Particularités :

- Outil standard
- En plastique robuste

Informations générales de commande

Type	IE-FISP-V4	Version
Référence	9204370000	Outils de montage
GTIN (EAN)	4032248660780	
Qté.	2 pièce(s)	