

## FF 22 55/230V GY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Rzeczywisty wygląd może różnić się  
od przedstawionego na ilustracji.**



Ze względu na mały pobór mocy przy dużym natężeniu przepływu powietrza wentylatory filtrujące zapewniają bezpieczne i efektywne chłodzenie szafy sterowniczej. W porównaniu do konwencjonalnych mat filtracyjnych, rownoważona mata filtracyjna wersji IP 55 wydłuża żywotność o 300%.

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wykonanie	Wentylator filtrujący, IP55, szary
Nr zam.	<a href="#">2556640000</a>
Typ	FF 22 55/230V GY
GTIN (EAN)	4050118567267
Ilość	1 Szt.

## FF 22 55/230V GY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

Głębokość	75 mm	Głębokość (cale)	2,953 inch
Wysokość	145 mm	Wysokość (cale)	5,709 inch
Szerokość	145 mm	Szerokość (cale)	5,709 inch
Masa netto	700 g		

## Temperatury

Zakres temperatury stosowania	-40...55 °C
-------------------------------	-------------

## Dane ogólne

Barwny	szary												
Bezpiecznik	6 A												
Emisja zakłóceń	44 dB(A)												
Głębokość mocowania	70 mm												
Klasa filtra	G 4												
Klasa palności wg UL 94	V-0												
MTBF	37 500 h												
Moc	<table> <tr> <td>Częstotliwość napięcia sieciowego</td><td>50 Hz</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>19 W</td></tr> <tr> <td>Częstotliwość napięcia sieciowego</td><td>60 Hz</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>18 W</td></tr> </table>	Częstotliwość napięcia sieciowego	50 Hz	znamionowy	19 W	Częstotliwość napięcia sieciowego	60 Hz	znamionowy	18 W				
Częstotliwość napięcia sieciowego	50 Hz												
znamionowy	19 W												
Częstotliwość napięcia sieciowego	60 Hz												
znamionowy	18 W												
Napięcie znamionowe	230 V AC $\pm$ 10%												
Odporność na promienie UV	Tak												
Pobór prądu	<table> <tr> <td>Częstotliwość napięcia sieciowego</td><td>50 Hz</td></tr> <tr> <td>Prąd</td><td>0,12 A</td></tr> <tr> <td>Częstotliwość napięcia sieciowego</td><td>60 Hz</td></tr> <tr> <td>Prąd</td><td>0,18 A</td></tr> </table>	Częstotliwość napięcia sieciowego	50 Hz	Prąd	0,12 A	Częstotliwość napięcia sieciowego	60 Hz	Prąd	0,18 A				
Częstotliwość napięcia sieciowego	50 Hz												
Prąd	0,12 A												
Częstotliwość napięcia sieciowego	60 Hz												
Prąd	0,18 A												
Przepływ objętościowy, nawiew swobodny	<table> <tr> <td>Częstotliwość napięcia sieciowego</td><td>50 Hz</td></tr> <tr> <td>Strumień przepływu</td><td>56 m³/h</td></tr> <tr> <td>Częstotliwość napięcia sieciowego</td><td>60 Hz</td></tr> <tr> <td>Strumień przepływu</td><td>64 m³/h</td></tr> </table>	Częstotliwość napięcia sieciowego	50 Hz	Strumień przepływu	56 m³/h	Częstotliwość napięcia sieciowego	60 Hz	Strumień przepływu	64 m³/h				
Częstotliwość napięcia sieciowego	50 Hz												
Strumień przepływu	56 m³/h												
Częstotliwość napięcia sieciowego	60 Hz												
Strumień przepływu	64 m³/h												
Przepływ objętościowy, nawiew swobodny przy 50 Hz	56 m³/h												
Przepływ objętościowy, nawiew swobodny przy 60 Hz	64 m³/h												
Rodzaj przyłącza	Blok zacisków												
Stopień ochrony (UL)	Type 12												
Strumień przepływu z filtrem wylotowym	<table> <tr> <td>Częstotliwość napięcia sieciowego</td><td>50 Hz</td></tr> <tr> <td>Strumień przepływu</td><td>40 m³/h</td></tr> <tr> <td>Filtr wylotowy</td><td>IP55</td></tr> <tr> <td>Częstotliwość napięcia sieciowego</td><td>60 Hz</td></tr> <tr> <td>Strumień przepływu</td><td>46 m³/h</td></tr> <tr> <td>Filtr wylotowy</td><td>IP55</td></tr> </table>	Częstotliwość napięcia sieciowego	50 Hz	Strumień przepływu	40 m³/h	Filtr wylotowy	IP55	Częstotliwość napięcia sieciowego	60 Hz	Strumień przepływu	46 m³/h	Filtr wylotowy	IP55
Częstotliwość napięcia sieciowego	50 Hz												
Strumień przepływu	40 m³/h												
Filtr wylotowy	IP55												
Częstotliwość napięcia sieciowego	60 Hz												
Strumień przepływu	46 m³/h												
Filtr wylotowy	IP55												
Szerokość otworów montażowych	125 mm												
Typ wentylatora	Wentylator dachowy												
Wielkość konstrukcyjna	2												
Wysokość mocowania	5 mm												
Wysokość otworów montażowych	125 mm												
Z filtrem	Tak												
Z osłoną	Tak												
Zakres temperatury stosowania	-40...55 °C												
Znamionowe napięcie przemienne	230 V												
rodzaj montażu	wciskany												
wersja EMC	Nie												

Data sporządzenia 11 maja 2024 20:55:51 CEST

FF 22 55/230V GY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000320	ETIM 7.0	EC000320
ETIM 8.0	EC000320	ETIM 9.0	EC000320
ECLASS 9.1	27-18-07-16	ECLASS 10.0	27-18-07-16
ECLASS 11.0	27-18-07-16	ECLASS 12.0	27-18-07-16
ECLASS 13.0	27-18-07-16		

## Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
UL File Number Search	Witryna UL
Nr certyfikatu (cURus)	E252704

## Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	<a href="#">EU Declaration of Conformity</a>
Dokumentacja użytkownika	<a href="#">Installation- and operating instructions</a>
Katalogi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>


## FF 22 55/230V GY

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

### Wykres



### Wykres



## FF 22 55/230V GY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## Filtr wylotowy



W porównaniu do konwencjonalnych mat filtracyjnych, rowkowana mata filtracyjna wersji IP 55 wydłuża żywotność o 300%. Przemysłane szczegóły, takie jak funkcjonalna kłapa pokrywki, pozwalają na szybkie wymienianie filtra bez użycia narzędzi, co przekłada się na oszczędność czasu i pieniędzy.

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	EF 20 54 GY	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">2557090000</a>	Filtr wylotowy, IP54, szary
GTIN (EAN)	4050118567724	
Ilość	1 Szt.	
Typ	EF 20 55 GY	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">2557110000</a>	Filtr wylotowy, IP55, szary
GTIN (EAN)	4050118567748	
Ilość	1 Szt.	
Typ	EF 20 54 BK	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">2557100000</a>	Filtr wylotowy, IP54, czarny
GTIN (EAN)	4050118567731	
Ilość	1 Szt.	
Typ	EF 20 55 BK	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">2557120000</a>	Filtr wylotowy, IP55, czarny
GTIN (EAN)	4050118567755	
Ilość	1 Szt.	

## Wentylator filtrujący



Ze względu na mały pobór mocy przy dużym natężeniu przepływu powietrza wentylatory filtrujące zapewniają bezpieczne i efektywne chłodzenie szafy sterowniczej. W porównaniu do konwencjonalnych mat filtracyjnych, rowkowana mata filtracyjna wersji IP 55 wydłuża żywotność o 300%.

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	FF-FIMT 2X 55	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">2556670000</a>	Mata filtracyjna, IP55, biały
GTIN (EAN)	4050118567298	
Ilość	5 Szt.	
Typ	FF-FIMT 2X 54	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">2556660000</a>	Mata filtracyjna, IP54, biały
GTIN (EAN)	4050118567281	
Ilość	5 Szt.	