

**ENERGY ANALYSER 550-24****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Анализаторы энергопотребления**

Все больше и больше нелинейных потребителей и компонентов оборудования используется на производственных объектах.

Они оказывают влияние, например, на частоту, фазовый сдвиг и амплитуды фаз в электросетях.

Это отражается на качестве электроэнергии, а следовательно, и на эксплуатационной готовности завода.

Анализаторы энергопотребления измеряют все параметры качества — от параметров симметрии до переходных параметров — и многое другое.

После проведения комплексных испытаний можно приступить к выполнению мероприятий по оптимизации для обеспечения максимальной производительности и эксплуатационной доступности заводов.

**Основные данные для заказа**

Номер для заказа	<a href="#">2602580000</a>
Тип	ENERGY ANALYSER 550-24
GTIN (EAN)	4050118655841
Кол.	1 шт.

## ENERGY ANALYSER 550-24

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Глубина	81 мм	Глубина (дюймов)	3,189 inch
Высота	144 мм	Высота (в дюймах)	5,669 inch
Ширина	144 мм	Ширина (в дюймах)	5,669 inch
Масса нетто	1 080 g		

## Температуры

Температура хранения	-25 °C...70 °C	Рабочая температура	-10 °C...55 °C
Влажность	5...95 % без появления конденсата		

## Входы / выходы

Цифровые входы	2	Цифровые выходы	2
Количество импульсных выходов	2	Температурный вход	Да

## Измерение качества напряжения

Гармоники, согласно заказу / напряжение	1.-63.	Гармоники, согласно заказу / ток	1.-63.
Коэффициент искажений THD-U в %	Да	Коэффициент искажений THD-I в %	Да
Несбалансированное	Да	Система с положительным, отрицательным и нулевым напряжением	Да
Краткие перерывы	Да	Функция регистрации последовательности событий	Да

## Регистрация результатов измерений

Память; минимальное и максимальное значения	Да	Емкость памяти	256 MB
Количество значений памяти	10 000 k	Счетчик интервалов обновления	200 ms
Мин. интервал записи памяти	1 s	Программное обеспечение	ecoExplorer go®
Интегральная логическая схема	Да		

## Связь

Интерфейс	Протокол	Modbus RTU, Modbus-Gateway, Modbus TCP/IP, Modbus RTU over Ethernet, SNMP, Profibus DP V0, BACnet (optional)
	RS485: 9,6–921,6 кбит/с, Profibus DP, Ethernet, Веб-сервер / эл. почта	

## ENERGY ANALYSER 550-24

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Технические данные

Вид защиты		Исполнение		измерение мощности / индикация для 1-, 3-фазной сети	
IP20, IP40					
Номинальный ток		Нормы		DIN EN 61326-1, DIN EN 61000-4-2, DIN EN 61000-4-3, DIN EN 61000-4-4, DIN EN 61000-4-5, DIN EN 61000-4-6, EN 61000-4-11, EN 55011, IEC 61010-1, IEC 61010-2-030, DIN EN 61000-4-8	
1 / 5 A					
Диапазон измерений, напряжение фаза-ноль, перем. ток		Диапазон измерений, напряжение фаза-фаза, перем. ток		720 V	
417 V		Напряжение питания		48...110 V AC, 24...150 V DC	
Категория перенапряжения		Трехпроводная система		Да	
600 V CAT III		Четырехпроводная система		Да	
Да		Частота дискретизации 50/60 Гц		20 kHz	
Квадранты		Результат измерения за секунду		5 ms	
4		Измерение остаточного тока		Да	
Непрерывные измерения		Точность измерения напряжения		0,1 %	
Да		Точность измерения активной электроэнергии (кВт-ч, .../5 A)		Класс 0.2S	
Действительное значение за период (50/60 Гц)		Недельное реле времени		Да	
10 / 12		Биметаллическая функция		Да	
Каналы измерения тока					
4 + 2					
Точность измерения тока					
0,2 %					
Счетчик времени работы					
Да					
Синхронизация					
Да					

## Вход измерительного напряжения

Гармоники, согласно заказу / напряжение		Диапазон измерений, напряжение фаза-ноль, перем. ток		417 V	
1..63.		Квадранты		4	
Диапазон измерений, напряжение фаза-фаза, перем. ток		Точность измерения напряжения		0,1 %	
720 V		Четырехпроводная система		Да	
Коэффициент искажений THD-U в %					
Да					
Трехпроводная система					
Да					

## Вход измерительного тока

Гармоники, согласно заказу / ток		Измерение остаточного тока		Да	
1..63.		Коэффициент искажений THD-I в %		Да	
Каналы измерения тока		Точность измерения тока		0,2 %	
4 + 2					
Номинальный ток					
1 / 5 A					

## Соответствие стандартам по изоляции

Категория перенапряжения		600 V CAT III	
--------------------------	--	---------------	--

## Классификации

ETIM 6.0		ETIM 7.0	
EC002301		EC002301	
ETIM 8.0		ETIM 9.0	
EC002301		EC002301	
ECLASS 9.0		ECLASS 9.1	
27-14-23-30		27-21-03-01	
ECLASS 10.0		ECLASS 11.0	
27-14-23-30		27-14-23-30	
ECLASS 12.0		ECLASS 13.0	
27-14-23-30		27-14-23-30	

## ENERGY ANALYSER 550-24

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

## Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии

[Application notes – Declaration of Conformity](#)

Технические данные

[CAD data – STEP](#)

Программное обеспечение

[Device description – GSD DATA](#)[Device description – MODBUS adress list](#)[Win64 - ecoExplorer go](#)

Пользовательская документация

[Quick Guide German/English](#)[Manual Energy Meter 550 German/English](#)[Application notes – Manual ECOEXPLORER GO English](#)

Каталог



[Catalogues in PDF-format](#)

**ENERGY ANALYSER 550-24**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**



**ENERGY ANALYSER 550-24****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Аксессуары****Принадлежности****Основные данные для заказа**

Тип ENERGY METER BRACKET B1

Номер для заказа [2433040000](#)

GTIN (EAN) 4050118446364

Кол. 1 Шт.

Тип ENERGY METER SEAL L144

Номер для заказа [2435630000](#)

GTIN (EAN) 4050118505870

Кол. 1 Шт.