

**UR67-PN-V14-CU-8DIDO-12****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Ogólne dane zamówieniowe**

Wykonanie	Automation Products - u-remote IP67, Aktywny rozdzielacz czujnik / element wykonawczy, PRO-FINET V2.3
Nr zam.	<a href="#">2599670000</a>
Typ	UR67-PN-V14-CU-8DIDO-12
GTIN (EAN)	4050118625059
Ilość	1 Szt.

## UR67-PN-V14-CU-8DIDO-12

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

Wysokość	43 mm	Wysokość (cale)	1,693 inch
Szerokość	60 mm	Szerokość (cale)	2,362 inch
Długość	225 mm	Długość (cale)	8,858 inch
Masa netto	1 110 g		

## dane ogólne

Klasa palności wg UL 94	UL 94	Podstawowy materiał obudowy	odlew ciśnieniowy cynkowy
Stopień ochrony	IP67	Warianty modułu	8 wejść cyfrowych, 8 wyjść cyfrowe

## napięcie zasilające

Zabezpieczenie przez pomieszczeniem bieżących	Tak	maks. prąd całkowity modułu	150 mA
napięcie robocze	24 V	wartości graniczne	18 V DC ... 30 V DC

## wejścia cyfrowe

Energia wyłączenia (indukcyjne)	< 150 mJ / kanał	Liczba	8
Ochrona przeciwprzeciążeniowa	Tak	Przyłącze czujnika	2-przewodowe, 3 przewody + FE, M12, 5-biegunkowe, Kodowanie A
Typ wejścia	Komutacja P, Typ 2 zgodnie z IEC 61131-2	filtr wejściowy	Input delay adjustable from 0 to 20 ms
napięcie wejściowe High	> 11 V	napięcie wejściowe Low	< 5 V
układ ochronny	Prąd stały z bezpiecznikiem termicznym automatycznie i automatycznym ponownym uruchomieniem	zasilanie czujnika	500 mA

## wyjścia cyfrowe

Liczba	8	Ochrona przeciwprzeciążeniowa	Tak
częstotliwość przełączania obciążenie indukcyjne	0,2 Hz bez diody upustowej, 500 Hz z odpowiednią diodą upustową	częstotliwość przełączania obciążenie lampowe	10 Hz
częstotliwość przełączania obciążenie omowe	500 Hz	maks. obciążalność prądowa na sygnał wyjściowy	2 A
maks. prąd całkowity wyjść	2 A na każdy kanał, 16 A na moduł	odporne na zwarcie	Tak

## złącza

magistrala obiektowa (BUS-IN)	V14 PushPull RJ45	magistrala obiektowa (BUS-OUT)	V14 PushPull RJ45
napięcie zasilające (AUX-IN)	PushPull-Power	napięcie zasilające (AUX-OUT)	PushPull-Power
złącza I/O	8x M12 styk żeński 5-biegunkowy, kod A		

## Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001599	ETIM 7.0	EC001599
ETIM 8.0	EC001599	ETIM 9.0	EC001599
ECLASS 9.0	27-24-26-04	ECLASS 9.1	27-24-26-04
ECLASS 10.0	27-24-26-04	ECLASS 11.0	27-24-26-04
ECLASS 12.0	27-24-26-04	ECLASS 13.0	27-24-26-04

Data sporządzenia 12 maja 2024 17:53:46 CEST

## UR67-PN-V14-CU-8DIDO-12

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 Diboron trioxide 1303-86-2 Lead monoxide (lead oxide) 1317-36-8 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	b5ed5bad-cbfe-4ad3-903c-fc3d1093a415

## Dopuszczania

Dopuszczania



ROHS	Zgodny
UL File Number Search	Witryna UL
Nr certyfikatu (cULus)	E141197

## Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	<a href="#">CE Declaration of Conformity - DE</a> <a href="#">UKCA Declaration of Conformity - EN</a>
Dane projektowe	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Powiadomienie o zmianie produktu	<a href="#">UR67-PN-V14_GSDML_Release-Notes</a> <a href="#">UR67-PN-V14-CU-8DIDO-12_Release-Notes_2599670000</a>
Oprogramowanie	<a href="#">Firmware – FB-PN-IRT-FULL-0706224-01_01_02-5</a> <a href="#">Device description – GSDML_UR67_V14_PUSH_PULL_CU</a>
Dokumentacja użytkownika	<a href="#">MANU UR67 PN-V14 DE</a> <a href="#">MANU UR67 PN-V14 EN</a>
Katalogi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## UR67-PN-V14-CU-8DIDO-12

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## Zestawy



PushPull Power łącznik wtykowy według specyfikacji PROFINET

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	IE-PS-VAPM-5P-2.5-QT	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">2912590000</a>	Łącznik mocy, Wtyk, PROFINET
GTIN (EAN)	4099986536418	
Ilość	1 Szt.	
Typ	IE-PS-VAPM-5P-2.5	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">2465440000</a>	Łącznik mocy, Wtyk, PROFINET, zestaw wtyków
GTIN (EAN)	4050118522136	
Ilość	1 Szt.	

## Zestawy - RJ45



zestaw łączników wtykowych PushPull według IEC 61076-3-117 Var. 14 (PROFINET) z metalu plus wkład RJ45

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	IE-PS-V14M-RJ45-FH-P	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1012170000</a>	Wkładka wtykowa RJ45 beznarzędziowa, wariant 14 metal, Cat.5
GTIN (EAN)	4032248719815	(ISO/IEC 11801)
Ilość	10 Szt.	