

WIRE PROCESSING CENTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Automatiserad kabelkonfektionering med maximal flexibilitet – Wire Processing Center (WPC)

- Modulär anpassning av systemen för specifika krav: CUTFIX PRO, CUTFIX PRO FEEDER, CRIMPFIX R VARIO, CA 100 DUO eller THM MultiMark
- Holistisk monteringsprocess inklusive kabelmatning och -buntning
- Programvara med one-piece-flow-närmande för processtillförlitlighet och kvalitet

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Kapautomat, Avisolerings- och crimpautomat, Termo-transferskrivare, Programvara
Art.nr.	2634120000
Typ	WIRE PROCESSING CENTER
GTIN (EAN)	4050118688115
Förp.	1 Stück

WIRE PROCESSING CENTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	750 mm	Byggdjup (tum)	29,528 inch
Höjd	1 800 mm	Bygghöjd (tum)	70,866 inch
Bredd	1 100 mm	Byggbredd (tum)	43,307 inch
Nettovikt	157 320 g		

Märkningssystem

Batteridrift	Nej	Gränssnitt	USB 2.0
Märkningsmetod	Värmeöverföring	Märkningsupplösning, max.	300 DPI
Operativsystem	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10	Skrivhastighet	150 mm/s
Spänningsförsörjning	100...240 V AC	Systemförutsättning	PC with operating system Windows 7, 8 or 10
Utförande	Mobilt system med CUT-FIX 8 GRÄNSSNITT, CRIMPFIX R VARIO, THM MULTIMARK		

Avisolerings/Kontaktpressningautomater

Avisoleringsområde	0,5 - 2,5 mm ² (~ AWG 20-14)	Crimplängd	8/10 mm
Drivning	electrical	Förbrukningsvaror	sammanlänkade ändhylsor
Införingslängd min.	27 mm	Kontaktpressning	Trapetsformad
Takttid	ca. 2 s	Tryckluftsanslutning	5,5 bar
elektroanslutning	100 - 240 V AC / 50/60 Hz	Ändhylsarea, max.	2,5 mm ²
Ändhylsarea, min.	0,5 mm ²		

Kapningsautomater

Drivning	electrical	Fintrådiga/massiva enledare	max. 10 mm ² / max. 2,5 mm ²
Genomföring (max. diameter)	8 mm Ytterdiameter	Gränssnitt	USB 2.0
Indikeringsdisplay	LCD-indikering	Längdkorrigerig	Längdkorrigerig i mm programmeringsbar för varje enskild artikel
Lagring	Upp till 2 000 kapjobb	Längdförval, max.	999 999 mm
Längdförval, min.	2 mm	Matningshastighet, max.	1,5 m/s
Tangentbord	Pekdisplay	Tryckluftsanslutning	5,5 bar
elektroanslutning	100 - 240 V AC / 50/60 Hz		

WPC

elektroanslutning	100 - 240 V AC / 50/60 Hz	Visning	15-tums pekskärm
Anmärkning	Lastkapacitet max. 180 kg, Mobil användning, Panel med förinstallerat kablage och extra nätkontakter och USB-anslutningar, svängbart displayfäste	Tryckluftsanslutning	5,5 bar

WIRE PROCESSING CENTER**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tekniska data****Klassificeringar**

ETIM 6.0	EC002224	ETIM 7.0	EC011808
ETIM 8.0	EC011808	ETIM 9.0	EC011808
ECLASS 9.0	17-13-01-90	ECLASS 9.1	17-13-01-90
ECLASS 10.0	17-13-01-90	ECLASS 11.0	17-13-01-90
ECLASS 12.0	17-13-01-90	ECLASS 13.0	17-13-01-90

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Användardokumentation	WPC-Server program WPC-Tool planning software
Kataloger	Catalogues in PDF-format

WIRE PROCESSING CENTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Automater



- För automatisk avisolering och crimpning
- Tidsbesparande och effektiv bearbetning
- Enkel inställning till respektive diameterområde
- Avisolering och crimpning i ett arbetssteg
- Bearbetning av hylsor eller kontakter från andra tillverkare kan orsaka maskinfel och defekter!

Allmänna beställningsdata

Typ	CRIMPFIX R VARIO	Artikelbeteckning
Art.nr.	2580000000	Avisolerings- och crimpautomat
GTIN (EAN)	4050118605846	
Förp.	1 Stück	

Skrivare



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

Allmänna beställningsdata

Typ	THM MULTIMARK	Artikelbeteckning
Art.nr.	2599430000	Märkningssystem, Termo-transferskrivare, Termotransfer, 300 DPI,
GTIN (EAN)	4050118626377	MultiMark, Krympslangar, Etiketrullar
Förp.	1 Stück	

WIRE PROCESSING CENTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Automater



- För automatisk kapning av enskilda ledare till en specificerad längd.
- Hög repeter Noggrannhet genom en noggrann DC-servo enhet
- Gränssnitt för styrning av kapautomaten via en IBM-kompatibel PC

Allmänna beställningsdata

Typ	CUTFIX 8 INTERFACE	Artikelbeteckning
Art.nr.	2580010000	Kapautomat
GTIN (EAN)	4050118605839	
Förp.	1 Stück	