

AAM 16 YE FLASH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image



Villámmal ellátott figyelmeztetések növelik az emberek és gépek biztonságát. Ezeket akkor használják, amikor a külső feszültséget jelezni kell az alkalmazás során.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|-------------------------------------|
| Verzió | Sorkapocs jelölő, 14 x 12 mm, sárga |
| Rendelési szám | 2635590000 |
| Típus | AAM 16 YE FLASH |
| GTIN (EAN) | 4050118674538 |
| Qty. | 40 Stück |

AAM 16 YE FLASH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

| | | | |
|-------------|---------|------------------|------------|
| Mélység | 5,3 mm | Mélység (coll) | 0,209 inch |
| Magasság | 14 mm | Magasság (coll) | 0,551 inch |
| Szélesség | 12 mm | Szélesség (coll) | 0,472 inch |
| Nettó tömeg | 0,218 g | | |

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány -40...100 °C

PT OKIEEx/ATEX névleges adat

Üzemi hőmérsékleti tartomány -40...100 °C

Anyag adatok

| | | | |
|--------------------------|--------|------|-------|
| Anyag | PA 6.6 | Szín | sárga |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-2 | | |

Általános

Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. 100 °C Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. -40 °C

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000761 | ETIM 7.0 | EC000761 |
| ETIM 8.0 | EC000761 | ETIM 9.0 | EC000761 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-11-37 | ECLASS 9,1 | 27-14-11-37 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-37 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-01 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-01 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-01 |

Letöltések

| | |
|------------------|--|
| Engineering Data | CAD data – STEP |
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |