

## TC INL BIG 1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Inspirés par les méthodes de management Lean et 5S, les inserts en mousse de Weidmüller garantissent un espace de travail efficace et bien rangé. Conçus selon un principe modulaire, ils offrent de nombreux avantages et peuvent être choisis selon des besoins spécifiques.

### Informations générales de commande

Référence	<a href="#">2683720000</a>
Type	TC INL BIG 1
GTIN (EAN)	4050118701838
Qté.	1 pièce(s)

**TC INL BIG 1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Profondeur	447 mm	Profondeur (pouces)	17,598 inch
Hauteur	50 mm	Hauteur (pouces)	1,969 inch
Largeur	600 mm	Largeur (pouces)	23,622 inch
Poids net	3 856 g		

**Classifications**

ETIM 6.0	EC011819	ETIM 7.0	EC011819
ETIM 8.0	EC011819	ETIM 9.0	EC011819
ECLASS 9.1	21-07-92-03	ECLASS 10.0	21-07-92-03
ECLASS 11.0	21-07-04-12	ECLASS 12.0	21-07-04-12
ECLASS 13.0	21-07-04-12		

**Caractéristiques techniques**

Description de l'article	Mousse de protection universelle grande taille
--------------------------	--

**Boîte à outils**

Equipement	avec outils
------------	-------------

**Conformité environnementale du produit**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

**Téléchargements**

Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-----------	--

## TC INL BIG 1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

# Accessoires

### Pinces téléphoniques isolées VDE



Pour travailler sous tension il faut respecter des consignes de sécurité particulières et utiliser des outils conçus et testés à cet effet.

Weidmüller propose aux utilisateurs toute une gamme de pinces qui répondent à l'ensemble des normes nationales et internationales.

Toutes les pinces sont fabriquées et testées selon la DIN EN 60900.

Sur le plan ergonomique, les pinces ont été adaptées à la forme de la main. La main est ainsi mieux positionnée et les doigts ne sont pas serrés ce qui est moins fatigant.

#### Informations générales de commande

Type	FRZ S 200	Version	
Référence	<a href="#">9046380000</a>	Pince	
GTIN (EAN)	4032248357697		
Qté.	1 pièce(s)		

### Crimping tools



#### Outils à sertir pour connexions isolées, cosses, fiches, cosses de prolongation et de dérivation

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre
- Butée de positionnement précis des contacts
- Testé selon DIN EN 60352 partie 2

#### Informations générales de commande

Type	CTI 6	Version	
Référence	<a href="#">9006120000</a>	Presse, Pince à sertir les contacts, 0,5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Sertissage ovale,	
GTIN (EAN)	4008190044527	Sertissage double	
Qté.	1 pièce(s)		

**TC INL BIG 1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessoires****Tournevis pour vis à tête fendue coudé****Informations générales de commande**

Type	SD TO 0,6X3,0	Version
Référence	<a href="#">2749560000</a>	Tournevis, Largeur de la lame (B): 3 mm, longueur de la lame: 70 mm,
GTIN (EAN)	4050118895889	Epaisseur de la lame (A): 0.6 mm
Qté.	1 pièce(s)	

**Outils**

Outils à dégainer pour câbles ronds avec isolant PVC

**Informations générales de commande**

Type	AM 16	Version
Référence	<a href="#">9204190000</a>	Outils, Outils à dégainer
GTIN (EAN)	4032248608133	
Qté.	1 pièce(s)	

**TC INL BIG 1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessoires****Instruments de mesure**

Les outils de précision de Weidmüller sont utilisés dans le monde entier.

Weidmüller assume cette responsabilité et offre des services complets.

Dans le cadre de leur utilisation quotidienne, les outils doivent garantir une qualité de travail constante même après de nombreux cycles d'utilisation. C'est pourquoi Weidmüller propose à ses clients un service de "Certification d'outils". Grâce à ce processus de test, Weidmüller se porte garant du fonctionnement et de la qualité de ses outils.

**Informations générales de commande**

Type FOLDING RULER  
Référence [2683990000](#)  
GTIN (EAN) 4050118702040  
Qté. 1 pièce(s)

Type	FLEXIMET 5 M	Version
Référence	<a href="#">2534210000</a>	Measuring tape
GTIN (EAN)	4050118545975	
Qté.	1 pièce(s)	

## TC INL BIG 1

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

## Embout E6,3 - Torx®



Les embouts Weidmüller sont des embouts standard, dont la qualité, la diversité de la gamme et les performances sont impressionnantes. Weidmüller garantit grâce à un process de durcissement piloté par ordinateur une qualité de production constante. La haute qualité du matériau de sortie permet d'atteindre des valeurs de couple qui vont bien au-delà de ce que prescrivent les normes DIN concernées :

- DIN 5261 pour embouts PH/PZ,
- DIN 5263 pour embouts pour vis à tête fendue,
- Norme Camcar pour embouts TORX. Ceci implique une durée de vie importante à des couples élevés et, de ce fait, des conditions idéales pour les travaux standard.

**Avantages du produit :**

- Adapté pour tous les types de vis. Grâce à leur dureté de 59-61 HRC aussi bien adapté pour un fonctionnement manuel qu'automatique.
- Bonne tenue à l'usure d'où durée de vie élevée.
- Adaptation idéale aux vis DIN pour usure minimum et transmission optimale du couple.
- Fabrication et production sur la base de critères de qualité professionnelle élevée et constante selon les normes ISO en vigueur.

**Informations générales de commande**

Type	BIT E6,3 T20 X 70	Version
Référence	<a href="#">2749010000</a>	Insert de tournevis
GTIN (EAN)	4050118895308	
Qté.	5 pièce(s)	
Type	BIT E6,3 T15 X 70	Version
Référence	<a href="#">2749000000</a>	Insert de tournevis
GTIN (EAN)	4050118895193	
Qté.	5 pièce(s)	
Type	BIT E6,3 T40 X 70	Version
Référence	<a href="#">2749020000</a>	Insert de tournevis
GTIN (EAN)	4050118895315	
Qté.	5 pièce(s)	

## TC INL BIG 1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

# Accessoires

## Outils



- Outils à dénuder avec réglage automatique
- Pour conducteurs souples et rigides
- Idéalement adapté aux secteurs de la construction de machines et d'installations, du ferroviaire, du trafic ferroviaire, de l'éolien, de la robotique, de la protection anti-explosion ainsi que de la marine, du offshore et de la construction navale
- Longueur de dénudage réglable par butée
- Ouverture automatique des mâchoires après dénudage
- Pas de dispersion des fils du conducteur
- Réglable pour différentes épaisseurs d'isolant
- Câbles à double isolation en deux étapes, sans réglage spécifique
- Système de coupe sans jeu avec rattrapage automatique
- Longue durée de vie
- Conception optimisée et ergonomique

### Informations générales de commande

Type	STRIPAX	Version	
Référence	<a href="#">9005000000</a>	Outils, Outil à dénuder et à couper	
GTIN (EAN)	4008190072506		
Qté.	1 pièce(s)		

## Crimping tools



### Outils à sertir pour embouts nus et isolés

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre

### Informations générales de commande

Type	PZ 6 ROTO L	Version	
Référence	<a href="#">1444050000</a>	Presse, Outil de sertissage pour embouts, 0.14mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> ,	
GTIN (EAN)	4050118248593	Sertissage trapézoïdal	
Qté.	1 pièce(s)		

## TC INL BIG 1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

### Embout E6,3 - cruciformes Pozidriv / Supadriv

Emmanchement hexagonal 1/4" selon DIN 3126, forme E6,3 pour raccordement direct sur machine



Embout cruciforme type Pozidrive PZ/DIN 5262, emmanchement 1/4" E6,3 DIN 3126

### Informations générales de commande

Type	BIT E6,3 PZ1X70	Version
Référence	<a href="#">2748960000</a>	Insert de tournevis, longueur de la lame: 70 mm, Taille de la lame pour
GTIN (EAN)	4050118895155	vis à tête cruciforme: 1
Qté.	5 pièce(s)	
Type	BIT E6,3 PZ2X70	Version
Référence	<a href="#">2748970000</a>	Insert de tournevis, longueur de la lame: 70 mm, Taille de la lame pour
GTIN (EAN)	4050118895162	vis à tête cruciforme: 2
Qté.	5 pièce(s)	

### Pince coupante latérale électronique



Pour travailler sous tension il faut respecter des consignes de sécurité particulières et utiliser des outils conçus et testés à cet effet.

Weidmüller propose aux utilisateurs toute une gamme de pinces qui répondent à l'ensemble des normes nationales et internationales.

Toutes les pinces sont fabriquées et testées selon la DIN EN 60900.

Sur le plan ergonomique, les pinces ont été adaptées à la forme de la main. La main est ainsi mieux positionnée et les doigts ne sont pas serrés ce qui est moins fatigant.

### Informations générales de commande

Type	SUPER CUT	Version
Référence	<a href="#">9205150000</a>	Pince
GTIN (EAN)	4032248698950	
Qté.	1 pièce(s)	

## TC INL BIG 1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessoires

### Outils à couper



Outils à couper pour conducteurs jusqu'à 8 mm, 12 mm, 14 mm et 22 mm de diamètre extérieur. La géométrie de coupe spéciale assure une coupe nette et sans écrasement des conducteurs en cuivre et aluminium avec un effort physique minimum. En outre, les outils de coupe (KT 8 à KT 22) sont munis d'une protection isolante testée VDE et GS jusqu'à 1 000 V, conformément aux normes EN/CEI 60900.

### Informations générales de commande

Type	KT 8	Version
Référence	<a href="#">9002650000</a>	Outils à couper, Coupe-câble manipulable d'une seule main
GTIN (EAN)	4008190020163	
Qté.	1 pièce(s)	

### Couteau



Weidmüller est un spécialiste du sectionnement des câbles cuivre et aluminium. La gamme des produits couvre aussi bien les pinces coupantes pour petites sections avec transmission directe de la force que les coupe-câbles pour les gros diamètres. L'entraînement mécanique et la forme particulière de la lame réduisent au minimum la force manuelle nécessaire. Avec sa large gamme de coupe-câbles, Weidmüller répond à tous les critères d'une préparation professionnelle des câbles.

### Informations générales de commande

Type	SLICER 1K	Version
Référence	<a href="#">9918160000</a>	Lame coupante
GTIN (EAN)	4032248371495	
Qté.	1 pièce(s)	

**Fiche de données**

**TC INL BIG 1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**Accessoires**

**DMS PRO**



Les tournevis dynamométrique Weidmüller ont une forme ergonomique et se prêtent bien de ce fait à une utilisation d'une seule main. Ils permettent de travailler sans fatigue dans toutes les directions de montage. Vous disposez en plus d'une limitation automatique du couple et d'une grande précision de reproductibilité.

**Informations générales de commande**

Type	DMS PRO	Version
Référence	<a href="#">1479120000</a>	Outils de montage
GTIN (EAN)	4050118287011	
Qté.	1 pièce(s)	

Type	AKKU DMS PRO	Version
Référence	<a href="#">1479110000</a>	Outils de montage
GTIN (EAN)	4050118348712	
Qté.	1 pièce(s)	

**"Outil combiné pour couper et visser ""Swifty®"""**

Outil combiné pour visser et couper Swifty® et Swifty®set pour couper sans écrasement les câbles de cuivre rigides jusqu'à 1,5 mm<sup>2</sup> et souples jusqu'à 2,5 mm<sup>2</sup>.



**Informations générales de commande**

Type	SWIFTY SET	Version
Référence	<a href="#">9006060000</a>	Outil_couper-visser, Coupe-câble manipulable d'une seule main
GTIN (EAN)	4032248257638	
Qté.	1 pièce(s)	

**Fiche de données**

**TC INL BIG 1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**Accessoires**

**Embout E6,3 - fente**

Emmanchement hexagonal 1/4" selon DIN 3126, forme E6,3 pour raccordement direct sur machine



Embouts plats DIN 5264, emmanchement 1/4" E6,3 DIN 3126

**Informations générales de commande**

Type	BIT E6,3 1,0X5,5X70	Version
Référence	<a href="#">2748940000</a>	Insert de tournevis, Largeur de la lame (B): 5.5 mm, longueur de la
GTIN (EAN)	4050118894813	lame: 70 mm, Epaisseur de la lame (A): 1 mm
Qté.	5 pièce(s)	
Type	BIT E6,3 0,6X3,5X70	Version
Référence	<a href="#">2748920000</a>	Insert de tournevis, Largeur de la lame (B): 3.5 mm, longueur de la
GTIN (EAN)	4050118894790	lame: 70 mm, Epaisseur de la lame (A): 0.6 mm
Qté.	5 pièce(s)	
Type	BIT E6,3 0,4X2,5X70	Version
Référence	<a href="#">2748900000</a>	Insert de tournevis, Largeur de la lame (B): 2.5 mm, longueur de la
GTIN (EAN)	4050118894776	lame: 70 mm, Epaisseur de la lame (A): 0.4 mm
Qté.	5 pièce(s)	