

IE-S1DS2VE0100T01T01-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



SPElink®



L'Ethernet à paire unique (SPE) est une technologie qui ne nécessite qu'une seule paire de fils pour transmettre les données et l'alimentation.

Les avantages qui en découlent feront de la SPE le réseau préféré sur le terrain et au-delà.

Avantages de l'Ethernet à paire unique

- Cohérence : l'Ethernet à paire unique permet une communication Ethernet uniforme du capteur vers le nuage
- A l'épreuve du temps : une technologie clé pour l'industrie 4.0 et l'IdO
- Souplesse : des portées allant jusqu'à 1000 m et des propriétés de transmission allant jusqu'à 1 Gbit/s permettent une utilisation dans toutes les applications
- Innovation : plus léger, moins d'espace requis et un effort d'installation réduit

Informations générales de commande

Version	Câble de brassage, Prise SPE (CEI 63171-2) - IP20 Alvéole de test droite, Prise SPE (CEI 63171-2) - IP20 Alvéole de test droite, T1-B, PVC, 10 m
Référence	2725850100
Type	IE-S1DS2VE0100T01T01-E
GTIN (EAN)	4064675596264
Qté.	1 pièce(s)

IE-S1DS2VE0100T01T01-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Longueur	10 m	Longueur (pouces)	393,701 inch
Poids net	375 g		

Températures

Température de fonctionnement	-40 °C...80 °C
-------------------------------	----------------

Classifications

ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599
ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ECLASS 9.0	27-06-03-08	ECLASS 9.1	27-06-03-08
ECLASS 10.0	27-06-03-08	ECLASS 11.0	27-06-03-08
ECLASS 12.0	27-06-03-08	ECLASS 13.0	27-06-03-08

Normes

Norme de connecteur	IEC 63171-2
---------------------	-------------

Propriétés électriques

PoE / PoE+	PoDL selon IEEE 802.3bu / cg	Rigidité diélectrique, contact - blindage	2250 V DC
Rigidité diélectrique, contact - contact	1000 V DC		

Constitution du câble

Blindage	STP	Blindage complet	Tressage de blindage de fils de cuivre
Brins	7	Codage couleur	blanc / bleu
Diamètre de l'isolation 2	1,65 mm	Diamètre de la gaine, max.	5,3 mm
Diamètre de la gaine, min.	4,9 mm	Isolation	PE
Matériau de la gaine	PVC	Nombre de conducteurs	2
Recouvrement par tressage de blindage	80 %	Section	2*AWG 22

Mâle

Prise de raccordement à droite	SPE, IP20, female contact, straight, plug, Plastic, IEC 63171-2, shielded	Prise de raccordement à gauche	SPE, IP20, Contact femelle, droit, Prise mâle, Plastique, IEC 63171-2, blindé
--------------------------------	---	--------------------------------	---

Mâle droite

Matériau de base du boîtier	Elastollan	Prise de raccordement à droite	SPE, IP20, female contact, straight, plug, Plastic, IEC 63171-2, shielded
-----------------------------	------------	--------------------------------	---

Mâle gauche

Prise de raccordement à gauche	SPE, IP20, Contact femelle, droit, Prise mâle, Plastique, IEC 63171-2, blindé
--------------------------------	---

IE-S1DS2VE0100T01T01-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Propriétés mécaniques et des matériaux du câble

Couleur	noir	Halogène	Oui
Rayon de courbure	20 mm	Résistance à la flamme	FT1
Résistant aux UV	selon UL 1581 Sec. 1200	Tenue aux huiles	IRM 902/903 oil resistance test at (70°Cx4h)

Propriétés électriques du câble

Atténuation de couplage jusqu'à 600 MHz	Type I	Capacité pour 800 Hz	1,6 nF/km
Catégorie	T1-B	Courant nominal	3,5 A
Différence de résistance	2 %	Impédance caractéristique	100 ± 15 Ω pour 20 MHz
Tension d'essai : fil-fil-blindage	1 kV CC, 1 min	Tension nominale (DC)	60 V
Vitesse de transmission	10/100 MBit/s, 1000 Mbit/s		

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
N° de certificat (cULus)	E316369

Téléchargements

Catalogue	Catalogues in PDF-format
-----------	--

IE-S1DS2VE0100T01T01-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Dessin détaillé



Dimensional drawing

