

**IE-S1DS2VE0150T01T01-E****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**SPElink®**

Jednoparowy Ethernet to technologia wymagająca jednej pary przewodów do przesyłu danych i zasilania. Zalety systemu zapewnią dominację standardu sieci SPE w zastosowaniach przemysłowych i nie tylko.

**Zalety jednoparowego Ethernetu**

- **Stabilność:** jednoparowy Ethernet umożliwia standardową komunikację Ethernet od czujnika do chmury
- **Potencjał rozwojowy:** kluczowa technologia dla standardu Industry 4.0 oraz IIoT
- **Uniwersalność:** zakres do 1000 m i prędkość do 1 Gbps umożliwiają zastosowanie w wielu aplikacjach
- **Innowacyjność:** niska masa, mała wielkość i łatwa instalacja

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wykonanie	Kabel Patch, Wtyk SPE (IEC 63171-2) – styk złącza żeńskiego IP20, prosty, Wtyk SPE (IEC 63171-2) – styk złącza żeńskiego IP20, prosty, T1-B, PVC, 15 m
Nr zam.	<a href="#">2725850150</a>
Typ	IE-S1DS2VE0150T01T01-E
GTIN (EAN)	4064675364658
Ilość	1 Szt.

## IE-S1DS2VE0150T01T01-E

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

Długość	15 m	Długość (cale)	590,551 inch
Masa netto	200 g		

## Temperatury

Temperatura eksploatacyjna	-40 °C...80 °C
----------------------------	----------------

## Normy

Norma dot. łączników wtykowych	IEC 63171-2
--------------------------------	-------------

## Właściwości elektryczne

PoE / PoE+	PoDL zgodnie z IEEE 802.3bu / cg	Wytrzymałość napięciowa styk / ekran	2250 V DC
Wytrzymałość napięciowa styk / styk	1000 V DC		

## Budowa kabla

Ekran łącznie	Oplot ekranujący z drutów miedzianych	Ekranowanie	STP
Kodowanie kolorami	biały / niebieski	Przekrycie oplotu ekranującego	80 %
Przekrój	2*AWG 22	Przewody plecione	7
Izolacja	PE	kolor płaszcz	czarny
liczba żył	2	tworzywo płaszcz	PVC
Średnica izolacji 2	1,65 mm	Średnica płaszcz, maks.	5,3 mm
Średnica płaszcz, min.	4,9 mm		

## Wtyczka

Wtyk po lewej	SPE, IP20, styk żeński, prosty, wtyk, Tworzywo sztuczne, IEC 63171-2, Ekranowane	Wtyk po prawej	SPE, IP20, female contact, straight, plug, Plastic, IEC 63171-2, shielded
---------------	--	----------------	---

## Własności kabli elektrycznych

Impedancja falowa	100 ± 15 Ω przy 20 MHz	Kategoria	T1-B
Napięcie probiercze: przewód-przewód-ekran	1 V DC, 1 min	Pojemność przy 800 kHz	1,6 nF/km
Prąd znamionowy	3,5 A	Różnica rezystancji	2 %
Szybkość przesyłania danych	10/100 Mb/s, 1000 MBit/s	Tłumienie sprzężenia od 1 do 600 MHz	Typ I
napięcie znamionowe (DC)	60 V		

## Własności mechaniczne i materiałowe kabli

Barwny	czarny	Halogenki	Tak
Odporność na olej	IRM 902/903 oil resistance test at (70°Cx4h)	Odporność na promienie UV	według UL 1581 sekcja 1200
Promień gięcia	20 mm	odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	FT1

## IE-S1DS2VE0150T01T01-E

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dane techniczne

## wtyki lewe

Wtyk po lewej

SPE, IP20, styk żeński,  
prosty, wtyk, Tworzywo  
sztuczne, IEC 63171-2,  
Ekranowane

## wtyki prawe

Podstawowy materiał obudowy

Elastollan

Wtyk po prawej

SPE, IP20, female contact,  
straight, plug, Plastic, IEC  
63171-2, shielded

## Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599
ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ECLASS 9.0	27-06-03-08	ECLASS 9.1	27-06-03-08
ECLASS 10.0	27-06-03-08	ECLASS 11.0	27-06-03-08
ECLASS 12.0	27-06-03-08	ECLASS 13.0	27-06-03-08

## Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
UL File Number Search	Witryna UL
Nr certyfikatu (cULus)	E316369

## Pobieranie

Katalogi

[Catalogues in PDF-format](#)

**IE-S1DS2VE0150T01T01-E**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

### Rysunek szczegółowy



### Rysunek wymiarowany

