

IE-S1DS2VE0020TM1TM1-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



SPElink®



Az egyérpáras Ethernet egy olyan technológia, amely az adatok és a tápellátás továbbításához mindössze egyetlen pár vezetéket használ.

Eredményként az SPE lesz a kívánt hálózat terepszinten és azon túl is.

Az egyérpáras Ethernet előnyei

- Konzisztens: Az egyérpáras Ethernet segítségével uniformizálható az Ethernet-alapú kommunikáció az érzékelőktől a felhőig
- Időtálló: kulcsfontosságú technológia az Industry 4.0 és IoT területén
- Flexibilis: az akár 1000 m hatótávolság és az akár 1 Gbps átviteli sebesség lehetővé teszi az alkalmazások közötti használatot
- Innovatív: könnyebb, kisebb helyigény és egyszerűbb felszerelés

Általános rendelési adatok

Verzió	Patchkábel, M8 SPE (IEC63 17 1-5) – IP67 aljzatérintkező – egyenes, M8 SPE (IEC63 17 1-5) – IP67 aljzatérintkező – egyenes, T1-B, PVC, 2 m
Rendelési szám	2726050020
Típus	IE-S1DS2VE0020TM1TM1-E
GTIN (EAN)	4050118826081
Qty.	1 Stück

IE-S1DS2VE0020TM1TM1-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Hossz	2 m	Hossz, inch	78,74 inch
Nettó tömeg	45 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-40 °C...85 °C
-------------------	----------------

Szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 63171-5
----------------------	-------------

Villamos tulajdonságok

PoE / PoE+	PoDL, az IEEE 802.3bu / cg szabványnak megfelelő	
Áramtovábbítási kapacitás	Áramtovábbítási kapacitás	3,5 A
	Hőmérséklet	0 °C
Átütési szilárdság, érintkező / árnyékolás 2250 V DC		
Átütési szilárdság, érintkező / érintkező 1000 V DC		

Dugó, jobb

Ház fő anyaga	Elastollan
---------------	------------

Kábel elektromos tulajdonságai

Csatolási csillapítás 1-600 MHz	I. típus	Differenciáló ellenállás	2 %
Jellemző impedancia	100 ± 15 Ω 20 MHz-en	Kapacitás 800 Hz-en	1,6 nF/km
Kategória	T1-B	Névleges feszültség (DC)	60 V
Névleges áram	3,5 A	Test voltage: wire-wire-shield	1 kV DC, 1 perc
Átviteli sebesség	10/100 MBit/s, 1000 Mbit/s		

Kábel mechanikai jellemzői és anyagjellemzői

Hajlítási sugár	20 mm	Halogén	Igen
Lángterjedéssel szembeni ellenállás		Olajokkal szembeni ellenállás	IRM 902/903 oil resistance test at (70°Cx4h)
	FT1		
Szín	fekete	UV-álló	A következő szerint: UL 1581 Sec. 1200

Kábel szerkezet

Keresztmetszet	2*AWG 22	Komplett árnyékolás	Vörösréz drótból készült árnyékoló fonat
Köpeny anyaga	PVC	Köpeny színe	fekete
Köpenyátmérő, max.	5,3 mm	Köpenyátmérő, min.	4,9 mm
Sodratok	7	Szigetelés	PE
Szigetelési átmérő 2	1,65 mm	Színkód gyűrű	fehér / kék
Vezetékek száma	2	Árnyékolás	STP
Árnyékoló fonat átfedése	80 %		

IE-S1DS2VE0020TM1TM1-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Besorolások

ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599
ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ECLASS 9.0	27-06-03-08	ECLASS 9,1	27-06-03-08
ECLASS 10.0	27-06-03-08	ECLASS 11.0	27-06-03-08
ECLASS 12.0	27-06-03-08	ECLASS 13.0	27-06-03-08

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Letöltések

Engineering Data	CAD data – STEP
Katalógusok	Catalogues in PDF-format

IE-S1DS2VE0020TM1TM1-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok

