

WPC WAGON 115V**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Optional accessories to customise the Wire Processing Center. Cable feeding system directly on the workshop trolley or on an external unit, additional printers or gripper trays.

Általános rendelési adatok

Verzió	Automata gépek
Rendelési szám	2728480000
Típus	WPC WAGON 115V
GTIN (EAN)	4050118811346
Qty.	1 Stück

WPC WAGON 115V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	750 mm	Mélység (coll)	29,528 inch
Magasság	1 800 mm	Magasság (coll)	70,866 inch
Szélesség	1 100 mm	Szélesség (coll)	43,307 inch
Nettó tömeg	30 000 g		

PW65 karbantartás - automatikus csupaszolás/krimpelés

Elektromos csatlakozás	100 - 240 V AC / 50/60 Hz	Sűrítettlevegő-csatlakozás	5,5 bar
------------------------	---------------------------	----------------------------	---------

Automatikus vágás

Elektromos csatlakozás	100 - 240 V AC / 50/60 Hz	Sűrítettlevegő-csatlakozás	5,5 bar
------------------------	---------------------------	----------------------------	---------

WPC

Elektromos csatlakozás	100 - 240 V AC / 50/60 Hz	Kijelző	15 hüvelykes érintőképernyő
Megjegyzés	Load capacity max. 180 kg, Mobile use, Panel with completed cabling and additional mains plugs and USB connections, pivoting display holder	Sűrítettlevegő-csatlakozás	5,5 bar

Besorolások

ETIM 6.0	EC002224	ETIM 7.0	EC011808
ETIM 8.0	EC011808	ETIM 9.0	EC011808
ECLASS 9,1	21-07-03-08	ECLASS 10.0	21-07-03-08
ECLASS 11.0	21-07-03-08	ECLASS 12.0	21-07-03-08
ECLASS 13.0	21-07-03-08		

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Katalógusok	Catalogues in PDF-format
-------------	--