

## CH-HIAC-HIAD-06-0200-AC


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Product similar to illustration

Postępujące usieciowienie świata przemysłu idzie w parze z modularyzacją maszyn i systemów. Kolejne aspekty funkcjonalności są przenoszone z szafy sterującej „w teren” – bezpośrednio do stref pracy – a to przekłada się na rozrost niezbędnego okablowania.

Nasze gotowe do podłączenia zespoły kablowe pozwalają na wykonywanie okablowania w terenie i przesyłanie danych oraz mocy w rozmaitych okolicznościach. Stworzone przez firmę Weidmüller rozwiązanie Plug & Produce, gruntownie przetestowane, przyczynia się do uproszczenia montażu maszyn w Twoim zakładzie. Dzięki niemu możesz koncentrować się na zasadniczym obszarze swoich kompetencji, i tym bardziej podnosić wydajność pracy. Poprzez szeroki asortyment produktowy, na który składają się certyfikowane podzespoły, oferujemy rozwiązania silnie zróżnicowane, wśród których z całą pewnością znajdziesz opcję idealnie dopasowaną do Twojego szczególnego zastosowania.

Gdyby nie udało Ci się – mimo że stale wzbogacamy nasz asortyment – znaleźć dokładnie takiego zespołu kablowego, jakiego szukasz, to możesz liczyć na nasze rozwiązania indywidualizowane i warianty zróżnicowane pod względem długości.

## Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Zespoły złącza do wysokiego obciążenia, złącze męskie, złącze żeńskie, Helukabel JZ-600 7G4 or similar, Ekranowane: Nie, Liczba biegunów: 6
Nr zam.	<a href="#">2712310200</a>
Typ	CH-HIAC-HIAD-06-0200-AC
GTIN (EAN)	4050118751116
Ilość	1 Szt.

## CH-HIAC-HIAD-06-0200-AC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

Masa netto	1 406,64 g
------------	------------

## Temperatury

Temperatura graniczna	-40 °C ... 80 °C
-----------------------	------------------

## Specyfikacje techniczne kabla

Długość kabla	2	Ekranowane	Nie
Halogenki	Tak	Materiał płaszczka	PVC
Przekrój żyły	4 mm <sup>2</sup>	Zakres temperatur, stały	-40...80 °C
Zakres temperatur, zmienny, min. / maks.	-15...80 °C	izolacja	PVC
kolor płaszczka	czarny	liczba żył	7
promień zgięcia min., ruchomy	7,5 x średnica kabla	promień zgięcia, min., ułożony na stałe	4 x średnica kabla
typ przewodu	Helukabel JZ-600 7G4 or similar	zakres temperatur, ruchomy, maks.	80 °C
zakres temperatur, ruchomy, min.	-15 °C	zakres temperatur, ułożony na stałe, maks.	80 °C
zakres temperatur, ułożony na stałe, min.	-40 °C	Średnica zewnętrzna	15.8 mm

## Dane ogólne techniczne

Liczba biegunów	6	Stopień ochrony	IP65
Układ kołków	1:1, ponumerowane przewody	napięcie znamionowe	400 V

## Specyfikacje techniczne złącza

Złącze	Opis złącza	Złącze nr 1
	wpust kablowy	straight
	Podstawowy materiał obudowy	Odlew ciśnieniowy z aluminium
	Liczba biegunów	6
	Typoszereg	HSB
	Rozmiar	6
	Typ	Pin
	Złącze pojedynczych komponentów	<a href="#">HDC 16B TOBU 1M25G HDC HSB 6 MS H4.0/18D GR VGM25-MS68 11-20 BG</a>
	Opis złącza	Złącze nr 2
	wpust kablowy	straight
	Podstawowy materiał obudowy	Odlew ciśnieniowy z aluminium
	Liczba biegunów	6
	Typoszereg	HSB
	Rozmiar	6
	Typ	Złącze żeńskie
	Złącze pojedynczych komponentów	<a href="#">HDC 16B TOBU 1M25G HDC HSB 6 FS H4.0/18D GR VGM25-MS68 11-20 BG</a>

## Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001576	ETIM 7.0	EC001576
ETIM 8.0	EC001576	ETIM 9.0	EC001576
ECLASS 9.0	27-06-04-02	ECLASS 9.1	27-06-91-90
ECLASS 10.0	27-06-04-02	ECLASS 11.0	27-06-04-02
ECLASS 12.0	27-06-04-02	ECLASS 13.0	27-06-04-02

Data sporządzenia 2 czerwca 2024 10:26:53 CEST

Aktualizacja katalogu 18.05.2024 / Zmiany techniczne zastrzeżone

**CH-HIAC-HIAD-06-0200-AC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dane techniczne****Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego**

REACH SVHC

Lead 7439-92-1 Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP

ef244396-ddde-4d05-9b64-973eef6c7a15

**Dopuszczenia**

ROHS

Zgodny

**Pobieranie**

Katalogi

[Catalogues in PDF-format](#)

## CH-HIAC-HIAD-06-0200-AC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## Obudowa doczepiana



Dzięki specjalnemu stopowi odlewniczemu i wielowarstwowemu lakierowaniu powierzchni, obudowy HDC są perfekcyjnie zabezpieczone.

Inteligentnie zaprojektowany system ryglowania jest wykonany ze stali nierdzewnej. Dzięki temu cechuje się dużą trwałością oraz odpornością na korozję i uderzenia. Ryglowanie obudowy zapewnia bezpieczeństwo systemu. Nasz niepowtarzalny, opatentowany system sprężyn zapewnia skuteczność ryglowania obudowy i chroni przez niezamierzonym otwarciem.

Nanoszone laserowo oznaczenia umożliwiają szybkie i łatwe identyfikowanie. Aby każdy produkt można było natychmiast przyporządkować, na obudowie wypala się laserem trwałe oznakowanie.

Obudowy RockStar® IP65 / NEMA Typ 4X firmy Weidmüller to Państwa pierwszy wybór w kategorii obudów przemysłowych o stopniu ochrony IP 65.

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	HDC 16B ABU N	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">2488590000</a>	obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 6, Stopień ochrony: IP65 (po podłączeniu), Obudowa panelowa, Zatrask mocujący boczny u dołu, standard
GTIN (EAN)	4050118541526	
Ilość	1 Szt.	
Typ	HDC 16B ABU	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1208600000</a>	obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 6, Stopień ochrony: IP65 (po podłączeniu), Obudowa panelowa, Zatrask mocujący boczny u dołu, Zacisk boczny, niewymienny, standard
GTIN (EAN)	4008190881351	
Ilość	1 Szt.	

## rozmiar 6



Seria HSB umożliwia równoczesne podłączenie 35 A na każdym styku. Podłączenia wykonywane jako śrubowe zapewniają bezpieczne i niezawodne złącza.

Poziom przyłączania przewodów jest zaprojektowany jako element śrubowy. Wszystkie przyłączeniowe elementy śrubowe są wyposażone w sprężynę zabezpieczającą przewód.

Liczba biegunów: **6**

Prąd znamionowy: **35 A**

Napięcie znamionowe: **400 V**

Napięcie nominalne wg UL/CSA: **600 V AC/DC**

Złącze śrubowe

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	HDC HSB 6 FS	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1498900000</a>	wkład HDC, złącze żeńskie, 400 V, 35 A, Liczba biegunów: 6, złącze śrubowe, Wielkość konstrukcyjna: 6
GTIN (EAN)	4008190071417	
Ilość	1 Szt.	

## CH-HIAC-HIAD-06-0200-AC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

Typ	HDC HSB 6 MS	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1498700000</a>	wkład HDC, Złącze męskie, 400 V, 35 A, Liczba biegunów: 6, złącze
GTIN (EAN)	4008190035136	śrubowe, Wielkość konstrukcyjna: 6
Ilość	1 Szt.	

## wieko



Dzięki specjalnemu stopowi odlewniczemu i wielowarstwowemu lakierowaniu powierzchni, obudowy HDC są perfekcyjnie zabezpieczone. Inteligentnie zaprojektowany system ryglowania jest wykonany ze stali nierdzewnej. Dzięki temu cechuje się dużą trwałością oraz odpornością na korozję i uderzenia. Ryglowanie obudowy zapewnia bezpieczeństwo systemu. Nasz niepowtarzalny, opatentowany system sprężyn zapewnia skuteczność ryglowania obudowy i chroni przez niezamierzonym otwarciem. Nanoszone laserowo oznaczenia umożliwiają szybkie i łatwe identyfikowanie. Aby każdy produkt można było natychmiast przyporządkować, na obudowie wypala się laserem trwałe oznakowanie. Obudowy RockStar® IP65 / NEMA Typ 4X firmy Weidmüller to Państwa pierwszy wybór w kategorii obudów przemysłowych o stopniu ochrony IP 65.

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	HDC 16B DMDQ 2QB	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1665270000</a>	obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 6, Stopień ochrony: IP65
GTIN (EAN)	4008190421977	(po podłączeniu), Pokrywa główna części obudowy, Zatrask
Ilość	1 Szt.	mocujący boczny u dołu, standard

## CH-HIAC-HIAD-06-0200-AC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## Obudowa cokołu



Dzięki specjalnemu stopowi odlewniczemu i wielowarstwowemu lakierowaniu powierzchni, obudowy HDC są perfekcyjnie zabezpieczone.

Inteligentnie zaprojektowany system ryglowania jest wykonany ze stali nierdzewnej. Dzięki temu cechuje się dużą trwałością oraz odpornością na korozję i uderzenia. Ryglowanie obudowy zapewnia bezpieczeństwo systemu. Nasz niepowtarzalny, opatentowany system sprężyn zapewnia skuteczność ryglowania obudowy i chroni przez niezamierzonym otwarciem.

Nanoszone laserowo oznaczenia umożliwiają szybkie i łatwe identyfikowanie. Aby każdy produkt można było natychmiast przyporządkować, na obudowie wypala się laserem trwałe oznakowanie.

Obudowy RockStar® IP65 / NEMA Typ 4X firmy Weidmüller to Państwa pierwszy wybór w kategorii obudów przemysłowych o stopniu ochrony IP 65.

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	HDC 40D SBU 1PG29G N	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">2560770000</a>	obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 6, Stopień ochrony: IP65 (po podłączeniu), Obudowa podstawy, Zatrask mocujący boczny u dołu, wysoki, Wymiary wlotów kablowych: PG 21
GTIN (EAN)	4050118893595	
Ilość	1 Szt.	
Typ	HDC 40D SBU 1M25G	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1902970000</a>	obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 6, Stopień ochrony: IP65 (po podłączeniu), Obudowa podstawy, Zatrask mocujący boczny u dołu, wysoki, Wymiary wlotów kablowych: M 25
GTIN (EAN)	4032248592951	
Ilość	1 Szt.	
Typ	HDC 16B SBU 1M25G N	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">2560740000</a>	obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 6, Stopień ochrony: IP65 (po podłączeniu), Obudowa podstawy, Zatrask mocujący boczny u dołu, standard, Wymiary wlotów kablowych: M 25
GTIN (EAN)	4050118673234	
Ilość	1 Szt.	
Typ	HDC 16B SBU 2PG21G N	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">2560950000</a>	obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 6, Stopień ochrony: IP65 (po podłączeniu), Obudowa podstawy, Zatrask mocujący boczny u dołu, standard, Wymiary wlotów kablowych: PG 21
GTIN (EAN)	4050118676921	
Ilość	1 Szt.	
Typ	HDC 40D SBU 2M25G	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1787120000</a>	obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 6, Stopień ochrony: IP65 (po podłączeniu), Obudowa podstawy, Zatrask mocujący boczny u dołu, wysoki, Wymiary wlotów kablowych: M 25
GTIN (EAN)	4032248204465	
Ilość	1 Szt.	
Typ	HDC 16B SBU 1PG21G N	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">2560940000</a>	obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 6, Stopień ochrony: IP65 (po podłączeniu), Obudowa podstawy, Zatrask mocujący boczny u dołu, standard, Wymiary wlotów kablowych: PG 21
GTIN (EAN)	4050118676716	
Ilość	1 Szt.	
Typ	HDC 40D SBU 2M32G	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1787110000</a>	obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 6, Stopień ochrony: IP65 (po podłączeniu), Obudowa podstawy, Zatrask mocujący boczny u dołu, wysoki, Wymiary wlotów kablowych: M 32
GTIN (EAN)	4032248204458	
Ilość	1 Szt.	
Typ	HDC 40D SBU 2PG21G	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1656810000</a>	obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 6, Stopień ochrony: IP65 (po podłączeniu), Obudowa podstawy, Zatrask mocujący boczny u dołu, wysoki, Wymiary wlotów kablowych: PG 21
GTIN (EAN)	4008190409821	
Ilość	1 Szt.	

## CH-HIAC-HIAD-06-0200-AC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

Typ	HDC 40D SBU 1M32G N	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">2561030000</a>	obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 6, Stopień ochrony: IP65 (po
GTIN (EAN)	4050118676464	podłączeniu), Obudowa podstawy, Zatrask mocujący boczny u dołu,
Ilość	1 Szt.	wysoki, Wymiary wlotów kablowych: PG 21
Typ	HDC 16B SBU 2M25G	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1788240000</a>	obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 6, Stopień ochrony: IP65 (po
GTIN (EAN)	4032248205776	podłączeniu), Obudowa podstawy, Zatrask mocujący boczny u dołu,
Ilość	1 Szt.	standard, Wymiary wlotów kablowych: M 25
Typ	HDC 16B SBU 2M25G N	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">2560930000</a>	obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 6, Stopień ochrony: IP65 (po
GTIN (EAN)	4050118673531	podłączeniu), Obudowa podstawy, Zatrask mocujący boczny u dołu,
Ilość	1 Szt.	standard, Wymiary wlotów kablowych: M 25
Typ	HDC 40D SBU 2M25G N	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">2561020000</a>	obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 6, Stopień ochrony: IP65 (po
GTIN (EAN)	4050118676914	podłączeniu), Obudowa podstawy, Zatrask mocujący boczny u dołu,
Ilość	1 Szt.	wysoki, Wymiary wlotów kablowych: PG 21
Typ	HDC 40D SBU 1M32G	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1902990000</a>	obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 6, Stopień ochrony: IP65 (po
GTIN (EAN)	4032248592968	podłączeniu), Obudowa podstawy, Zatrask mocujący boczny u dołu,
Ilość	1 Szt.	wysoki, Wymiary wlotów kablowych: M 32
Typ	HDC 16B SBU 1M25G	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1899980000</a>	obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 6, Stopień ochrony: IP65 (po
GTIN (EAN)	4032248520718	podłączeniu), Obudowa podstawy, Zatrask mocujący boczny u dołu,
Ilość	1 Szt.	standard, Wymiary wlotów kablowych: M 25
Typ	HDC 16B SBU 1PG21G	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1656720000</a>	obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 6, Stopień ochrony: IP65 (po
GTIN (EAN)	4008190409739	podłączeniu), Obudowa podstawy, Zatrask mocujący boczny u dołu,
Ilość	1 Szt.	standard, Wymiary wlotów kablowych: PG 21
Typ	HDC 40D SBU 1PG29G	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1656830000</a>	obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 6, Stopień ochrony: IP65 (po
GTIN (EAN)	4008190409845	podłączeniu), Obudowa podstawy, Zatrask mocujący boczny u dołu,
Ilość	1 Szt.	wysoki, Wymiary wlotów kablowych: PG 29
Typ	HDC 16B SBU 2PG21G	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1656730000</a>	obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 6, Stopień ochrony: IP65 (po
GTIN (EAN)	4008190409746	podłączeniu), Obudowa podstawy, Zatrask mocujący boczny u dołu,
Ilość	1 Szt.	standard, Wymiary wlotów kablowych: PG 21
Typ	HDC 40D SBU 2M32G N	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">2561040000</a>	obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 6, Stopień ochrony: IP65 (po
GTIN (EAN)	4050118676457	podłączeniu), Obudowa podstawy, Zatrask mocujący boczny u dołu,
Ilość	1 Szt.	wysoki, Wymiary wlotów kablowych: PG 21
Typ	HDC 40D SBU 2PG29G	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1656840000</a>	obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 6, Stopień ochrony: IP65 (po
GTIN (EAN)	4008190409852	podłączeniu), Obudowa podstawy, Zatrask mocujący boczny u dołu,
Ilość	1 Szt.	wysoki, Wymiary wlotów kablowych: PG 29

## CH-HIAC-HIAD-06-0200-AC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## Obudowa sprzęgu



Dzięki specjalnemu stopowi odlewniczemu i wielowarstwowemu lakierowaniu powierzchni, obudowy HDC są perfekcyjnie zabezpieczone.

Inteligentnie zaprojektowany system ryglowania jest wykonany ze stali nierdzewnej. Dzięki temu cechuje się dużą trwałością oraz odpornością na korozję i uderzenia. Ryglowanie obudowy zapewnia bezpieczeństwo systemu. Nasz niepowtarzalny, opatentowany system sprężyn zapewnia skuteczność ryglowania obudowy i chroni przez niezamierzonym otwarciem.

Nanoszone laserowo oznaczenia umożliwiają szybkie i łatwe identyfikowanie. Aby każdy produkt można było natychmiast przyporządkować, na obudowie wypala się laserem trwałe oznakowanie.

Obudowy RockStar® IP65 / NEMA Typ 4X firmy Weidmüller to Państwa pierwszy wybór w kategorii obudów przemysłowych o stopniu ochrony IP 65.

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	HDC 40D KBU 2M32G N	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">2545510000</a>	obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 6, Stopień ochrony: IP65
GTIN (EAN)	4050118558333	(po podłączeniu), Obudowa złącza, Zatrask mocujący boczny u dołu,
Ilość	1 Szt.	wysoki, Wymiary wlotów kablowych: PG 29
Typ	HDC 40D KBU 1M32G N	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">2559900000</a>	obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 6, Stopień ochrony: IP65
GTIN (EAN)	4050118673265	(po podłączeniu), Obudowa złącza, Zatrask mocujący boczny u dołu,
Ilość	1 Szt.	wysoki, Wymiary wlotów kablowych: PG 29
Typ	HDC 40D KBU 1M25G	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1787200000</a>	obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 6, Stopień ochrony: IP65
GTIN (EAN)	4032248204540	(po podłączeniu), Obudowa złącza, Zatrask mocujący boczny u dołu,
Ilość	1 Szt.	wysoki, Wymiary wlotów kablowych: M 25
Typ	HDC 40D KBU 1M25G N	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">2559890000</a>	obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 6, Stopień ochrony: IP65
GTIN (EAN)	4050118676440	(po podłączeniu), Obudowa złącza, Zatrask mocujący boczny u dołu,
Ilość	1 Szt.	wysoki, Wymiary wlotów kablowych: PG 29
Typ	HDC 40D KBU 1M32G	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1787190000</a>	obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 6, Stopień ochrony: IP65
GTIN (EAN)	4032248204533	(po podłączeniu), Obudowa złącza, Zatrask mocujący boczny u dołu,
Ilość	1 Szt.	wysoki, Wymiary wlotów kablowych: M 32
Typ	HDC 16B KBU 1PG21G	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1657270000</a>	obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 6, Stopień ochrony: IP65
GTIN (EAN)	4008190410322	(po podłączeniu), Obudowa złącza, Zatrask mocujący boczny u dołu,
Ilość	1 Szt.	standard, Wymiary wlotów kablowych: PG 21
Typ	HDC 40D KBU 1PG21G	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1657310000</a>	obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 6, Stopień ochrony: IP65
GTIN (EAN)	4008190410360	(po podłączeniu), Obudowa złącza, Zatrask mocujący boczny u dołu,
Ilość	1 Szt.	wysoki, Wymiary wlotów kablowych: PG 21
Typ	HDC 40D KBU 1PG29G	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1967670000</a>	obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 6, Stopień ochrony: IP65
GTIN (EAN)	4032248670178	(po podłączeniu), Obudowa złącza, Zatrask mocujący boczny u dołu,
Ilość	1 Szt.	wysoki, Wymiary wlotów kablowych: PG 29