

**CABTITE EP B 24/14 GY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Cabtite - система ввода кабелей**

Вставляйте кабели и провода без разъемов в шкафы управления, корпуса и машины в самых маленьких пространствах, легко и с экономией места.

Пластины кабельных вводов Cabtite позволяют сделать это даже в самых сложных условиях, будь то защитные рукава, пневматические/гидравлические рукава или волоконно-оптические кабели – установка кабелей выполняется быстро, легко и с экономией места. Установка выполняется через лишь один прямоугольный вырез в стенке, что обеспечивает на 40% большую скорость выполнения работы (в сравнении со стандартными кабельными вводами).

Пластины кабельных вводов IP54 представляют собой не требующую использования инструментов версию с защелкиванием, которая протестирована в соответствии со стандартом DIN EN 60529, изготовлена из сертифицированного UL94 V-0 термополиэтилена и может использоваться при температуре от -40 °C до +90 °C.

Пластины кабельных вводов Cabtite – это экономичная альтернатива распространенным кабельным вводам.

**Основные данные для заказа**

Исполнение	Пластина для кабельных вводов, Cabtite (система ввода кабелей), TPE, серый, Высота: 44 mm, Ширина: 142 mm, Глубина: 12 mm, -40 °C...90 °C, IP54
Номер для заказа	<a href="#">2743640000</a>
Тип	CABTITE EP B 24/14 GY
GTIN (EAN)	4064675123354
Кол.	10 шт.

## CABTITE EP B 24/14 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Глубина	12 мм	Глубина (дюймов)	0,472 inch
Высота	44 мм	Высота (в дюймах)	1,732 inch
Ширина	142 мм	Ширина (в дюймах)	5,591 inch
Толщина стенок, мин.	2,5 мм	Толщина стенок, макс.	4 мм
Масса нетто	44,1 g		

## Температуры

Рабочая температура -40 °C...90 °C

## Количество подключаемых кабелей

Вид монтажа	зафиксированный		
Number of connectable cables	14		
Кабельные вводы	Количество	14	
	Диаметр кабеля, мин.	1 мм	
	Диаметр кабеля, макс.	12,1 мм	
	Тип кабеля	Круглый кабель	

## Общая информация

Вид защиты	IP54	Класс защиты (UL)	Type 1, Type 12
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Материал	TPE
Силикон	Нет		

## Классификации

ETIM 6.0	EC002624	ETIM 7.0	EC002624
ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ECLASS 9.0	27-18-28-15	ECLASS 9.1	27-18-92-65
ECLASS 10.0	27-18-28-15	ECLASS 11.0	27-18-28-15
ECLASS 12.0	27-18-28-15	ECLASS 13.0	27-18-28-15

## Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (cURus)	E223801

## Загрузки


Одобрение / сертификат / документ о соответствии	<a href="#">EU Declaration of Conformity - Cabtite EP - DoC DE PS2483</a>
Технические данные	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Пользовательская документация	<a href="#">INSTR CABTITE EP DE/EN</a>
Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## CABTITE EP B 24/14 GY

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Изображения



## CABTITE EP B 24/14 GY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

## Прямоугольный разделительный штамп для разъемов для тяжелых условий эксплуатации



Для выполнения вырезов в распределительных шкафах предлагаются инструменты для пробивки отверстий производства Weidmüller.

- Кабельные вводы PG
- Кабельные вводы M
- Специальные кабельные вводы

## Основные данные для заказа

Тип	KOK-112X36	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6894870000</a>	Пробойник для листового материала
GTIN (EAN)	4032248693801	
Кол.	1 шт.	