

CABTITE EP A 24/19 GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Cabtite - система ввода кабелей**

Вставляйте кабели и провода без разъемов в шкафы управления, корпуса и машины в самых маленьких пространствах, легко и с экономией места.

Пластины кабельных вводов Cabtite позволяют сделать это даже в самых сложных условиях, будь то защитные рукава, пневматические/гидравлические рукава или волоконно-оптические кабели – установка кабелей выполняется быстро, легко и с экономией места. Установка выполняется через лишь один прямоугольный вырез в стенке, что обеспечивает на 40% большую скорость выполнения работы (в сравнении со стандартными кабельными вводами).

Пластины кабельных вводов IP54 представляют собой не требующую использования инструментов версию с защелкиванием, которая протестирована в соответствии со стандартом DIN EN 60529, изготовлена из сертифицированного UL94 V-0 термополиэтилена и может использоваться при температуре от -40 °C до +90 °C.

Пластины кабельных вводов Cabtite – это экономичная альтернатива распространенным кабельным вводам.

Основные данные для заказа

Исполнение	Пластина для кабельных вводов, Cabtite (система ввода кабелей), TPE, серый, Высота: 44 mm, Ширина: 142 mm, Глубина: 12 mm, -40 °C...90 °C, IP54
Номер для заказа	2743580000
Тип	CABTITE EP A 24/19 GY
GTIN (EAN)	4064675 120995
Кол.	10 шт.

CABTITE EP A 24/19 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	12 мм	Глубина (дюймов)	0,472 inch
Высота	44 мм	Высота (в дюймах)	1,732 inch
Ширина	142 мм	Ширина (в дюймах)	5,591 inch
Толщина стенок, мин.	1,5 мм	Толщина стенок, макс.	2,5 мм
Масса нетто	50,4 g		

Температуры

Рабочая температура -40 °C...90 °C

Количество подключаемых кабелей

Вид монтажа	зафиксированный		
Number of connectable cables	19		
Кабельные вводы	Количество	12	
	Диаметр кабеля, мин.	1 мм	
	Диаметр кабеля, макс.	6,5 мм	
	Тип кабеля	Круглый кабель	
	Количество	7	
	Диаметр кабеля, мин.	1 мм	
	Диаметр кабеля, макс.	12,1 мм	
	Тип кабеля	Круглый кабель	

Общая информация

Вид защиты	IP54	Класс защиты (UL)	Type 1, Type 12
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Материал	TPE
Силикон	Нет		

Классификации

ETIM 6.0	EC002624	ETIM 7.0	EC002624
ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ECLASS 9.0	27-18-28-15	ECLASS 9.1	27-18-92-65
ECLASS 10.0	27-18-28-15	ECLASS 11.0	27-18-28-15
ECLASS 12.0	27-18-28-15	ECLASS 13.0	27-18-28-15

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (cURus)	E223801

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	EU Declaration of Conformity - Cabtite EP - DoC DE PS2483
Технические данные	CAD data – STEP
Пользовательская документация	INSTR CABTITE EP DE/EN
Каталог	Catalogues in PDF-format


Дата создания 10 мая 2024 г. 22:47:24 CEST

Статус каталога 04.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

CABTITE EP A 24/19 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

CABTITE EP A 24/19 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Прямоугольный разделительный штамп для разъемов для тяжелых условий эксплуатации



Для выполнения вырезов в распределительных шкафах предлагаются инструменты для пробивки отверстий производства Weidmüller.

- Кабельные вводы PG
- Кабельные вводы M
- Специальные кабельные вводы

Основные данные для заказа

Тип	KOK-112X36	Исполнение
Номер для заказа	6894870000	Пробойник для листового материала
GTIN (EAN)	4032248693801	
Кол.	1 шт.	