

IE-SWM-SL04-4STS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Características: de la serie de interruptores gestionados SubstationLine**

La SubstationLine incluye conmutadores Ethernet que cumplen con los estándares IEC 61850-3 e IEEE 1613, lo que los hace lo suficientemente robustos para el manejo en entornos difíciles. La familia incluye variantes para el montaje en rieles DIN y en racks de 19".

Todos los productos disponen de una fuente de alimentación redundante para garantizar la fiabilidad en entornos críticos. La nueva familia abarca desde interruptores Fast Ethernet gestionados hasta productos Ethernet de 10 Gigabits con todas las características necesarias para operar de acuerdo a los requerimientos más exigentes.

- Variantes de carril DIN y rack de 19"
- Conformidad con IEC 61850-3 e IEEE 1613
- Compatibilidad con PRP/HSR según la cláusula 4/cláusula 5 de IEC 62439-3
- Servidor MMS basado en el modelo de puente definido en IEC 61850-90-4
- Módulos de alimentación eléctrica redundantes en todos los modelos
- Amplia temperatura de servicio de -40°C hasta 85°C
- Versión de interruptor modular con gran flexibilidad en número y Tipo de puertos
- Interfaces rápidas/Gigabit/10 Gigabits
- Modelos de capa 3 para el enrutamiento soportado por hardware entre hasta 28 subredes IP

Datos generales para pedido

Versión	Módulo de interfaz de medios para conmutador modular, Fast Ethernet, Número de puertos: 4x ST Single-mode, -40 °C...85 °C
Código	2779180000
Tipo	IE-SWM-SL04-4STS
GTIN (EAN)	4064675048541
Cantidad	1 Pieza

IE-SWM-SL04-4STS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Profundidad	107 mm	Profundidad (pulgadas)	4,213 inch
Altura	40,7 mm	Altura (pulgadas)	1,602 inch
Anchura	99 mm	Anchura (pulgadas)	3,898 inch
Peso neto	209 g		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	-40 °C...85 °C	Temperatura de servicio	-40 °C...85 °C
Humedad	5 hasta 95% (sin condensación)		

Características del receptor de fibra óptica

Velocidad de transmisión	100 MBit/s
Tipo de transmisor	Singlemode
Tipo de conector	ST-Duplex
Distancia de transmisión, tipo	30 km
Longitud de onda	tip. 1.310 nm
Potencia de recepción	mín. -34 dBm máx. 0 dBm
Potencia de transmisión	mín. -15 dBm máx. -8 dBm
Presupuesto de enlace	19 dB

Condiciones del entorno

Altitud de funcionamiento	Altitud, máx. 2.000 m Indicación de conf. con la UL Altitud, máx. 6.000 m Indicación para ver las restricciones, consulte la declaración del productor sobre la altitud de funcionamiento en la sección Descargar
Humedad	5 hasta 95% (sin condensación)
Temperatura de almacenamiento, max.	85 °C
Temperatura de almacenamiento, min.	-40 °C
Temperatura de servicio, max.	85 °C
Temperatura de servicio, min.	-40 °C

Garantía

Período	5 años
---------	--------

Interfaces

Número de puertos	4x ST Single-mode	Puertos de fibra óptica	Puertos 100BaseFX (conexión ST), Singlemode
-------------------	-------------------	-------------------------	---

MTBF

MTBF	De conformidad con la norma	Telcordia SR-332
	Tiempo de funcionamiento (horas), mín.	401.287 h

IE-SWM-SL04-4STS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Tensión de alimentación

Tensión de alimentación mediante switch Ethernet

Datos técnicos

Material capotas	Metal	Tipo de montaje	Inserción en ranura de módulo M1,M2,M3
Velocidad	Fast Ethernet		

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC000309	ETIM 7.0	EC000309
ETIM 8.0	EC000309	ETIM 9.0	EC000309
ECLASS 9.1	19-17-03-90	ECLASS 10.0	19-17-04-90
ECLASS 11.0	19-17-03-03	ECLASS 12.0	19-17-03-03
ECLASS 13.0	19-17-03-03		

Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

Descargas

Homologación/certificado/documento de conformidad	EU Declaration of Conformity RCM Declaration of Conformity UK Declaration of Conformity Manufacturer's declaration for operating altitude
Datos de ingeniería	CAD data – STEP
Catálogo	Catalogues in PDF-format