

**CABTITE EP 24/21 GY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Cabtite - система ввода кабелей**

Вставляйте кабели и провода без разъемов в шкафы управления, корпуса и машины в самых маленьких пространствах, легко и с экономией места.

Пластины кабельных вводов Cabtite позволяют сделать это даже в самых сложных условиях, будь то защитные рукава, пневматические/гидравлические рукава или волоконно-оптические кабели – установка кабелей выполняется быстро, легко и с экономией места. Установка выполняется через лишь один прямоугольный вырез в стенке, что обеспечивает на 40% большую скорость выполнения работы (в сравнении со стандартными кабельными вводами).

Пластины кабельных вводов IP66 представляют собой версию с винтовым креплением, которая протестирована в соответствии со стандартом DIN EN 60529, изготовлена из сертифицированного UL94 V-0 термополиэтилена с основной из твердого пластика и может использоваться при температуре от -40 °C до +90 °C. Пластины кабельных вводов Cabtite – это экономичная альтернатива распространенным кабельным вводам.

**Основные данные для заказа**

Исполнение	Пластина для кабельных вводов, Cabtite (система ввода кабелей), TPE, серый, Высота: 58 mm, Ширина: 149.6 mm, Глубина: 20.2 mm, -40 °C... 90 °C, IP66
Номер для заказа	<a href="#">2779370000</a>
Тип	CABTITE EP 24/21 GY
GTIN (EAN)	4064675048947
Кол.	10 шт.

## CAVTITE EP 24/21 GY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Глубина	20,2 мм	Глубина (дюймов)	0,795 inch
Высота	58 мм	Высота (в дюймах)	2,283 inch
Ширина	149,6 мм	Ширина (в дюймах)	5,89 inch
Масса нетто	1,1 g		

## Температуры

Рабочая температура	-40 °C...90 °C
---------------------	----------------

## Количество подключаемых кабелей

Вид монтажа	4 винта	
Number of connectable cables	21	
Кабельные вводы	Количество	1
	Диаметр кабеля, мин.	3,2 мм
	Диаметр кабеля, макс.	6,3 мм
	Тип кабеля	Круглый кабель
	Количество	14
	Диаметр кабеля, мин.	4 мм
	Диаметр кабеля, макс.	7,5 мм
	Тип кабеля	Круглый кабель
	Количество	4
	Диаметр кабеля, мин.	5,5 мм
	Диаметр кабеля, макс.	10,5 мм
	Тип кабеля	Круглый кабель
	Количество	2
	Диаметр кабеля, мин.	8 мм
	Диаметр кабеля, макс.	12,5 мм
	Тип кабеля	Круглый кабель

## Общая информация

Вид защиты	IP66	Класс защиты (UL)	Type 1, Type 12, Type 4X
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Материал	TPE
Момент затяжки	3,5 Nm	Силикон	Нет

## Классификации

ETIM 6.0	EC002624	ETIM 7.0	EC002624
ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ECLASS 9.0	27-18-28-15	ECLASS 9.1	27-18-92-65
ECLASS 10.0	27-18-28-15	ECLASS 11.0	27-18-28-15
ECLASS 12.0	27-18-28-15	ECLASS 13.0	27-18-28-15

## Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (cURus)	E223801

Дата создания 2 июня 2024 г. 10:27:49 CEST

Статус каталога 18.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

## CABTITE EP 24/21 GY

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии

[EU Declaration of Conformity - Cabtite EP - DoC DE PS2483](#)

Технические данные

[CAD data – STEP](#)

Пользовательская документация

[INSTR CABTITE EP DE/EN](#)


Каталог

[Catalogues in PDF-format](#)

**CABTITE EP 24/21 GY**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

## CABTITE EP 24/21 GY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Фиксирующий материал



Система кабельного ввода Cabtite обеспечивает максимальную гибкость в управлении кабелями шкафов управления, корпусов и машин, при этом она позволяет экономить время, а также обеспечивает надежное уплотнение и снятие натяжения на оконцованных и неоконцованных кабелях. Модульная конструкция рамки, сетчатых вкладок и уплотнительных элементов Cabtite обеспечивает быструю конфигурацию вырезов для оконцованных кабелей без использования инструментов и с надежным уплотнением класса IP66 в соответствии с DIN EN 60529. Рамка. Вкладка. Уплотнительный элемент. Три основных компонента в модульной системе гарантируют гибкость, изменяемость и разнообразие вариантов.

## Основные данные для заказа

Тип	CABTITE SC M5X25 SET	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6635120000</a>	Крепежный винт, Cabtite (система ввода кабелей), Нержавеющая
GTIN (EAN)	4050118662160	сталь, серебряный, Высота: 30 mm, Ширина: 8.5 mm, Глубина: 8.5
Кол.	1 Шт.	mm

## Прямоугольный разделительный штамп для разъемов для тяжелых условий эксплуатации



Для выполнения вырезов в распределительных шкафах предлагаются инструменты для пробивки отверстий производства Weidmüller.

- Кабельные вводы PG
- Кабельные вводы M
- Специальные кабельные вводы

## Основные данные для заказа

Тип	KOK-112X36	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6634870000</a>	Пробойник для листового материала
GTIN (EAN)	4032248693801	
Кол.	1 Шт.	