

**SCT 4.6/840****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Серия Weidmüller из нержавеющей стали содержит широкий ассортимент кабельных стяжек из нержавеющей стали для экстремальных условий, таких как высокая температура или агрессивное химическое воздействие.

- нержавеющая сталь AISI 316,
- идеально для использования вне помещений,
- стойкость к излучению и коррозии,
- немагнитный материал,
- без зазубрин, что исключает повреждение изоляции.

**Основные данные для заказа**

Исполнение	Соединитель кабеля, 4,6 x 840 мм, Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L), 778 N
Номер для заказа	<a href="#">2791440000</a>
Тип	SCT 4.6/840
GTIN (EAN)	4064675070962
Кол.	100 Шт.

## SCT 4.6/840

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Глубина	0,26 мм	Глубина (дюймов)	0,01 inch
Высота	840 мм	Высота (в дюймах)	33,071 inch
Ширина	4,6 мм	Ширина (в дюймах)	0,181 inch
Масса нетто	8,3 g		

## Температуры

Температурный диапазон вставки	-40...300 °C	Температура монтажа	-40
--------------------------------	--------------	---------------------	-----

## Материал для электромонтажа

Галогены	Нет	Диаметр кабеля, макс.	250 мм
Диаметр пучка, макс.	250 мм	Диаметр пучка, мин.	20 мм
Материал	Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L)	Открыть повторно	Нет
Предел прочности при растяжении	778 N	Прочность на разрыв (фунт-сила)	175 lbf
Температурный диапазон, макс..	300 °C	Температурный диапазон, мин.	-40 °C

## Классификации

ETIM 6.0	EC000046	ETIM 7.0	EC000046
ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ECLASS 9.0	27-14-07-02	ECLASS 9.1	27-14-07-02
ECLASS 10.0	27-14-07-02	ECLASS 11.0	27-14-07-02
ECLASS 12.0	27-14-07-02	ECLASS 13.0	27-14-07-02

## Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (cULus)	E524836

## Загрузки

Каталог [Catalogues in PDF-format](#)

**SCT 4.6/840**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

