

IE-C5ES8VG0003N40N40-G-K6KV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Produktillustration**

Konfektionerade kablar med 2x RJ45, lämpliga för smarta mätningstillämpningar, olika färger i enlighet med DIN VDE 0603-100. Korta stickproppar och kablar med liten böjradie för trånga utrymmen, stickproppskåpa med omgivande isolering tillåter skyddsklass IP30 i parat skick.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Patchkabel, RJ45 IP30 (instucken), RJ45 IP30 (instucken), Kat. 5 (ISO/IEC 11801)/Kat. 5e (TIA T568-B), PVC, 0.3 m, , Rak, 6 kV
Art.nr.	2814800003
Typ	IE-C5ES8VG0003N40N40-G-K6KV
GTIN (EAN)	4064675301622
Förp.	1 Stück

IE-C5ES8VG0003N40N40-G-K6KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Längd	0,3 m	Bygglängd (tum)	11,811 inch
Nettovikt	22 g		

Temperaturer

Drifttemperatur	-20 °C...70 °C	Installation temperature	0 °C...50 °C
-----------------	----------------	--------------------------	--------------

Allmänna standarder

Användningsspecifika kommunikationskabelanläggningar	VDE-AR-N 4100:2019-04	Kontaktton Norm	IEC 60603-7-51
--	-----------------------	-----------------	----------------

Elektriska egenskaper

Drivspänning	125 V	PoE / PoE+	enligt IEEE 802.3at
--------------	-------	------------	---------------------

Normer

Kontaktton Norm	IEC 60603-7-51
-----------------	----------------

Anslutningsstickpropp

Stickkontakt höger	RJ45, IP30 (plugged), male contact, straight, plug, shielded	Stickkontakt vänster	RJ45, IP30 (plugged), han-kontakt, rak, anslutningsstickpropp, skärmade
--------------------	--	----------------------	---

Elektriska egenskaper kabel

Drivspänning	125 V	Kategori	Kat. 5 (ISO/IEC 11801)/Kat. 5e (TIA T568-B)
Märkstötspänning	6 kV	Signallöptid	5,1 ns/m

Kabeluppbyggnad

Antal ledare	8	Area	4x2xAWG 26/7, 4x2x0,128 mm ²
Avskärmning	SF/UTP	Färgkodning	vit/blå, vit/orange, vit/grön, vit/brun
Isolering	PE	Isoleringsdiameter	1 mm
Kabeluppbyggnad	Dubbel isolering enligt VDE 0603-100	Manteldiameter	5,5 mm
Mantelfärg	grön	Material mantel	PVC
Samlingsskärm	Skärmflätning av koppartråd, Aluminiumfolie		

Kontakt höger

Kontakttyta	Stickkontakt höger	RJ45, IP30 (plugged), male contact, straight, plug, shielded
Au ≥ 0,8 µm		

Kontakt vänster

Stickkontakt vänster	RJ45, IP30 (plugged), han-kontakt, rak, anslutningsstickpropp, skärmade
----------------------	---

Skapandedatum den 20 maj 2024 09:48:26 CEST

Katalogversion 04.05.2024 / Tekniska ändringar förbehållna

IE-C5ES8VG0003N40N40-G-K6KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mekaniska egenskaper och materialegenskaper kabel

Böjradie	4 x kabeldiameter	Böjradie min, unik	5*Diameter
Flamhärdighet	enligt IEC 60332-1-2	Färgkod	grön

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599
ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ECLASS 9.0	27-06-03-08	ECLASS 9.1	27-06-03-08
ECLASS 10.0	27-06-03-08	ECLASS 11.0	27-06-03-08
ECLASS 12.0	27-06-03-08	ECLASS 13.0	27-06-03-08

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Kataloger	Catalogues in PDF-format

IE-C5ES8VG0003N40N40-G-K6KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ritningar

Koppling



RJ45	1	red	1	RJ45
	2	orange	2	
	3	black	3	
	4	blue	4	
	5	white	5	
	6	green	6	
	7	yellow	7	
	8	brown	8	