

**IE-CC-RPSMAM-RPSMAF-3M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Antény a příslušenství antén (koaxiální kabely a upevňovací zařízení)**

- Nejmodernější antény
- Osvědčené v průmyslu
- Robustní design (ochrana až IP67)
- Pro venkovní a vnitřní použití
- Podpora nejnovější technologie
- Až Wi-Fi 6 a Wi-Fi 6E (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)
- Podpora až 5G (NR) (700 MHz - 3,8 GHz)
- Také podpora dalších technologií (např. Bluetooth, GNSS atd.)
- Vhodné koaxiální kabely v různých délkách
- Vhodné úchyty na póly a zeď

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Anténní kabel, Připojení 1.: RP-SMA samec, Připojení 2.: RP-SMA samice, Délka: 3 m
Objednací číslo	<a href="#">2787960000</a>
Typ	IE-CC-RPSMAM-RPSMAF-3M
GTIN (EAN)	4064675066224
Množství	1 ks

## IE-CC-RPSMAM-RPSMAF-3M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Délka	3 m	Délka (v palcích)	118,11 inch
Čistá hmotnost	105 g		

## Teploty

Provozní teplota	-40 °C...85 °C
------------------	----------------

## Elektrické vlastnosti kabelu

Tlumení při 2,4 GHz	0.62 dB/m	Tlumení při 5 GHz	0.94 dB/m
Útlum při 2000 MHz	0.56 dB/m	Útlum při 800 MHz	0.34 dB/m

## Mechanické vlastnosti a vlastnosti materiálu kabelu

Barva opláštění	černá	Materiál pláště	PVC
Odolné proti UV záření	Ano	Poloměr ohybu, min., opakovaný	25 mm

## Technické údaje

Typ připojení	Připojení 1:, RP-SMA samec, Připojení 2:, RP-SMA samice
---------------	---

## Podmínky prostředí

Provozní teplota, max.	85 °C	Provozní teplota, min.	-40 °C
------------------------	-------	------------------------	--------

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC001682	ETIM 7.0	EC001682
ETIM 8.0	EC001682	ETIM 9.0	EC001682
ECLASS 9.0	27-06-03-10	ECLASS 9.1	27-06-03-10
ECLASS 10.0	27-06-03-10	ECLASS 11.0	27-06-03-10
ECLASS 12.0	27-06-03-10	ECLASS 13.0	27-06-03-10

## Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Soubory ke stažení

Technická dokumentace	<a href="#">Cable attenuation and VSWR plot</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>