

## IE-CC-NM-RPSMAM-3M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Antennák és antenntartozékok (koax kábelek és egységek)**

- Korszerű antennák
- Ipari környezetben bizonyított
- Masszív kialakítás (akár IP67 védelem)
- Kültéri és beltéri használatra
- A legfrissebb technológiai támogatás
- Max. Wi-Fi 6 és Wi-Fi 6E (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)
- Max. 5G (NR) támogatás (700 MHz – 3,8 GHz)
- Egyéb technológiákat is támogat (pl.: Bluetooth, GNSS, stb.)
- Különböző hosszúságban elérhető koax kábelek
- Megfelelő rúd és fali szerelvények

**Általános rendelési adatok**

Verzió	Antennakábel, 1. csatlakozás:, N dugó, 2. csatlakozás:, RP-SMA dugó, Hossz: 3 mm
Rendelési szám	<a href="#">2788050000</a>
Típus	IE-CC-NM-RPSMAM-3M
GTIN (EAN)	4064675066316
Qty.	1 Stück

## IE-CC-NM-RPSMAM-3M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Hossz	3 mm	Hossz, inch	0,118 inch
Nettó tömeg	126 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-40 °C...85 °C
-------------------	----------------

## Kábel mechanikai jellemzői és anyagjellemzői

Köpeny anyaga	PVC	Köpeny színe	fekete
Min. hajlítási sugár, ismétlődő	25 mm	UV-álló	Igen

## Kábelek elektromos tulajdonságai

Csillapítás 2,4 GHz-nél	0.62 dB/m	Csillapítás 2000 MHz-nél	0.56 dB/m
Csillapítás 5 GHz-nél	0.94 dB/m	Csillapítás 800 MHz-nél	0.34 dB/m

## Műszaki adatok

Csatlakozás típusa	1. csatlakozás:, N dugó, 2. csatlakozás:, RP-SMA dugó
--------------------	--

## Környezeti feltételek

Üzemi hőmérséklet, max.	85 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-40 °C
-------------------------	-------	-------------------------	--------

## Besorolások

ETIM 6.0	EC001682	ETIM 7.0	EC001682
ETIM 8.0	EC001682	ETIM 9.0	EC001682
ECLASS 9.0	27-06-03-10	ECLASS 9,1	27-06-03-10
ECLASS 10.0	27-06-03-10	ECLASS 11.0	27-06-03-10
ECLASS 12.0	27-06-03-10	ECLASS 13.0	27-06-03-10

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

Technical Documentation	<a href="#">Cable attenuation and VSWR plot</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>