

CA-T2WB-10M-11/3P-R-BBG**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Die Mode 3-Ladekabel mit ergonomischer Griffgestaltung bieten einen Ladekomfort höchster Güte. Robust und langlebig in jeder Hinsicht: Das Gehäuse ist schmutz- und wasserabweisend, stoß- und schlagfest sowie kälte- und hitzeresistent. Verfügbar in unterschiedlichen Längen, in gerader und spiralisierter Form, für 1- oder 3-phasiges Laden.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	AC Ladekabel, Anschlussart - Ladepunkt: freies Leitungsende, Anschlussart - Fahrzeug: Typ 2, Ladeleistung, max.: 11 kW, Anzahl der Phasen: 3, Bemessungsstrom: 16 A, Kabellänge: 10 m, Kabelführung: normal
Best.-Nr.	2828250000
Typ	CA-T2WB-10M-11/3P-R-BBG
GTIN (EAN)	4064675368663
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 9. Mai 2024 10:55:32 MESZ

Katalogstand 04.05.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

CA-T2WB-10M-11/3P-R-BBG**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Durchmesser	13,7 mm	Nettogewicht	3.560 g
-------------	---------	--------------	---------

Temperaturen

Lagertemperatur	-40 °C...70 °C	Feuchtigkeit bei Lagertemperatur	5...95 % rel. Feuchte
Betriebstemperatur	-30 °C...50 °C		

Kabel

Kabelfarbe	schwarz	Kabellänge	10 m
Kabelauführung	normal		

Steckertyp

Anschlussart - Ladepunkt	freies Leitungsende	Anschlussart - Fahrzeug	Typ 2
Stecker-Farbe	schwarz, dunkelgrau		

Systemanforderungen

Fahrzeugkommunikationsart	Control Pilot (CP), Proximity Pilot / Plug Present (PP)
---------------------------	---

Materialdaten

Betriebstemperatur, max.	50 °C	Betriebstemperatur, min.	-30 °C
Lagertemperatur, max.	70 °C	Lagertemperatur, min.	-40 °C

Funktionen

Schutzart	IP55 mit Schutzkappe
-----------	----------------------

Gehäuse

Schutzart	IP55 mit Schutzkappe
-----------	----------------------

Zulassungen und Normen

Zulassungen	IEC 62196-1, IEC 62196-2, EN 50620
-------------	------------------------------------

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002897	ETIM 7.0	EC002897
ETIM 8.0	EC002897	ETIM 9.0	EC002897
ECLASS 9.0	27-14-47-05	ECLASS 9.1	27-14-47-05
ECLASS 10.0	27-14-47-05	ECLASS 11.0	27-14-47-05
ECLASS 12.0	27-14-47-05	ECLASS 13.0	27-14-47-05

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	f233b551-8efc-4a5f-b233-33b40f22269a

CA-T2WB-10M-11/3P-R-BBG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen



Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	Warranty Weidmüller e-mobility products Gewährleistung Weidmüller e-mobility Produkte
Kataloge	Catalogues in PDF-format