

**CA-T2WB-7.5M-11/3P-S-BBG****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Les 3 câbles de charge Mode avec design de poignée ergonomique offrent un confort de charge de la plus haute qualité. Robuste et durable à tous égards : le boîtier est résistant à la saleté et à l'eau, aux chocs et aux impacts, et résistant au froid et à la chaleur. Disponible en différentes longueurs, en version droite et en spirale, pour la recharge à 1 ou 3 phases.

**Informations générales de commande**

Version	Câble de charge CA, Type de raccordement - borne de recharge: extrémité libre du conducteur, Type de raccordement - véhicule: Type 2, Puissance de charge, maxi.: 11 kW, Nombre de phases: 3, Courant nominal: 16 A, Longueur du câble: 7.5 m, Sortie de câble: spirale
Référence	<a href="#">2828290000</a>
Type	CA-T2WB-7.5M-11/3P-S-BBG
GTIN (EAN)	4064675368700
Qté.	1 pièce(s)

Date de création 10 mai 2024 23:28:12 CEST

**CA-T2WB-7.5M-11/3P-S-BBG****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Diamètre	13,7 mm	Poids net	2 860 g
----------	---------	-----------	---------

**Températures**

Température de stockage	-40 °C...70 °C	Humidité à la température de stockage	5 - 95 % d'humidité rel.
Température de fonctionnement	-30 °C...50 °C		

**Systèmes requis**

Puissance de charge, maxi.	11 kW	Tension nominale (AC)	480 V
Courant nominal	16 A	Nombre de phases	3
Type de communication vers le véhicule	Pilote de commande (CP), Pilote de proximité / Fiche présente (PP)	Mode de chargement	Mode 3
Degré de protection	IP55 avec capuchon de protection		

**Caractéristiques**

Degré de protection	IP55 avec capuchon de protection
---------------------	-------------------------------------

**Boîtiers**

Degré de protection	IP55 avec capuchon de protection
---------------------	-------------------------------------

**Type de prise**

Type de raccordement - borne de re-charge	extrémité libre du conduc- teur	Type de raccordement - véhicule	Type 2
Couleur de la prise de raccordement	noir, gris foncé		

**Câble**

Couleur du câble	noir	Longueur du câble	7,5 m
Sortie de câble	spirale		

**Caractéristiques des matériaux**

Température de fonctionnement , max.	50 °C	Température de fonctionnement , min.	-30 °C
Température de stockage, max.	70 °C	Température de stockage, min.	-40 °C

**Approbations et normes**

Agréments	IEC 62196-1, IEC 62196-2, EN 50620
-----------	---------------------------------------

**Classifications**

ETIM 6.0	EC002897	ETIM 7.0	EC002897
ETIM 8.0	EC002897	ETIM 9.0	EC002897
ECLASS 9.0	27-14-47-05	ECLASS 9.1	27-14-47-05
ECLASS 10.0	27-14-47-05	ECLASS 11.0	27-14-47-05
ECLASS 12.0	27-14-47-05	ECLASS 13.0	27-14-47-05

## CA-T2WB-7.5M-11/3P-S-BBG

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Caractéristiques techniques

## Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	f233b551-8efc-4a5f-b233-33b40f22269a

## Agréments

Agréments



## Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité	<a href="#">Warranty Weidmüller e-mobility products</a> <a href="#">Gewährleistung Weidmüller e-mobility Produkte</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>