

RCMA-B22-D70-6.0**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rogowski-spole**

En Rogowski-spole är en stängd luftspole utan ferro-magnetisk kärna som används för flytande potential-mätning av växelström och pulsström. Mätning med Rogowski-spolar används ofta inom teknologi eftersom att det kan vara retroaktivt integrerat utan att separera den primära elektriska kretsen i existerande system. I och med att metoden inte uppvisar någon mätnadseffekt kan du även mäta svaga strömmar och högfrekvensharmonier kan mätas utan noggrannhetsförlust.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Rogowski coil, Diameter: 70 mm, Kabellängd: 6 m, 100...5000 A, Utgång : Impuls, mV-signal
Art.nr.	2831090000
Typ	RCMA-B22-D70-6.0
GTIN (EAN)	4064675395683
Förp.	1 Stück

RCMA-B22-D70-6.0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Diameter	70 mm	Nettovikt	312 g
----------	-------	-----------	-------

Temperaturer

Lagertemperatur	-40 °C...80 °C	Drifttemperatur	-40 °C...80 °C
Fuktighet vid drifttemperatur	5–90 % (ingen kondens)		

Elektriska attribut

Fasförskjutning	0,004 °	Frekvensband	50...60 Hz
Mätfel	< ± 0,5 % (av mätområdesbegränsning)	Nominellt svängningsförhållande	44,44 kA/V
Primärström	5 000 A	Sekundärspänning	22,5 mV (@ 50Hz I _{primary} = 1 kA), 30 V (max)
noggrannhetsklass	0,5		

Mått spänningsförande ledare

Typ av ledare	Endast isolerad ledare	Rundledare	70 mm
Installationsplats	För inomhusbruk		

Tekniska egenskaper

Kabeldiameter	6.1 mm	Kabellängd	6 m
Skyddsklass	IP57	Spolmotstånd	81 Ω

Ingång

Kabeldiameter utsidan max.	70 mm
----------------------------	-------

Allmänna uppgifter

Linearitet	ingen linjäritetsavvikelse
------------	----------------------------

Isolationskoordination

Isolationsspänning	7,4 kV _{RMS} (50 Hz, 1 min)	Märkisolationsspänning	1 kV _{rms}
Nedsmuttningsgrad	2	Spårningsbeständighet: (CTI)	600
Stöthållspänning	12,8 kV (1,2/50 ms)	noggrannhetsklass	0,5
Överspanningskategori	III		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002475	ETIM 7.0	EC002475
ETIM 8.0	EC002475	ETIM 9.0	EC002475
ECLASS 9.0	27-21-01-23	ECLASS 9.1	27-21-01-23
ECLASS 10.0	27-21-01-23	ECLASS 11.0	27-21-01-23
ECLASS 12.0	27-21-01-23	ECLASS 13.0	27-21-01-23

RCMA-B22-D70-6.0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat nr (cURus)	E469563

Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	Declaration of Conformity
Användardokumentation	Instruction sheet
Kataloger	Catalogues in PDF-format

RCMA-B22-D70-6.0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ritningar

