

WIL-LWXXXX-2700D024-350SXX3.0BXXXXXXXXXX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Familia de luces WIL-LED: lámpara LED de alta intensidad de solo 8 mm (9,4 mm con imán) para suministro de 24 V CC con alta eficacia lumínica y larga duración (más de 60 000 h). Diseño muy robusto gracias al encapsulado completo, a la base y la capota de metal: dispositivo estanco (IP67). Color de iluminación de 4000 K blanco neutro apto para numerosas aplicaciones. Conexión M12 extremadamente sencilla. Gracias al bajo consumo eléctrico, basta con una pequeña fuente de alimentación de 24 V.

Datos generales para pedido

| | |
|------------|--|
| Código | 2821290000 |
| Tipo | WIL-LWXXXX-2700D024-350SXX3.0BXXXXXXXXXX |
| GTIN (EAN) | 4064675358732 |
| Cantidad | 1 Pieza |

WIL-LWXXXX-2700D024-350SXX3.0BXXXXXXXXXX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

| | | | |
|-------------|--------|------------------------|------------|
| Profundidad | 40 mm | Profundidad (pulgadas) | 1,575 inch |
| Altura | 8 mm | Altura (pulgadas) | 0,315 inch |
| Anchura | 350 mm | Anchura (pulgadas) | 13,78 inch |
| Peso neto | 226 g | | |

Temperaturas

| | |
|-------------------------|------------|
| Temperatura de servicio | -20 - 60°C |
|-------------------------|------------|

Datos de conexión

| | | | |
|--------------|---------------------------|-------------------|--|
| Versión | Extremo del cable abierto | Rosca de conexión | sin |
| Codificación | | Modo de conexión | Clavija 4 (cordones flexibles: negros) LED de control blanco, clavija 3 (cordones flexibles: azules) |
| | Codificación A | | |

Datos del material

| | | | |
|------------------------------|--|-----------------|--------|
| Material capotas | aluminio anodizado duro | Masa de relleno | PUR V0 |
| Material de tapas exteriores | Fundición inyectada de cinc, niquelado | | |

Datos eléctricos

| | | | |
|-----------------|---------|-------------------|---------|
| Tensión nominal | 24 V DC | Corriente nominal | 0.471 A |
| eléctrica | 11.3 W | Atenuable | Sí |

Datos técnicos generales

| | | | |
|--|----------------------|--|-------------------|
| Clase recomendada de conformidad con la norma UL para el uso de una fuente de alimentación | NEC clase 2 | Equipamiento electrónico en material rodante | No |
| Forma del módulo LED | Rectangular | Tipo de conexión | Caja de conexión |
| Número de LED | 63 | Color de luz (CCT) | 2700K, Warm white |
| Corriente de luz | 1.122 lm | Ángulo emisor | 40 ° |
| Nivel de iluminación | 395 lux | Vida operativa | 60.000 h |
| Tipo de montaje | Montaje del tornillo | Espaciado de perforación | 335 mm |
| Resistente a los golpes | IK05 | Tipo de protección | IP67 |
| Clase de eficiencia (según directiva europea 874/2012/EU) | F | | |

Especificaciones técnicas del cable

| | | | |
|-------------------|-----|------------------------|-------|
| Cable material | PUR | Color de revestimiento | negro |
| Longitud de cable | 3 m | | |

Clasificaciones

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000996 | ETIM 7.0 | EC000996 |
| ETIM 8.0 | EC000996 | ETIM 9.0 | EC000996 |
| ECLASS 9.1 | 27-11-06-35 | ECLASS 10.0 | 27-11-06-35 |
| ECLASS 11.0 | 27-11-06-35 | ECLASS 12.0 | 27-11-06-35 |
| ECLASS 13.0 | 27-11-06-35 | | |

WIL-LWXXXX-2700D024-350SXX3.0BXXXXXXXXXX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Conformidad medioambiental del producto

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | bf1e8170-69bb-4440-b3e0-4da351a9a3b0 |
| Número de registro de EPREL | 1324730 |

Homologaciones

Homologaciones



| | |
|----------------------------|--------------|
| ROHS | Conformidad |
| UL File Number Search | Sitio web UL |
| N.º de certificado (cULus) | E354496 |

Descargas

| | |
|---------------------------|--|
| Datos de ingeniería | CAD data – STEP |
| Documentación del usuario | Flyer WIL |
| Catálogo | Catalogues in PDF-format |


WIL-LWXXXX-2700D024-350SXX3.0BXXXXXXXXXX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

Dibujo acotado



WIL-LWXXXX-2700D024-350SXX3.0BXXXXXXXXXX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

