

**IE-C6GO6LR0020F40F40-X-K6KV****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Schéma**

Câble LMN, RJ12 / RJ12, paire torsadée, adapté aux applications de mesure intelligentes, non blindé

**Informations générales de commande**

Version	Câble de brassage, RJ12, RJ12, Cat.3, LSZH, 2 m, 6 kV
Référence	<a href="#">2860910020</a>
Type	IE-C6GO6LR0020F40F40-X-K6KV
GTIN (EAN)	4064675757580
Qté.	1 pièce(s)

IE-C6GO6LR0020F40F40-X-K6KV

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

Longueur	2 m	Longueur (pouces)	78,74 inch
Poids net	20 g		

## Températures

Température de fonctionnement	-20 °C...60 °C
-------------------------------	----------------

## Classifications

ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599
ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ECLASS 9.0	27-06-03-08	ECLASS 9.1	27-06-03-08
ECLASS 10.0	27-06-03-08	ECLASS 11.0	27-06-03-08
ECLASS 12.0	27-06-03-08	ECLASS 13.0	27-06-03-08

## Normes générales

Installations de câblage de communication spécifiques à l'application	VDE-AR-N 4100:2019-04	Norme de connecteur	TIA-1096-A
---	-----------------------	---------------------	------------

## Constitution du câble

Blindage	U/UTP	Couleur de la gaine	Rouge
Diamètre de la gaine	4,8 mm	Diamètre de la gaine, max.	4,95 mm
Diamètre de la gaine, min.	4,65 mm	Matériau de la gaine	LSZH
Nombre de conducteurs	6	Section	3x2xAWG 24/7

## Mâle

Prise de raccordement à droite	RJ12, IP20, male contact, straight, plug, unshielded	Prise de raccordement à gauche	RJ12, IP20, Contact mâle, droit, Prise mâle, non blindé
--------------------------------	--	--------------------------------	---

## Propriétés mécaniques et des matériaux du câble

Couleur	Rouge	Halogène	Non
Résistance à la flamme	selon CEI 60332-1		

## Propriétés électriques du câble

Catégorie	Cat.3	Tension de choc nominale	6 kV
Tension de fonctionnement	50 V	Tension d'isolation, max.	500 V
Tenue d'isolation	≥ 100 MΩ		

## Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
------	----------

## Téléchargements

Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-----------	--

Date de création 15 mai 2024 00:57:19 CEST

Niveau du catalogue 04.05.2024 / Toutes modifications techniques réservées

**IE-C6GO6LR0020F40F40-X-K6KV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins

### Dessin

