

**CA-T2WB-7.5M-22/3P-R-BBG****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Przewody ładowania Mode 3 o ergonomicznej konstrukcji rękojeści zapewniają komfort ładowania najwyższej jakości. Masywne i trwałe pod każdym względem: obudowa jest odporna na zabrudzenia, działanie wody, wstrząsy i uderzenia oraz na zimno i ciepło. Dostępne w różnych długościach, w formie prostej i spiralnej, do ładowania 1- lub 3-fazowego.

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wykonanie	Przewód ładowania AC, Rodzaj przyłącza – punkt ładowania: Wolny koniec przewodu, Rodzaj przyłącza – pojazd: Typ 2, Moc ładowania, maks.: 22 kW, Liczba faz: 3, Prąd znamionowy: 32 A, Długość kabla: 7.5 m, Wykonanie kabla: regularny
Nr zam.	<a href="#">2828220000</a>
Typ	CA-T2WB-7.5M-22/3P-R-BBG
GTIN (EAN)	4064675368632
Ilość	1 Szt.

Data sporządzenia 10 maja 2024 16:23:03 CEST

## CA-T2WB-7.5M-22/3P-R-BBG

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

Średnica	16,8 mm	Masa netto	6 500 g
----------	---------	------------	---------

## Temperatury

Temperatura magazynowania	-40 °C...70 °C	Wilgotność podczas magazynowania	5 - 95% wilgotności względnej
Temperatura eksploatacyjna	-30 °C...50 °C		

## Kabel

Kolor przewodu	czarny	Długość kabla	7,5 m
Wykonanie kabla	regularny		

## Typ wtyczki

Rodzaj przyłącza – punkt ładowania	Wolny koniec przewodu	Rodzaj przyłącza – pojazd	Typ 2
Kolor wtyczki	czarny, ciemnoszary		

## Wymagania systemowe

Tryb łączności z pojazdem	Pilot sterujący (CP). Sygnał zbliżeniowy obecny / Wtyk na miejscu (PP)
---------------------------	--

## Dane materiałów

Temperatura magazynowania, max.	70 °C	Temperatura magazynowania, min.	-40 °C
Temperatura pracy, max.	50 °C	Temperatura pracy, min.	-30 °C

## Cechy

Stopień ochrony	odporność IP55 z pokrywą ochronną
-----------------	-----------------------------------

## Obudowa

Stopień ochrony	odporność IP55 z pokrywą ochronną
-----------------	-----------------------------------

## Zatwierdzenia i normy

ROHS	Zgodny	Dopuszczenia	IEC 62196-1, IEC 62196-2, EN 50620
------	--------	--------------	------------------------------------

## Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002897	ETIM 7.0	EC002897
ETIM 8.0	EC002897	ETIM 9.0	EC002897
ECLASS 9.0	27-14-47-05	ECLASS 9.1	27-14-47-05
ECLASS 10.0	27-14-47-05	ECLASS 11.0	27-14-47-05
ECLASS 12.0	27-14-47-05	ECLASS 13.0	27-14-47-05

**CA-T2WB-7.5M-22/3P-R-BBG****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dane techniczne****Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego**

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

f233b551-8efc-4a5f-b233-33b40f22269a

**Dopuszczenia**

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

**Pobieranie**Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja  
zgodności[Warranty Weidmüller e-mobility products](#)  
[Gewährleistung Weidmüller e-mobility Produkte](#)

Katalogi

[Catalogues in PDF-format](#)