

## RCMA-B22-D300-6.0

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



## Rogowski tekercs

A Rogowski tekercs egy zárt légmagos tekercs ferromágneses mag nélkül, amelyet a váltóáramú és az impulzus-áramok lebegő potenciái mérésére használnak. A mérést Rogowski tekercsel széles körben használják a technológiában, mivel ez utólag beépíthető a primer elektromos áramkörök megbontása nélkül a meglévő rendszerekbe. Mivel ennek az eljárásnak nincs telítettség hatása, még a legkisebb áramok és a nagyfrekvenciás harmonikusok is mérhetők a pontosság csökkenése nélkül.

## Általános rendelési adatok

Verzió	Rogowski coil, Átmérő: 300 mm, Kábelhossz: 6 m, 100...5000 A, Output : Impulzus, mV jel
Rendelési szám	<a href="#">2865880000</a>
Típus	RCMA-B22-D300-6.0
GTIN (EAN)	4064675601999
Qty.	1 Stück

## RCMA-B22-D300-6.0

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Átmérő	300 mm	Nettó tömeg	332 g
--------	--------	-------------	-------

## Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-40 °C...80 °C	Üzemi hőmérséklet	-40 °C...80 °C
Páratartalom üzemi hőmérsékleten	5 – 90 % páralecsapódás nem megengedett		

## Dimensions of live conductors

Vezeték típusa	Csak szigetelt vezető	Kör keresztmetszetű vezeték	300 mm
Installation location	Beltéri használat		

## Electrical attributes

Frekvenciasáv	50...60 Hz	Mérési hiba	< ± 0,5 % (a méréstartomány végértékeire vonatkoztatva)
Nominal turns ratio	44,44 kA/V	Phase shift	0.004 °
Primer áram	5 000 A	Szekunder feszültség	22,5 mV (@ 50Hz I <sub>primary</sub> = 1 kA), 30 V (max)
Túrérték	0,5		

## Technical properties

Kábelhossz	6 m	Kábelátmérő	6.1 mm
Tekercsellenállása	81 Ω	Védelmi osztály	IP57

## Bemenet

Kábel külső átmérője, max.	300 mm
----------------------------	--------

## Általános adatok

Linearitás	no linearity error
------------	--------------------

## Szigetelések koordinálása

Lökőfeszültség	12.8 kV (1.2/50 ms)	Névleges szigetelési feszültség	1 kV <sub>rms</sub>
Szennyezés súlyossága	2	Szigetelési feszültség	7.4 kV <sub>RMS</sub> (50 Hz, 1 perc)
Tracking resistance (CTI)	600	Túlfeszültség kategória	III
Túrérték	0,5		

## Besorolások

ETIM 6.0	EC002475	ETIM 7.0	EC002475
ETIM 8.0	EC002475	ETIM 9.0	EC002475
ECLASS 9.0	27-21-01-23	ECLASS 9,1	27-21-01-23
ECLASS 10.0	27-21-01-23	ECLASS 11.0	27-21-01-23
ECLASS 12.0	27-21-01-23	ECLASS 13.0	27-21-01-23

## RCMA-B22-D300-6.0

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Fontos megjegyzés

Termékinformáció	<p>Az <b>RCMA-B22-DXX</b> Rogowski-tekeres váltakozó áram elektronikus mérésére szolgál.</p> <p>A Rogowski-tekerest csak RCMC-5000-XX Weidmüller átalakítóval együtt szabad használni.</p> <p>Funkcionális leírás</p> <p>Az elsődleges áramkört (áramellátás áramkört) és a másodlagos áramkört (mérőáramkört) galvanikusan szigeteli el a Rogowski tekeres.</p> <p>Mivel nincs telítettségi hatás, a áram egy széles elsődleges áram tartományban mérhető, a pontosság vesztesége nélkül.</p> <p>Jellemzők</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• A mérőtekeres vezetőjének átmérője: 6,1 mm</li><li>• Ház fűlek a kábelkötő mellékletéhez</li><li>• Zárható bajonettrogzítás</li></ul>
------------------	---

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E469563

## Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	<a href="#">Declaration of Conformity</a>
User Documentation	<a href="#">Instruction sheet</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**RCMA-B22-D300-6.0****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Rajzok**