

## CH-W-S-A11-P-V

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Inteligentní řešení pro náročné nabíjení – inteligentní a síťové nabíjecí boxy EV řady AC SMART. Zvládne jakýkoli úkol v soukromé i obchodní sféře: od jednoduchého nabíjení s jedním dobíjecím místem, přes integraci v rámci inteligentních sítí, až po komplexní správu celých dobíjecích parků.

Tři řady využívající platformy, ECO, VALUE a ADVANCED, lze použít v nejběžnějších situacích a lze je přizpůsobit jednotlivým aplikacím pomocí standardizovaných rozhraní a všestranných možností konfigurace.

Díky chytrým vlastnostem, jako je ověřování uživatelů pomocí RFID nebo mobilních aplikací, možnost nastavení nabíjecího proudu, integrovaná správa zatížení a nabíjení nebo nezávislé nabíjení pomocí fotovoltaiky, představují boxy AC SMART flexibilní, individuální a navíc efektivní a udržitelné řešení nabíjení.

## Všeobecné objednací údaje

Verze	Wallbox, max. nabíjecí kapacita 11 kW v 3fázovém (400 V) síťovém zapojení, max. proud 16 A, S připojeným 5m kabelem a zástrčkou typu 2, Mobilní aplikace, RFID/NFC
Objednací číslo	<a href="#">2875240000</a>
Typ	CH-W-S-A11-P-V
GTIN (EAN)	4064675650805
Množství	1 ks

## CH-W-S-A11-P-V

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	149 mm	Hloubka (v palcích)	5,866 inch
Výška	439 mm	Výška (v palcích)	17,283 inch
Šířka	273 mm	Šířka (v palcích)	10,748 inch
Čistá hmotnost	5 700 g		

## Teploty

Skladovací teplota	-40 °C...70 °C	Provozní teplota	-30 °C...50 °C
Vlhkost	Rel. vlhkost 5–95 %		

## Rozsah dodávky

Rozsah dodávky	Vrtací šablona, Instrukční list, 5 RFID-transpondér, Montážní šrouby, Montážní kolíky, kryt
----------------	---

## Specifikace výkonu

Specifikace výkonu	Počet fázových vstupů	3
	Typ vstupního napětí	AC
	Vstupní napětí	400 V
	Vstupní proud, max.	16 A
	Nabíjecí výkon, max.	11 kW
	Přesnost úprav	1 A
	Nastavitelný nabíjecí proud	Ano
	Nabíjecí proud, min.	6 A

Specifikace výkonu max. nabíjecí kapacita 11 kW v 3fázovém (400 V) síťovém zapojení, max. proud 16 A

## Údaje o materiálu

Max. relativní vlhkost během skladování	95 %	Provozní teplota, max.	50 °C
Provozní teplota, min.	-30 °C	Skladovací teplota, max.	70 °C
Skladovací teplota, min.	-40 °C		

## Rozhraní

Frekvence sítě Wi-Fi	2,4 GHz	Wi-Fi standard	802.11 b/g/n
Modul Bluetooth	Bluetooth s nízkou spotřebou energie	Ethernetové porty	2
Digitální vstupy	5 (12 V / 6 mA)	Digitální výstupy	1 (12 V / 100 mA)
Typ protokolu sériového rozhraní	RS485		

## Schválení a normy

Schválení	IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC 62196-1, IEC 62196-2, EN 50620, EN 301 489-1, EN 301 908-1, EN 301 511, EN 300 328, EN 300 330 v.2.1.1, EN 62368-1, EN 55011
-----------	---

## CH-W-S-A11-P-V

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Data připojení (napájecí kabel)

Typ připojení	PUSH IN	Průřez vodiče, max.	16 mm <sup>2</sup>
---------------	---------	---------------------	--------------------

## Požadavky na systém

Systém připojení	S připojeným 5m kabelem a zástrčkou typu 2	Typ komunikace s vozidlem	Řídicí pilot (CP), Pilot přiblížení / se zástrčkou (PP)
Režim nabíjení	Režim 3	Stupeň krytí	I
Kategorie rázového napětí	III	Závažnost znečištění	3

## Funkce

Exportovatelná data nabíjení	Ano	Stupeň krytí	IP54
Typ ukazatele stavu	RGB LED	Detekce sváření	Ano
Havarijní vypnutí	Ano	Metoda havarijního vypnutí	Všechny póly
DC – integrovaná detekce zbytkového proudu	Ano	DC - Zbytkový proud	6 mA
Typ detekce zbytkového proudu, která má být k dispozici v rámci instalace	RCD Typ A	Ověřování uživatele	Ano
Možnost mobilní aplikace	Ano	Typ ověřování uživatele	Mobilní aplikace, RFID/NFC
Integrované měření energie	Ano	Integrovaná správa zátěže	Ano
Typ správy zátěže	statická	Integrovaná komunikace	Ano
Podporované protokoly	Modbus RTU, Modbus TCP, OCPP 1.6 (J)		

## Montáž

Instalace	Montáž na stěnu, Montáž na stojan
-----------	-----------------------------------

## Kryt

Provozní nadmořská výška	≤ 3000 m	Hlavní materiál krytu	PC
Stupeň krytí	IP54	Barevný	černá, Antracitová, Šedá
Odolnost proti nárazu	IK10 v souladu s IEC 62262		

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC002883	ETIM 7.0	EC002883
ETIM 8.0	EC002883	ETIM 9.0	EC002883
ECLASS 9.0	27-14-47-01	ECLASS 9.1	27-14-47-01
ECLASS 10.0	27-14-47-01	ECLASS 11.0	27-14-47-01
ECLASS 12.0	27-14-47-01	ECLASS 13.0	27-14-47-01

## Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	d677010f-3c13-4196-b022-f62e8f2ef6a2

## Technické údaje

## Osvědčení

Schválení



## Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [CE declaration](#)[Warranty Weidmüller e-mobility products](#)[Gewährleistung Weidmüller e-mobility Produkte](#)[Self declaration test certificates AC SMART](#)[Selbsterklärung Testzertifikate AC SMART](#)

Technické údaje

[Installationsvideo AC SMART](#)[Installation Video AC SMART](#)[AC SMART Modbus registers](#)[Application notes – Use of an external Modbus TCP/RTU tag list \(DE, EN\)](#)[Application notes – PV-surplus charging AC SMART \(DE, EN\)](#)[Application notes – Integration of the AC SMART into an external load management \(DE, EN\)](#)[3D Model](#)

Software

[Firmware – Current Bluetooth Firmware AC SMART](#)[Firmware – Current Firmware AC SMART](#)[Firmware – Current WiFi Firmware AC SMART](#)[Firmware – Archive Firmware files AC SMART](#)[Firmware – Release notes Current firmware AC SMART](#)[Firmware – Combined Firmware Package AC SMART](#)

Technická dokumentace

[Abnahmeprotokoll AC SMART](#)

Specifikační zakázky

[Ausschreibungstext](#)[Tender text](#)

Uživatelská dokumentace

[Broschüre Wallbox AC SMART, AC Ladekabel, Basiskomponenten](#)[Brochure EV charging box AC SMART, AC charging cables, Basic components](#)[Instructionsheet AC SMART](#)[MANUAL AC SMART \(DE\)](#)[MANUAL AC SMART \(EN\)](#)[MANUAL AC SMART \(FR\)](#)[MANUAL AC SMART \(IT\)](#)[MANUAL AC SMART \(ES\)](#)[MANUAL AC SMART \(NL\)](#)[MANUAL AC SMART \(NO\)](#)[MANUAL AC SMART \(SV\)](#)[MANUAL AC SMART \(CS\)](#)[MANUAL AC SMART \(HU\)](#)

Katalogy

[Catalogues in PDF-format](#)

**CH-W-S-A11-P-V**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy



## CH-W-S-A11-P-V

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### Designový kryt

Design-Cover for AC SMART in white and black.



### Všeobecné objednací údaje

Typ EQ-W-S-C2-D-WH  
Objednací číslo [6922620000](#)  
GTIN (EAN) 4099986617865  
Množství 1 ks

Typ EQ-W-S-C2-D-BK  
Objednací číslo [6958080000](#)  
GTIN (EAN) 4099986745766  
Množství 1 ks

### AC Boxes



### Všeobecné objednací údaje

Typ	PVC AC 1I 1O SPD2R + RJ ...	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6000104168</a>	Verze s AC napětím, Pomocný kontakt a kontakt alarmu, TN-C-S, TN-S,
GTIN (EAN)	4099986573475	IT s N, IT bez N, TT
Množství	1 ks	

## CH-W-S-A11-P-V

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

## Stojany



Whether carport, driveway, front garden, customer, or employee parking lot: With the easy to assemble Weidmüller stand, you are flexible in your choice of installation location. Thanks to its compact and timeless design, the Weidmüller stand fits into any architectural environment. The housing surfaces offer space for individualization – for example with logos or company names. Premium components and materials, certified production in Germany, as well as the durable design with ease of installation, underline the sustainable concept of the charging solution.

## Všeobecné objednávací údaje

Typ	ST-W-S-BLANK
Objednávací číslo	<a href="#">6904120000</a>
GTIN (EAN)	4099986531581
Množství	1 ks
Typ	ST-W-S-SINGLE
Objednávací číslo	<a href="#">6904100000</a>
GTIN (EAN)	4099986531321
Množství	1 ks
Typ	ST-W-S-DOUBLE
Objednávací číslo	<a href="#">6915210000</a>
GTIN (EAN)	4099986543478
Množství	1 ks