

## UV66-ADV-15-CAP-W-V2

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Imagen de producto



Los paneles táctiles u-view Advanced de Weidmüller ofrecen una excelente calidad de imagen y pueden utilizarse en la mayoría de entornos industriales.

La gama de productos presenta varios tamaños de pantalla, desde 7" hasta 21,5", y dispone de pantallas táctiles capacitivas de alta resolución con soporte para gestos de deslizamiento y operación con guantes.

Todos los paneles están equipados con un sistema operativo Linux y un navegador compatible con HTML5 y están optimizados para aplicaciones web gracias al modo quiosco integrado y a su sencilla configuración.

Como resultado, son la solución perfecta para las visualizaciones basadas en web y permiten el acceso a una gran variedad de servidores web, como u-OS, u-create PROCON-WEB, u-control web y muchos más.

Los paneles tienen una forma especialmente plana, con una caja industrial IP66.

## Datos generales para pedido

Versión	
Código	<a href="#">2932860000</a>
Tipo	UV66-ADV-15-CAP-W-V2
GTIN (EAN)	4099986674189
Cantidad	1 Pieza

## UV66-ADV-15-CAP-W-V2

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

## Dimensiones y pesos

Profundidad	52 mm	Profundidad (pulgadas)	2,047 inch
Altura	269 mm	Altura (pulgadas)	10,591 inch
Anchura	419,7 mm	Anchura (pulgadas)	16,524 inch
Peso neto	3.780 g		

## Temperaturas

Humedad	95% de humedad rel., sin condensación a 40 °C
---------	-----------------------------------------------

## Datos generales

Rango de tensión de alimentación	Tipo de tensión	DC
	Tensión, mín.	19,2 V
	Tensión, máx.	28,8 V
Sistema de funcionamiento	Linux Yocto 4.0.	
Tensión de alimentación	24 V DC	
Tipo de protección	Integrado: IP66, Caja: IP20	

## Datos del sistema

Interfaces de la parte trasera	1x Ethernet 10/100/1000 MBit/s (RJ45), 2x USB 2.0	Memoria (Flash)	16 GB
Memory (RAM)	4 GB	Procesador	NXP® ARM® Cor- tex™-A53 i.MX 8M Mini
Sistema de funcionamiento	Linux Yocto 4.0.		

## Equipamento

Luminancia	450 cd/m²	Material marco	Aluminio metalizado
Número de colores visualizables	16.200.000	Pantalla indicadora de material	Vidrio
Pantalla táctil	Capacitancia proyectada (P-CAP)	Resolución	1920 x 1080
Tamaño	15.6"		

## Clasificaciones

ETIM 6.0	EC001412	ETIM 7.0	EC001412
ETIM 8.0	EC001412	ETIM 9.0	EC001412
ECLASS 9.0	27-33-02-01	ECLASS 9.1	27-33-02-01
ECLASS 10.0	27-33-02-01	ECLASS 11.0	27-33-02-01
ECLASS 12.0	27-33-02-01	ECLASS 13.0	27-33-02-01

## Indicación importante

Información de producto	Available from April 2024
-------------------------	---------------------------

## UV66-ADV-15-CAP-W-V2

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

## Homologaciones

Homologaciones



ROHS	Conformidad
UL File Number Search	Sitio web UL
N.º de certificado (cULus)	E230683

## Descargas

Homologación/certificado/documento de conformidad	<a href="#">CE Declaration of Conformity - DE</a>
Datos de ingeniería	<a href="#">WM UV66-ADV-V2_datasheet</a> <a href="#">CAD data – STEP - UV66-ADV-15-CAP-W-V2</a> <a href="#">CAD data – STEP</a>
Software	<a href="#">Firmware – Current firmware</a> <a href="#">Firmware – Archived firmware</a>
Catálogo	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>


## UV66-ADV-15-CAP-W-V2

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)


## Dibujos

Maße (mm) / Dimensions (mm)



	LCD	A	B	C	D	E
UV66-ADV-7-CAP-W-V2	7"	205	146,9	25	52	7
UV66-ADV-10-CAP-W-V2	10.1"	283,1	202,3	25	52	7
UV66-ADV-15-CAP-W-V2	15.6"	419,7	269	25	52	7
UV66-ADV-21-CAP-W-V2	21.5"	558,4	349,8	25	52	7

Montageausschnitt / Panel cut-out



	LCD	F (mm)	G (mm)	R (mm)
UV66-ADV-7-CAP-W-V2	7"	192,4	139	5
UV66-ADV-10-CAP-W-V2	10.1"	274,1	193,3	5
UV66-ADV-15-CAP-W-V2	15.6"	411,9	261,2	5
UV66-ADV-21-CAP-W-V2	21.5"	549,8	341,3	5

### u-view ECO, BASIC and ADVANCED

