

UV66-ADV-7-CAP-W-V2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zdjęcie produktu



Panele dotykowe u-view Advanced firmy Weidmüller zapewniają znakomitą jakość obrazu oraz mogą być bez ograniczeń stosowane w większości środowisk przemysłowych.

Oferta obejmuje różne rozmiary ekranów od 7" do 21,5" i zawiera pojemnościowe ekrany dotykowe o wysokiej rozdzielczości z obsługą gestów i obsługą rękawic.

Wszystkie panele są wyposażone w system operacyjny Linux i przeglądarkę zgodną ze standardem HTML5. Są także poddane optymalizacji pod kątem aplikacji internetowych dzięki zastosowaniu trybu kioskowego oraz łatwej konfiguracji.

Dzięki temu, urządzenia te idealnie sprawdzą się w przypadku wizualizacji sieciowych i umożliwiają uzyskanie dostępu do różnych serwerów sieciowych, takich jak u-OS, u-create PROCON-WEB, u-control web oraz wiele innych.

Panele mają bardzo płaską konstrukcję i obudowę klasy przemysłowej o stopniu ochrony IP66.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie

Nr zam. [2932870000](#)

Typ UV66-ADV-7-CAP-W-V2

GTIN (EAN) 4099986674196

Ilość 1 Szt.

UV66-ADV-7-CAP-W-V2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	52 mm	Głębokość (cale)	2,047 inch
Wysokość	146,92 mm	Wysokość (cale)	5,784 inch
Szerokość	205 mm	Szerokość (cale)	8,071 inch
Masa netto	1 270 g		

Temperatury

Wilgotność	Wilgotność względna 95%, bez skraplania przy 40°C
------------	---

Dane ogólne

Stopień ochrony		Wbudowane: IP66, Obudowa: IP20	
Zakres napięcia zasilania	Rodzaj napięcia	DC	
	Napięcie, min.	19,2 V	
	Napięcie, maks.	28,8 V	
system operacyjny		Linux Yocto 4.0.	
zasilanie		24 V DC	

Dane systemowe

Interfejsy z tyłu	1x Ethernet 10/100/1000 MBit/s (RJ45), 2x USB 2.0	Memory (RAM)	4 GB
Pamięć (flash)	16 GB	Procesor	NXP® ARM® Cor- tex™-A53 i.MX 8M Mini
system operacyjny	Linux Yocto 4.0.		

Sprzęt

Ekran dotykowy	Technologia pojemnościowa (P-CAP)	Ekspozycja materiału	Szkło
Liczba wyświetlanych kolorów	16 000 000	Luminancja	425 cd/m²
Materiał ramy	aluminium metalizowany	rozdzielczość	1024 x 600
rozmiar	7"		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001412	ETIM 7.0	EC001412
ETIM 8.0	EC001412	ETIM 9.0	EC001412
ECLASS 9.0	27-33-02-01	ECLASS 9.1	27-33-02-01
ECLASS 10.0	27-33-02-01	ECLASS 11.0	27-33-02-01
ECLASS 12.0	27-33-02-01	ECLASS 13.0	27-33-02-01

Ważna informacja

Informacje produktowe	Available from April 2024
-----------------------	---------------------------

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

UV66-ADV-7-CAP-W-V2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Pobieranie

Dane projektowe	WM UV66-ADV-V2_datasheet CAD data – STEP
Katalogi	Catalogues in PDF-format


UV66-ADV-7-CAP-W-V2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com


Rysunki

Maße (mm) / Dimensions (mm)



	LCD	A	B	C	D	E
UV66-ADV-7-CAP-W-V2	7"	205	146,9	25	52	7
UV66-ADV-10-CAP-W-V2	10.1"	283,1	202,3	25	52	7
UV66-ADV-15-CAP-W-V2	15.6"	419,7	269	25	52	7
UV66-ADV-21-CAP-W-V2	21.5"	558,4	349,8	25	52	7

Montageausschnitt / Panel cut-out



	LCD	F (mm)	G (mm)	R (mm)
UV66-ADV-7-CAP-W-V2	7"	192,4	139	5
UV66-ADV-10-CAP-W-V2	10.1"	274,1	193,3	5
UV66-ADV-15-CAP-W-V2	15.6"	411,9	261,2	5
UV66-ADV-21-CAP-W-V2	21.5"	549,8	341,3	5

u-view ECO, BASIC and ADVANCED

