

ADP 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Elastyczna - elastyczniejsza - forma profilowa.**

Obudowa montażowa w formie profilowej - elastyczna systemowa konstrukcja zespołowa z kolorowych i transparentnych profili z tworzywa sztucznego i modułów nośnych.

Perfekcyjna mieszanina z dowolnie ustawianych rastrów standardowych i z dokładnością do milimetra przycinanego materiału stwarza optymalną równowagę między elastycznością i ekonomicznością:

- Profile zatrzaskowe o standardowych szerokościach od 5 mm - 45 mm umożliwiają montaż wszystkich popularnych formatów kart obwodów drukowanych.
- Zmienne wysokości konstrukcyjne zapewniają maksymalną gęstość upakowania również w przypadku dużych elementów elektronicznych.
- Różne warianty montażowe powodują, że bezpośredni montaż obudowy jest równie prosty, jak zatrzaskiwanie na szynie nośnej
- Stabilne kołpaki pokrywowe bezpiecznie chronią podzespoły przed oddziaływaniem z zewnątrz

Wzór na sukces: zmienny profil + modułowe elementy kształtowe = elastyczna koncepcja obudowy o dużej powierzchni użytkowej dla płytki drukowanej.

Koncepcja konstrukcji zespołowej jest optymalnie przystosowana do podzespołów o dużym zapotrzebowaniu na miejsce i liczy się przede wszystkim w przypadku niedużych ilości lub zmiennych szerokości konstrukcyjnych.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Pokrywa, RS 100 transparentny, Średnia wysokość konstrukcyjna profilu osłonowego, Szerokość: 108 mm
Nr zam.	4169320000
Typ	ADP 10
GTIN (EAN)	4008190243517
Ilość	2 m

ADP 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Wysokość	44 mm	Wysokość (cale)	1,732 inch
Szerokość	108 mm	Szerokość (cale)	4,252 inch
Długość	2 000 mm	Długość (cale)	78,74 inch
Masa netto	433 g		

Dane materiałowe

Klasa palności wg UL 94	V-0	Materiał izolacyjny	PA 66
-------------------------	-----	---------------------	-------

Dane ogólne

Barwny	transparentny	Stopień ochrony	IP20 po zamontowaniu
Tabela kolorów (podobny)	-	możliwość zalewania	Nie

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90

Ważna informacja

Informacje produktowe	<p>Dostępne są 3 wysokości dla profilu osłonowego i płyt końcowych:</p> <p>mocowanie TS bez pokrywy: TS 32 = 45 mm, TS 35x7,5 = 40,5 mm</p> <p>mocowanie TS z niską pokrywą: TS 32 = 89 mm, TS 35x7,5 = 84,5 mm</p> <p>mocowanie TS z wysoką pokrywą: TS 32 = 121 mm, TS 35x7,5 = 116,5 mm</p> <p>mocowanie bezpośrednie bez pokrywy / z niską pokrywą / z wysoką pokrywą: 24 / 69 / 99 mm</p> <p>Wymiary PCB:</p> <p>grubość: 1,6 (±0,2) mm, szerokość: 100 (+0,5) mm</p> <p>Wymiary sekcji RS = długość płytki drukowanej - 4,5 mm</p> <p>Wymiary sekcji ADP = długość płytki PCB - 1 mm</p> <p>Przykład:</p> <p>długość płytki PCB 160 mm, sekcja RS = 155,5 mm, sekcja ADP = 159 mm</p>
-----------------------	---

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	CAD data – STEP
Katalogi	Catalogues in PDF-format
Broszury	FL ANALO.SIGN.CONV. EN MB DEVICE MANUF. EN FL MACHINE SAFETY EN FL 72H SAMPLE SER EN PO OMNIMATE EN PO OMNIMATE EN

ADP 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Rysunki

www.weidmueller.com

