

**DRI424048LTD****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Produktbild**

Abbildung ähnlich

Einzelrelais aus der D-SERIES DRI

- 2 Wechsler
- DC-Spulen
- Mit integrierter LED-Statusanzeige, Freilaufdiode und Prüftaste

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |  |
|------------|--|
| Ausführung | D-SERIES DRI, Relais, Anzahl Kontakte: 2, Wechsler AgSnO, Nennsteuerspannung: 48 V DC, Dauerstrom: 5 A, Flachstecker-Anschlüsse (2,5 mm x 0,5 mm), Prüftaste vorhanden: Ja |
| Best.-Nr.  | <a href="#">7760056341</a>   |
| Typ        | DRI424048LTD   |
| GTIN (EAN) | 6944169739880  |
| VPE        | 20 Stück   |

Erstellungs-Datum 4. Mai 2024 22:06:25 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

DRI424048LTD

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Abmessungen und Gewichte

|              |         |               |            |
|--------------|---------|---------------|------------|
| Tiefe        | 33,5 mm | Tiefe (inch)  | 1,319 inch |
| Höhe         | 31 mm   | Höhe (inch)   | 1,22 inch  |
| Breite       | 13 mm   | Breite (inch) | 0,512 inch |
| Nettogewicht | 21,8 g  |               |            |

## Temperaturen

|                 |  |                    |                |
|-----------------|--|--------------------|----------------|
| Lagertemperatur | -40 °C...85 °C                         | Betriebstemperatur | -40 °C...55 °C |
| Feuchtigkeit    | 35...85 % rel. Feuchte, keine Betauung |                    |                |

## Bemessungsdaten UL

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Zertifikat-Nr. (cURus) | E312083 |
|------------------------|---------|

## Steuerseite

|                    |               |                  |                        |
|--------------------|---------------|------------------|------------------------|
| Nennsteuerspannung | 48 V DC       | Nennstrom DC     | 11,2 mA                |
| Nennleistung       | 530 mW        | Spulenwiderstand | 4300 $\Omega \pm 10\%$ |
| Toleranz Spule     | 10 %          | Statusanzeige    | LED grün               |
| Schutzschaltung    | Freilaufdiode |                  |                        |

## Lastseite

|                                  |                                  |                                  |  |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|
| Nennschaltspannung               | 250 V AC                         | Dauerstrom                       | 5 A                                      |
| max. Schaltfrequenz bei Nennlast | 0,1 Hz                           | Schaltspannung AC, max.          | 250 V                                    |
| Schaltspannung DC, max.          | 250 V                            | Schaltleistung AC (ohmsch), max. | 1250 VA                                  |
| Schaltleistung DC (ohmsch), max. | 150 W @ 24 V                     | Einschaltverzögerung             | $\leq 15$ ms                             |
| Ausschaltverzögerung             | $\leq 10$ ms                     | Kontaktausführung                | 2 Wechsler (AgSnO)                       |
| Mechanische Lebensdauer          | 10 x 10 <sup>6</sup> Schaltungen | min. Schaltleistung              | 10 mA @ 24 V, 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V |

## Allgemeine Daten

|  |   |                   |
|--|---|-------------------|
| Prüftaste vorhanden                          | Ja  |                   |
| Ausführung der Prüftaste                     | einrastbare Prüftaste, tastende Prüftaste |                   |
| Mechanische Schaltstellungsanzeige           | Nein                                      |                   |
| Farbe  | transparent                               |                   |
| Komponente mit Brennbarkeitsklasse nach UL94 | Komponente                                | Relaishaube       |
|  | Brennbarkeitsklasse nach UL94             | V-2               |
|  | Komponente                                | Relaisgrundkörper |
|  | Brennbarkeitsklasse nach UL94             | V-0               |
|  | Komponente                                | Relais Prüftaste  |
|  | Brennbarkeitsklasse nach UL94             | HB                |

## Isolationskoordination

|   |                               |   |                             |
|---|-------------------------------|---|-----------------------------|
| Bemessungsspannung                              | 300 V                         | Verschmutzungsgrad                          | 2                           |
| Überspannungskategorie                          | III                           | Isolierstoffgruppe                          | IIIa                        |
| Kriech- und Luftstrecke Steuerseite - Lastseite | $\geq 4$ mm                   | Spannungsfestigkeit Steuerseite - Lastseite | 5 kV <sub>eff</sub> / 1 min |
| Spannungsfestigkeit benachbarte Kontakte        | 1,5 kV <sub>eff</sub> / 1 min | Spannungsfestigkeit offener Kontakt         | 1 kV <sub>eff</sub> / 1 min |
| Stehstoßspannung                                | 5 kV (1,2/50 $\mu$ s)         | Schutzart                                   | IP20                        |

Erstellungs-Datum 4. Mai 2024 22:06:25 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

DRI424048LTD

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Erweiterte Angaben Zulassungen / Normen

Zertifikat-Nr. (cURus) E312083

## Anschlussdaten

Leiteranschlusstechnik Flachstecker-Anschlüsse  
(2,5 mm x 0,5 mm)

## Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001437    | ETIM 7.0    | EC001437    |
| ETIM 8.0    | EC001437    | ETIM 9.0    | EC001437    |
| ECLASS 9.0  | 27-37-16-01 | ECLASS 9.1  | 27-37-16-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-37-16-01 | ECLASS 11.0 | 27-37-16-01 |
| ECLASS 12.0 | 27-37-16-01 | ECLASS 13.0 | 27-37-16-01 |

## Zulassungen

Zulassungen



|                        |             |
|------------------------|-------------|
| ROHS                   | Konform     |
| UL File Number Search  | UL Webseite |
| Zertifikat-Nr. (cURus) | E312083     |

## Downloads

|   |   |
|---|---|
| Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument | <a href="#">EU Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity</a>                     |
| Engineering-Daten                             | <a href="#">CAD data – STEP</a>   |
| Produktänderungsmitteilung                    | <a href="#">20210401 Product change Notification D-SERIES DRI relays - status indicator</a> |
| Anwenderdokumentation                         | <a href="#">FL_D-SERIES_DRI2CO_LOAD_GUIDE</a>   |
| Kataloge                                      | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>  |


## DRI424048LTD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen


### Schaltbild




### Diagramm




### Diagramm



### Diagramm



### Maßbild



## DRI424048LTD

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

## Haltebügel

Haltebügel für die Relais aus der D-SERIES DRI

- Metall- und Kunststoff-Haltebügel



## Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                          |
|------------|----------------------------|--------------------------|
| Typ        | SDI CLIP P                 | Ausführung               |
| Best.-Nr.  | <a href="#">7760056389</a> | D-SERIES DRI, Haltebügel |
| GTIN (EAN) | 6944169787539              |                          |
| VPE        | 10 Stück                   |                          |
| Typ        | SDI CLIP                   | Ausführung               |
| Best.-Nr.  | <a href="#">7760056352</a> | D-SERIES DRI, Haltebügel |
| GTIN (EAN) | 6944169739996              |                          |
| VPE        | 10 Stück                   |                          |
| Typ        | SDI CLIP HM                | Ausführung               |
| Best.-Nr.  | <a href="#">7760056390</a> | D-SERIES DRI, Haltebügel |
| GTIN (EAN) | 6944169787898              |                          |
| VPE        | 10 Stück                   |                          |

## Buchsen

Relaissockel für Relais der D-SERIES DRI

- 1 und 2 Wechsler
- Schraub- und Push In Anschluss
- Standard und niedrige Bauhöhe



## Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | SDI 2CO P                  | Ausführung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">7760056365</a> | D-SERIES DRI, Relaissockel, Anzahl Kontakte: 2, Wechsler, |
| GTIN (EAN) | 6944169772290              | Dauerstrom: 8 A, PUSH IN                                  |
| VPE        | 20 Stück                   |   |
| Typ        | SDI 2CO F ECO              | Ausführung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">7760056349</a> | D-SERIES DRI, Relaissockel, Anzahl Kontakte: 2, Wechsler, |
| GTIN (EAN) | 6944169739965              | Dauerstrom: 8 A, Schraubanschluss                         |
| VPE        | 10 Stück                   |   |
| Typ        | SDI 2CO                    | Ausführung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">7760056351</a> | D-SERIES DRI, Relaissockel, Anzahl Kontakte: 2, Wechsler, |
| GTIN (EAN) | 6944169739989              | Dauerstrom: 8 A, Schraubanschluss                         |
| VPE        | 10 Stück                   |   |

Erstellungs-Datum 4. Mai 2024 22:06:25 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

## DRI424048LTD

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | SDI 2CO ECO                | Ausführung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">7760056347</a> | D-SERIES DRI, Relaissockel, Anzahl Kontakte: 2, Wechsler, |
| GTIN (EAN) | 6944169739941              | Dauerstrom: 8 A, Schraubanschluss                         |
| VPE        | 10 Stück                   |   |

## Schutzmodule



Steckbare Schutzmodule für die D-SERIES Relaissockel mit optionalen Schutzfunktionen.

- Mit Freilaufdiode oder RC-Filter

## Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | RIM 1 6/230VDC             | Ausführung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">7760056169</a> | D-SERIES, Freilaufdiode, Nennsteuerspannung: 6...230 V, |
| GTIN (EAN) | 4032248967728              | Steckanschluss  |
| VPE        | 10 Stück                   |   |

## ESG 6/15

**Langlebigkeit gewährleistet: ESG**

Die verschiedenfarbigen und -formatigen Etiketten sind mit einer stark klebenden Schicht versehen, sodass beste Haftung auf dem Untergrund garantiert ist. Doppelt laminiertes Polyester macht das Ausgangsmaterial sehr dünn und zugleich enorm reißfest.

**Ihre Vorteile mit MultiMark**

- „Verschiedene Materialien für unterschiedlichste Anforderungen“
- Einsetzbar für Betriebsmittel vieler Hersteller
- Gerätemarkierer im vertrauten Design

## Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                       |
|------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Typ        | ESG 6/15 MM WS             | Ausführung                            |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2619940000</a> | ESG, Gerätemarkierer, 6 x 15 mm, weiß |
| GTIN (EAN) | 4050118626148              |                                       |
| VPE        | 3.000 Stück                |                                       |

## DRI424048LTD

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

## LED / Freilaufdiode



Steckbare Schutzmodule für die D-SERIES Relaissockel mit optionalen Schutzfunktionen.

- Mit grüner LED und Freilaufdiode

## Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | RIM 2 24/60VDC             | Ausführung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">7760056016</a> | D-SERIES, LED-Modul mit Freilaufdiode, Nennsteuerspannung: 24...60 |
| GTIN (EAN) | 4032248878123              | V DC, Steckanschluss   |
| VPE        | 10 Stück                   |  |

## Sonderdruck



ESG ist der bewährte Markierer im MultiCard-Format für viele Elektrogeräte namhafter Hersteller. Der Markierer ermöglicht eine hochwertige und kontrastreiche Gerätebeschriftung.

Es sind verschiedene Typen für Geräte von Herstellern wie Siemens, ABB, Beckhoff usw. verfügbar.

Die Vorteile auf einen Blick:

- Universell einsetzbare, selbstklebende Schilder oder aufrastbar, je nach Typ
- Für aneinandergereihte Geräte, wie z. B. Leitungsschutzschaltern, bieten wir ESG zum Aufrasten auf eine Schildschiene an
- Individueller Druck in Laserqualität nach Angabe

**Für Sonderdruck:** Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

## Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | ESG 6/15 SDI MC SDR        | Ausführung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2558310000</a> | ESG, Gerätemarkierer x 15 mm, PA 66, Farbe: nach Kundenwunsch |
| GTIN (EAN) | 4050118569025              |   |
| VPE        | 40 Stück                   |   |

## DRI424048LTD

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

## Neutral



ESG ist der bewährte Markierer im MultiCard-Format für viele Elektrogeräte namhafter Hersteller. Der Markierer ermöglicht eine hochwertige und kontrastreiche Gerätebeschriftung.

Es sind verschiedene Typen für Geräte von Herstellern wie Siemens, ABB, Beckhoff usw. verfügbar.

Die Vorteile auf einen Blick:

- Universell einsetzbare, selbstklebende Schilder oder aufrastbar, je nach Typ
- Für aneinandergereihte Geräte, wie z. B. Leitungsschutzschaltern, bieten wir ESG zum Aufrasten auf eine Schildschiene an
- Individueller Druck in Laserqualität nach Angabe

**Für Sonderdruck:** Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

## Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | ESG 6/15 SDI MC NE WS      | Ausführung                                       |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2558340000</a> | ESG, Gerätemarkierer x 15 mm, PA 66, Farbe: weiß |
| GTIN (EAN) | 4050118569056              |  |
| VPE        | 200 Stück                  |  |

## LED



Steckbare Schutzmodule für die D-SERIES Relaissockel mit optionalen Schutzfunktionen.

- Mit grüner LED

## Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | RIM 3 24/60VUC             | Ausführung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">7760056018</a> | D-SERIES, LED-Modul, Nennsteuerspannung: 24...60 V UC, |
| GTIN (EAN) | 4032248878130              | Steckanschluss   |
| VPE        | 10 Stück                   |  |


**DRI424048LTD**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

## Sonstiges



Typenschlüssel