

**IE-S1ES2UE-100****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Jednoparowy Ethernet to technologia wymagająca jednej pary przewodów do przesyłu danych i zasilania. Zalety systemu zapewnią dominację standardu sieci SPE w zastosowaniach przemysłowych i nie tylko.

**Zalety jednoparowego Ethernetu**

- **Stabilność:** jednoparowy Ethernet umożliwia standardową komunikację Ethernet od czujnika do chmury
- **Potencjał rozwojowy:** kluczowa technologia dla standardu Industry 4.0 oraz IIoT
- **Uniwersalność:** zakres do 1000 m i prędkość do 1 Gbps umożliwiają zastosowanie w wielu aplikacjach
- **Innowacyjność:** niska masa, mała wielkość i łatwa instalacja

**Ogólne dane zamówieniowe**

Nr zam.	<a href="#">2926130000</a>
Typ	IE-S1ES2UE-100

## IE-S1ES2UE-100

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

Długość	100 m	Długość (cale)	3 937,008 inch
---------	-------	----------------	----------------

## Specyfikacje techniczne kabla

Ekranowane		Halogenki	bezhalogenowe, zgodnie z IEC 60754-1, bezhalogenowe, zgodnie z IEC 60754-2
	Tak		
Kodowanie kolorami	biały / niebieski	Konfigurowalna długość kabla	Nie
Liczba biegunów	2	Materiał płaszcz	PUR
Przydatność do łańcucha ciągowego	Nie	izolacja	PE
kolor płaszcz	czarny	liczba żył	2
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	zgodnie z wymaganiami IEC 60332-1-2		

## Normy

Gęstość dymu	Zgodnie z IEC 61034
--------------	---------------------

## Specjalne standardy dla kabli

Gęstość dymu	Zgodnie z IEC 61034
--------------	---------------------

## Budowa kabla

Ekran łącznie	Oplot ekranujący z drutów miedzianych	Ekranowanie	S/FTP
Ekranowanie pary żył	Folia aluminiowa	Kodowanie kolorami	biały / niebieski
Przekrój	1 x 2 x AWG 26/7 - 0.132 mm <sup>2</sup>	Przewody plecione	7
Siła rozciągająca, maks.	14 N	Usytuowanie żył	skręcona para
izolacja	PE	kolor płaszcz	czarny
liczba żył	2	tworzywo płaszcz	PUR
Średnica izolacji	1,15 mm	Średnica płaszcz, maks.	4,3 mm

## Własności kabli elektrycznych

Kategoria	T1-B	Klasa separacji zgodnie z EN 50174-2	d
Tłumiennie sprzężenia do 1000 MHz	70 dB	Tłumiennie sprzężenia od 1 do 600 MHz	Typ I

## Własności mechaniczne i materiałowe kabli

Barwny	czarny	Gęstość dymu	Zgodnie z IEC 61034
Halogenki	bezhalogenowe, zgodnie z IEC 60754-1, bezhalogenowe, zgodnie z IEC 60754-2	Promień gięcia, min., jednorazowy	28 mm
Promień gięcia, min., powtarzany	56 mm	odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	zgodnie z wymaganiami IEC 60332-1-2

## IE-S1ES2UE-100

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dane techniczne

### Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000830	ETIM 7.0	EC003249
ETIM 8.0	EC003249	ETIM 9.0	EC003249
ECLASS 9.0	27-06-18-05	ECLASS 9.1	27-06-90-90
ECLASS 10.0	27-06-18-01	ECLASS 11.0	27-06-18-01
ECLASS 12.0	27-06-18-01	ECLASS 13.0	27-06-18-01

### Pobieranie

Katalogi [Catalogues in PDF-format](#)

**IE-S1ES2UE-100**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rysunki**

