

## IE-C6GO6LR043CF40F40-X-K6KV

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Schemat połączeń



Przewód LMN, RJ12 / RJ12, skrętka, odpowiedni do inteligentnych aplikacji pomiarowych, nieekranowany

### Ogólne dane zamówieniowe

|            |  |
|------------|--|
| Wykonanie  | Kabel Patch, RJ12, RJ12, Cat.3, LSZH, 0.43 m, 6 kV |
| Nr zam.    | <a href="#">2979960000</a>                         |
| Typ        | IE-C6GO6LR043CF40F40-X-K6KV                        |
| GTIN (EAN) | 4099986834286                                      |
| Ilość      | 1 Szt.   |

## IE-C6GO6LR043CF40F40-X-K6KV

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|            |        |                |             |
|------------|--------|----------------|-------------|
| Długość    | 0,43 m | Długość (cale) | 16,929 inch |
| Masa netto | 110 g  |                |             |

## Temperatury

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Temperatura eksploatacyjna | -20 °C...60 °C |
|----------------------------|----------------|

## Standardy ogólne

|   |                       |                                |            |
|---|-----------------------|--------------------------------|------------|
| Komunikacyjne instalacje kablowe zależne od aplikacji | VDE-AR-N 4100:2019-04 | Norma dot. łączników wtykowych | TIA-1096-A |
|---|-----------------------|--------------------------------|------------|

## Budowa kabla

|                          |          |                           |              |
|--------------------------|----------|---------------------------|--------------|
| Ekranowanie              | U/UTP    | Przekrój                  | 3x2xAWG 24/7 |
| kolor płaszczka          | czerwony | liczba żył                | 6            |
| tworzywo płaszczka       | LSZH     | Średnica płaszczka, maks. | 4,95 mm      |
| Średnica płaszczka, min. | 4,65 mm  | średnica płaszczka        | 4.8 mm       |

## Wtyczka

|               |   |                |  |
|---------------|---|----------------|--|
| Wtyk po lewej | RJ12, IP20, styk męski, prosty, wtyk, nieekranowane | Wtyk po prawej | RJ12, IP20, male contact, straight, plug, unshielded |
|---------------|---|----------------|--|

## Własności kabli elektrycznych

|                       |          |                             |       |
|-----------------------|----------|-----------------------------|-------|
| Kategoria             | Cat.3    | Napięcie izolacji, maks.    | 500 V |
| Wytrzymałość izolacji | ≥ 100 MΩ | Znamionowe napięcie udarowe | 6 kV  |
| napięcie robocze      | 50 V     |                             |       |

## Własności mechaniczne i materiałowe kabli

|   |                                   |           |     |
|---|-----------------------------------|-----------|-----|
| Barwny  | czerwony                          | Halogenki | Nie |
| odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | zgodnie z wymaganiami IEC 60332-1 |           |     |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002599    | ETIM 7.0    | EC002599    |
| ETIM 8.0    | EC002599    | ETIM 9.0    | EC002599    |
| ECLASS 9.0  | 27-06-03-08 | ECLASS 9.1  | 27-06-03-08 |
| ECLASS 10.0 | 27-06-03-08 | ECLASS 11.0 | 27-06-03-08 |
| ECLASS 12.0 | 27-06-03-08 | ECLASS 13.0 | 27-06-03-08 |

## Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

**IE-C6GO6LR043CF40F40-X-K6KV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dane techniczne

### Pobieranie

Katalogi

[Catalogues in PDF-format](#)

**IE-C6GO6LR043CF40F40-X-K6KV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

### Rysunek

