

**CA-CCS2WB-7.5M-80A-DC-R-BB****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Les câbles de recharge rapides CCS2 (système de charge combiné) sont utilisés pour la charge en courant continu des véhicules électriques.

Ils sont équipés avec une prise de raccordement mâle CCS2 ergonomique du côté du véhicule. La borne de recharge est déjà préconfectionnée pour le raccordement. Les câbles de recharge sont dotés d'une surveillance de température de protection contre la surchauffe et les dommages.

**Informations générales de commande**

Version	Type de raccordement - borne de recharge: extrémité libre du conducteur, Type de raccordement - véhicule: CCS2, Puissance de charge, maxi.: 80 kW, Nombre de phases: 3, Courant nominal: 50 A, Longueur du câble: 7.5 m, Sortie de câble: régulier
Référence	<a href="#">3011050000</a>
Type	CA-CCS2WB-7.5M-80A-DC-R-BB
GTIN (EAN)	4099986916623
Qté.	1 pièce(s)

Date de création 2 juin 2024 10:26:41 CEST

Niveau du catalogue 18.05.2024 / Toutes modifications techniques réservées

## CA-CCS2WB-7.5M-80A-DC-R-BB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

Poids net 7 800 g

## Températures

Température de stockage -30 °C...55 °C Humidité à la température de stockage 5 - 95 % d'humidité rel.  
Température de fonctionnement -30 °C...50 °C

## Systèmes requis

Puissance de charge, maxi. 80 kW Courant nominal 50 A  
Nombre de phases Type de communication vers le véhicule Pilote de commande (CP),  
Pilote de proximité / Fiche présente (PP)  
3  
Mode de chargement Mode 4 Degré de protection IP55

## Caractéristiques

Degré de protection IP55

## Boîtiers

Degré de protection IP55

## Type de prise

Type de raccordement - borne de re- extrémité libre du conduc- Type de raccordement - véhicule  
charge teur CCS2  
Couleur de la prise de raccordement noir

## Câble

Couleur du câble noir Longueur du câble 7,5 m  
Sortie de câble régulier

## Caractéristiques des matériaux

Température de fonctionnement , max. 50 °C Température de fonctionnement , min. -30 °C  
Température de stockage, max. 55 °C Température de stockage, min. -30 °C

## Approbations et normes

ROHS Conforme

## Classifications

ETIM 6.0	EC002897	ETIM 7.0	EC002897
ETIM 8.0	EC002897	ETIM 9.0	EC002897
ECLASS 9.0	27-14-47-05	ECLASS 9.1	27-14-47-05
ECLASS 10.0	27-14-47-05	ECLASS 11.0	27-14-47-05
ECLASS 12.0	27-14-47-05	ECLASS 13.0	27-14-47-05

## Agréments

ROHS Conforme

**CA-CCS2WB-7.5M-80A-DC-R-BB**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Caractéristiques techniques

### Téléchargements

Catalogue

[Catalogues in PDF-format](#)

### CA-CCS2WB-7.5M-80A-DC-R-BB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins

