

## FPL 4G2.5/Q8KW/3

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Para la conexión rápida y cómoda de arrancadores de motor descentralizados pueden utilizarse los cables de conexión confeccionados FieldPower® Drive con conectores HQ según IEC 23570 (DESINA).

### Datos generales para pedido

Versión	FieldPower®, conductor, Bases y capotas de plástico, Número de conductores: 4, Ölflex Classic 110 4G2,5 o equivalente, Sector: 2.5 mm <sup>2</sup> , 3 m
Código	<a href="#">8000011742</a>
Tipo	FPL 4G2.5/Q8KW/3
GTIN (EAN)	4050118190403
Cantidad	1 Pieza

Fecha de creación 15 de mayo de 2024 20:24:03 CEST

## FPL 4G2.5/Q8KW/3

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

Peso neto 550 g

### Datos técnicos del cable

Número de conductores 4

### Datos técnicos generales

Intensidad nominal	16 A	Tensión nominal	500 V
Tipo de protección	IP65		

### Clasificaciones

ETIM 6.0	EC001578	ETIM 7.0	EC003250
ETIM 8.0	EC003250	ETIM 9.0	EC003250
ECLASS 9.0	27-06-20-11	ECLASS 9.1	27-06-90-90
ECLASS 10.0	27-06-01-06	ECLASS 11.0	27-06-01-06
ECLASS 12.0	27-06-01-06	ECLASS 13.0	27-06-01-06

### Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	edb4769d-47d5-4f66-921a-c1f4685d793c

### Homologaciones

ROHS Conformidad

### Descargas

Catálogo [Catalogues in PDF-format](#)


## FPL 4G2.5/Q8KW/3

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Dibujos

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Pin assignments



Pin	Conductor	Assignment
1	1	U
2	-	-
3	3	W
4	-	-
5	-	-
6	-	-
7	2	V
8	-	-
PE	gr./yell.	PE