

**FAD 1771-WA/WC SL10 M US****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rzeczywisty wygląd może różnić się  
od przedstawionego na ilustracji.**



Wraz z rosnącą złożonością obiektów niektóre sterowniki programowalne stają się przestarzałe, a ponadto nieustannie zwiększa się zapotrzebowanie na sygnały wejścia/wyjścia. Dlatego w wielu instalacjach lub obiektach występuje konieczność zastąpienia dotychczasowych sterowników nowymi bez modyfikacji zainstalowanego już okablowania. Dzięki adapterom, wstępnie zmontowanym kablom oraz interfejsom od firmy Weidmüller można łatwo i bezpiecznie zastąpić jeden system PLC innym: użytkownicy mogą zachować dotychczasowe okablowanie obiektowe, przeprowadzić test nowego systemu oraz ograniczyć do minimum czasu przestoju instalacji.

**Ogólne dane zamówieniowe**

Nr zam.	<a href="#">7940125447</a>
Typ	FAD 1771-WA/WC SL10 M US
GTIN (EAN)	4064675209072
Ilość	1 Szt.

## FAD 1771-WA/WC SL10 M US

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

Głębokość	53 mm	Głębokość (cale)	2,087 inch
Wysokość	269 mm	Wysokość (cale)	10,591 inch
Szerokość	32 mm	Szerokość (cale)	1,26 inch
Masa netto	1 000 g		

## Temperatury

Temperatura magazynowania	-40...60 °C	Temperatura eksploatacyjna	-25...50 °C
---------------------------	-------------	----------------------------	-------------

## dane przyłącza

Przyłącze (strona sterowania)	Listwa SL 3.5	liczba biegunów (strona sterownika)	10 biegunów
przyłącze (strona obiektu)	Card edge		

## dane znamionowe

prąd maksymalny na kanał	2 A	całkowity prąd znamionowy	6 A
--------------------------	-----	---------------------------	-----

## współrzędne izolacji (EN50178)

zgodnie z	DIN EN 50178	napięcie znamionowe	< 300 V AC
kategoria przepięcia	II	stopień zabrudzenia	2
Napięcie probiercze izolacji AC	1,2 kV		

## Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002584	ETIM 7.0	EC002584
ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ECLASS 9.0	27-33-02-92	ECLASS 9.1	27-24-22-92
ECLASS 10.0	27-33-02-92	ECLASS 11.0	27-33-02-92
ECLASS 12.0	27-33-02-92	ECLASS 13.0	27-33-02-92

## Dopuszczenia

Dopuszczenia



## Pobieranie

Katalogi [Catalogues in PDF-format](#)

## FAD 1771-WA/WC SL10 M US

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

