

KLIPPON POK2 M20ACSS EX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Différents types de boîtes à bornes sont disponibles pour l'installation de signaux / alimentations ou de distributeurs dans les zones à risque d'explosion. Les boîtes à bornes sont des équipements antidéflagrants homologués pour une utilisation en zone Ex 0, 1, 2 et 20, 21, 22. Elles sont certifiées conformes aux dernières normes internationales Ex e, Ex ia et Ex tb. Grâce à leur configuration spécifique, ces boîtes à bornes constituent la solution optimale pour toutes les applications. Sélectionnez vous-même dans l'aperçu des produits la solution qui vous convient ! Combinez le boîtier, avec ou sans trous taraudés, un rail de montage approprié ou des bornes à bande prémontées. Nous avons rassemblé pour vous une sélection réduite, mais nous sommes heureux de vous configurer une solution sur mesure.

Particularités :

- Disponible dans une large gamme de versions pour répondre aux besoins des clients
- D'autres homologations internationales sont également disponibles, en plus des homologations IECEx et ATEX
- Une qualité accrue grâce à l'utilisation de produits de base reconnus de la marque Klippon®

Informations générales de commande

| | |
|----------------------|--|
| Version | Boîte à bornes, ATEX II 2GD T85°C Ex e II T6, KLIPPON POK 081106 EX, KL SET 10A4 S, Perçages côté A: 2 x M20x1,5, Perçages côté B: 2 x M20x1,5 |
| Référence | 8000004225 |
| Type | KLIPPON POK2 M20ACSS EX |
| GTIN (EAN) | 4032248986095 |
| Qté. | 1 pièce(s) |
| Produit de référence | 1306010000 |

KLIPPON POK2 M20ACSS EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

| | | | |
|------------|--------|---------------------|------------|
| Profondeur | 75 mm | Profondeur (pouces) | 2,953 inch |
| Hauteur | 56 mm | Hauteur (pouces) | 2,205 inch |
| Largeur | 110 mm | Largeur (pouces) | 4,331 inch |
| Poids net | 555 g | | |

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002503 | ETIM 7.0 | EC002503 |
| ETIM 8.0 | EC002503 | ETIM 9.0 | EC002503 |
| ECLASS 9.0 | 27-18-05-02 | ECLASS 9.1 | 27-18-05-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-18-05-02 | ECLASS 11.0 | 27-18-05-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-18-05-02 | ECLASS 13.0 | 27-18-05-02 |

Numéros de certificat du boîtier

| | | | |
|--|-------------------|---|--------------------|
| Numéro de certificat du boîtier de terminaisons (ATEX) | IBExU13ATEX1004 X | Numéro de certificat du boîtier de terminaisons (IECEx) | IECEx IBE 13.0004X |
|--|-------------------|---|--------------------|

Boîtier

| | | | |
|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-------------|
| Matériau | Polyester renforcé fibre de verre | Perçages côté A | 2 x M20x1,5 |
| Perçages côté B | 2 x M20x1,5 | | |

Conformité environnementale du produit

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | c0b142f1-4049-4b95-bbc3-9959a2d3b09c |

Téléchargements



| | |
|--|---|
| Agrément/Certificat/Document de conformité | IECEXIBE13.0004X IBEXU13ATEX1004X EU Declaration of Conformity - Klippon POK Terminal Box - DoC DE PS270X 160308 003ISS03 |
| Documentation utilisateur | INSTR POK EQUIP |
| Catalogue | Catalogues in PDF-format |
| Brochures | |

KLIPPON POK2 M20ACSS EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins



KLIPPON POK2 M20ACSS EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Filetage extérieur M20



Les adaptateurs de la série ADAP offrent flexibilité et polyvalence en remplissant les entrées inutilisées des équipements Ex, tout en maintenant une protection antidéflagrante Ex d, une protection contre les explosions Ex e à sécurité accrue et un indice de protection IP66/67/68.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Type | ADAP M20-M16-W | Version |
| Référence | 1262740000 | ADAP (adaptateur Klippon Ex), Adaptateur, droit, M 20 ,M 16, Laiton, |
| GTIN (EAN) | 4050118088625 | nickelé |
| Qté. | 24 pièce(s) | |

Bouchons obturateurs en plastique Ex e/i 7 joules



Outre les presse-étoupes pour une large gamme d'applications, la gamme de produits est complétée par des bouchons, des éléments de compensation de pression, des adaptateurs et les accessoires correspondants tels que les écrous de blocage, les bagues d'étanchéité, les rondelles plates et les bagues de mise à la terre.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Type | VP M20 EX SI 7J | Version |
| Référence | 2066730000 | VPK EX 7J (bouchon aveugle Ex, plastique, 7J), Bouchons obturateurs, |
| GTIN (EAN) | 4050118415346 | fermé, M 20, 11 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bars (30 min.), |
| Qté. | 100 pièce(s) | Polyamide 6 |

KLIPPON POK2 M20ACSS EX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Accessoires****Métrique**

Les presse-étoupes de type A2L conviennent pour les câbles non armés. Ils maintiennent une protection antidéflagrante Ex d et une protection contre les explosions Ex e à sécurité accrue.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Type | A2L/16/M16-WM | Version |
| Référence | 1186880000 | A2L (Klippon non blindé presse-étoupe Ex e/d), Raccord à vis, droit, M |
| GTIN (EAN) | 4050118074345 | 16 x 1,5, 16 mm, OD min. 4.5 - OD max. 8.7 mm, Laiton, nickelé |
| Qté. | 24 pièce(s) | |

Bouchons d'obturation en laiton, VP tête HEXAGONALE Ex e/d

Les bouchons d'obturation de la série VP constituent une méthode pour remplir les entrées inutilisées dans les équipements Ex, tout en maintenant une protection antidéflagrante Ex d, une protection contre les explosions Ex e à sécurité accrue et un indice de protection IP66/67/68.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Type | VP-HEX M16-EX W | Version |
| Référence | 1218940000 | VP (bouchon aveugle Klippon Ex avec tête hexagonale), Bouchons |
| GTIN (EAN) | 4050118075564 | obturateurs, droit, M 16 x 1,5, 16 mm, Laiton, nickelé |
| Qté. | 24 pièce(s) | |

KLIPPON POK2 M20ACSS EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Matériau du joint en silicone, -60 °C - +70 °C



Les presse-étoupes de polyamide sont adaptés à une utilisation dans les zones à risque d'explosion Ex e (sécurité accrue) et Ex i (sécurité intrinsèque). Weidmüller propose une famille de produits sans restrictions et en plus de la conformité aux standards, le presse-étoupe excelle grâce à sa résistance aux chocs accrue de 4/7 Joules et une plage de température possible jusqu'à -60°C sans restrictions. Ils ont été testés au regard des normes actuelles et de la directive EN 60079-0, et, ils ont également reçu les certifications ATEX et IECEx.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Type | VG M20 EXE 11-14 SI7J G4 | Version |
| Référence | 2722120000 | VG Exe 7J (presse-étoupe plastique Ex 7J Exe), Raccord à vis, droit, M |
| GTIN (EAN) | 4050118821352 | 20, 10 mm, OD min. 11 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 |
| Qté. | 50 pièce(s) | bars (30 min.), Polyamide 6 |
| Type | VG M20 EXE 7-13 SI7J G4 | Version |
| Référence | 2722110000 | VG Exe 7J (presse-étoupe plastique Ex 7J Exe), Raccord à vis, droit, M |
| GTIN (EAN) | 4050118821345 | 20, 10 mm, OD min. 7 - OD max. 13 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 |
| Qté. | 50 pièce(s) | bars (30 min.), Polyamide 6 |