


PV CPCI23TXUXDXAXWXRWW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wykonanie	Fotowoltaika, Zmontowana obudowa, Moduł komunikacji, 230 V AC, Ochrona przeciwprzepięciowa I, Monitoring prądu, moduły kontrolne, Monitorowanie napięcia, Monitorowanie wartości granicznej, Skrzynka komunikacyjna, RJ45
Nr zam.	8000111622
Typ	PV CPCI23TXUXDXAXWXRWW
GTIN (EAN)	4099986678897
Ilość	1 Szt.

Data sporządzenia 20 maja 2024 18:22:56 CEST

Aktualizacja katalogu 04.05.2024 / Zmiany techniczne zastrzeżone

PV CPC123TXUXDXAXWXRWW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	180 mm	Głębokość (cale)	7,087 inch
Wysokość	270 mm	Wysokość (cale)	10,63 inch
Szerokość	360 mm	Szerokość (cale)	14,173 inch
Masa netto	3 511,072 g		

Kontrola przewodu DC

Funkcja monitorowania	Komputer przemysłowy, Router Ethernetu przemysłowego z portami 4G i RJ45, Połączenie między urządzeniami terenowymi do SCADA przez RS-485	Monitorowanie napięcia	Tak
-----------------------	---	------------------------	-----

Normy i standardy

Normy	IEC 61439-2 ed 3.0, EN 61439-2:2020
-------	-------------------------------------

Obudowa

Stopień ochrony	IP65	rodzaj montażu	montaż naścienny, Wyłączenie do stosowania wewnątrz pomieszczeń
-----------------	------	----------------	---

Właściwości elektryczne DC

Napięcie znamionowe	230 V	Ochrona przeciwprzepięciowa strona EIA RS485 (kontrola przewodu)	Nie
Ogranicznik przeciwprzepięciowy strona AC	PU I 1+1 LCF 280 V / 12,5 kA, bez styku pomocniczego	Uziemienie	Bezpośrednio w VPU

Gwarancja

Czasokres	5 lat
-----------	-------

Dane ogólne

Miejsce instalacji	Do zastosowania wewnątrz pomieszczeń	Normy	IEC 61439-2 ed 3.0, EN 61439-2:2020
Stopień ochrony	IP65		

Obudowa

Materiał izolacyjny	Polyester glass-fibre reinforced, Polycarbonate	Oslona	demontowalne
mocowanie obudowy	nakładki mocujące	rodzaj montażu	montaż naścienny, Wyłączenie do stosowania wewnątrz pomieszczeń

Zabezpieczenie przed przeciążeniem, strona DC

Normy	IEC 61439-2 ed 3.0, EN 61439-2:2020
-------	-------------------------------------

PV CPCI23TXUXDXAXWXRXWW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dane techniczne****Klasyfikacje**

ETIM 6.0	EC002928	ETIM 7.0	EC002928
ETIM 8.0	EC003857	ETIM 9.0	EC003857
ECLASS 9.0	22-57-92-03	ECLASS 9.1	22-57-02-90
ECLASS 10.0	22-57-02-90	ECLASS 11.0	22-57-02-92
ECLASS 12.0	22-57-02-92	ECLASS 13.0	22-57-02-92

Dopuszczenia

Dopuszczenia

**Pobieranie**

Katalogi

[Catalogues in PDF-format](#)

PV CPCI23TXUXDXAXWXRWW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

