

**IE-FM6D2UE0001MSD0SD0X****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Sestavené IE kabely, optický větvený kabel, vícevidový,  
SC oboustranný – SC oboustranný, černý, Průměr jádra  
62,5 µm

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Vlečný kabel, SC duplex IP 20, SC duplex IP 20, 62.5 µm, PUR, 1 m
Objednací číslo	<a href="#">8876440010</a>
Typ	IE-FM6D2UE0001MSD0SD0X
GTIN (EAN)	4032248609918
Množství	1 ks

Datum vytvoření 24. května 2024 11:55:20 CEST

Stav katalogu 18.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## IE-FM6D2UE0001MSD0SD0X

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Délka	1 m	Délka (v palcích)	39,37 inch
Čistá hmotnost	72 g		

## Teploty

Skladovací teplota	-40 °C...80 °C	Provozní teplota	-40 °C...80
Teplota instalace	-20 °C...60 °C		

## Obecné standardy

Standardní konektor	IEC 61754-4
---------------------	-------------

## Standardy

Standardní konektor	IEC 61754-4
---------------------	-------------

## Konektor, pravý

Zástrčka vpravo	SC-Duplex, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, unshielded
-----------------	--

## Konektor, vlevo

Zástrčka vlevo	SC-Duplex, IP20, Kontakt samec, přímý, konektor, Plast, nestíněné
----------------	---

## Mechanické a materiálové vlastnosti kabelu

Cykly ohybu	100 000	Poloměr ohybu, min., jen jednou	25 mm
Poloměr ohybu, min., opakovaný	77 mm		

## Struktura kabelu

Barva opláštění	černá	Materiál pláště	PUR
Primární plášť	245 µm	Průměr jádra	62,5 µm
Průměr pláště	6 mm	Rozvržení kabelu	Vlečný kabel Break-out

## Zástrčka

Zástrčka vlevo	SC-Duplex, IP20, Kontakt samec, přímý, konektor, Plast, nestíněné	Zástrčka vpravo	SC-Duplex, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, unshielded
----------------	---	-----------------	--

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC002607	ETIM 7.0	EC002607
ETIM 8.0	EC002607	ETIM 9.0	EC002607
ECLASS 9.0	27-06-10-03	ECLASS 9.1	27-06-10-03
ECLASS 10.0	27-06-10-03	ECLASS 11.0	27-06-10-03
ECLASS 12.0	27-06-10-03	ECLASS 13.0	27-06-10-03

Datum vytvoření 24. května 2024 11:55:20 CEST

Stav katalogu 18.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

**IE-FM6D2UE0001MSD0SD0X****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Technické údaje****Shoda produktu s prostředím**

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

**Osvědčení**

ROHS

Shoda

**Soubory ke stažení**

Uživatelská dokumentace

[MAN IE GUIDE DE](#)[MAN IE GUIDE EN](#)

Katalogy

[Catalogues in PDF-format](#)

Brožury

[FL FIELDWIRING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)

**IE-FM6D2UE0001MSD0SD0X**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

### Detailní výkres

