

WAZ6 TTA EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Podobné ilustraci



WAS/WAZ6 TTA je univerzální převodník a nouzové vypínací zařízení konfigurovatelné přes PC. Kombinuje funkce oddělení, přenosu, linearizace a nouzového vypnutí v jediném modulu.

Díky těmto výjimečným charakteristikám a vynikající konfigurovatelnosti je TTA opravdu unikátní.

Stabilní a přesné funkce TTA při širokém rozsahu napětí a okolní teploty. Je kompatibilní se všemi standardními typy snímačů.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Vstup : EX, univerzální U, I, R, 9, Výstup : I/U univerzální, 2 x relé
Objednací číslo	8964320000
Typ	WAZ6 TTA EX
GTIN (EAN)	4032248782284
Množství	1 ks
Stav objednávky	Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici.
K dispozici do	2023-12-30
Alternativní výrobek	1481960000

- Univerzální vstupní signály: teplotní signály jako jsou odporový teploměr, termočlánek, potenciometr, frekvenční převodník, DC napěťové signály a proudové signály.
- Napájení ze smyčky nebo nasivní vstup
- Široký rozsah napájení: 18 – 264 V AC/DC
- Uživatelem definovaná linearizace
- Vstupy a výstupy lze konfigurovat pomocí PC
- Kombinovaný analogový a reléový výstup
- Rozsah okolní teploty: -40 °C až 70 °C

K připojení k PC se používá rozhraní CBX200 USB.

WAS/WAZ6 TTA je také volitelně k dispozici s certifikací ATEX Zóna 2 a UL C1D2.

WAZ6 TTA EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	112,4 mm	Hloubka (v palcích)	4,425 inch
Šířka	45 mm	Šířka (v palcích)	1,772 inch
Délka	100 mm	Délka (v palcích)	3,937 inch
Čistá hmotnost	280 g		

Teploty

Skladovací teplota	-40 °C...85 °C	Provozní teplota	0 °C...70 °C
Vlhkost při provozní teplotě	0...95 % (bez kondenzace)	Vlhkost	5...95 %, bez kondenzace

Pravděpodobnost selhání

SIL v souladu s IEC 61508	Žádné	MTTF	138 a
---------------------------	-------	------	-------

Vstup

Odpor	Potenciometr	10...50 Ω, 50... 100 Ω, 100...200 Ω, 200...400 Ω, 400...800 Ω, 800 Ω...2 kΩ, 2...6.5 kΩ, 6.5...100 Ω	
Počet vstupů	1	Sensor supply	24 V DC / 22 mA
Snímač	Termoelektrické člán- ky: B, E, J, K, L, N, R, S, T (IEC 60584), PT100, PT1000, (EN 60571) Ni100, Ni1000, (JIS1604), Cu10, Cu25, Cu50, Cu100 (DIN 43760) 2-/3-/4drát	Temperature input range	S možností konfigurace, B: +100...+1820 °C, E: -270... +1000 °C, J: -270...+1200 °C, K: -150...+1372 °C, L: +100...+900 °C, N: -180... +1300 °C, R: -50...+1768 °C, S: -50...+1768 °C, T: -270...+400 °C, U: -200... +600 °C, Uživatelem defi- nované
Vstupní frekvence	nastavitelné, 2 Hz...100 kHz	Vstupní napětí	-200...500 mV (min. 4 mV odstup), -20...50 V DC (min. 0,5 V odstup)
Vstupní proud	-20...50 mA (min. interval 0,4 mA)		

Výstup

Proud impedance zátěže	≤ 600 Ω, @ max 23mA
------------------------	---------------------

Výstup (digitální)

Max. spínací napětí, AC	0 V	Počet digitálních výstupů	2
Rated switching current	0,1 A	Trvalý proud	2 A
Typ	2 x 1 CO kontakt (po- zlacený), Procesní alar- my (4x) s hysterezí, s (nastavitelným) zpož- děním času poplachu 0- 180 s		

WAZ6 TTA EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Výstup (analogový)

Funkce přenosu	Lineární, $x^{1/2}$, $x^{3/2}$, $x^{5/2}$ nebo uživatelem definovaná křivka (101 bodů)	Napětí na výstupu (analogový výstup)	adjustable between -10...+10 V (min. span 2.5 V)
Počet analogových výstupů	1	Proud na výstupu (analogový výstup)	Nastavitelné v rozsahu 0...20 mA (min. odstup 5 mA)
Signal output	přímé nebo invertované	Zatěžovací odpor - napětí (analogový výstup)	> 10 kΩ při 0...10 V / > 20 kΩ při -10...+10 V
Zatěžovací odpor - proud (analogový výstup)	<700 Ω		

Obecné údaje

Konfigurace	Pomocí Window software zdarma, TTA Set Software, Vyžaduje konfigurační adaptér 8978580000 CBX200 USB	Long-term drift	0
Napájecí napětí	24...240 V AC/DC; 24...36 V AC / 24...50 V DC (ATEX zóna 2)	Power consumption	< 3,5 W
Přesnost	<0,1 % rozpětí (DC, RTD); 0,2 % rozpětí (nebo 1 °C) + porucha CJ	Teplotní součinitel	<0,1 % / K (DC, RTD); <0,1 % FSR / K + CJ chyba 0,07 °C/K (termočlánky)
Čas odezvy	50 ms až 1 s (RTD, mV vstupy), 110 ms až 1 sec (V, mA vstupy)		

Koordinace izolace

Impulse withstand voltage	6 kV	Izolační napětí	2,5 kV
Jmenovité napětí	300 V	Kategorie rázového napětí	III
Normy EMC	EN 55011, EN 61000-6	Závažnost znečištění	2

Údaje o Ex aplikacích (ATEX)

Označování	II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc
------------	---------------------------

Data připojení

Typ připojení	Připojení s kotevní svorkou	Délka odizolování, jmenovité připojení	7 mm
Rozsah sevření, jmenovité připojení	2,5 mm ²	Upínací rozsah, min.	0,5 mm ²
Upínací rozsah, max.	2,5 mm ²		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002653	ETIM 7.0	EC002653
ETIM 8.0	EC002653	ETIM 9.0	EC002653
ECLASS 9.0	27-21-01-20	ECLASS 9.1	27-21-01-20
ECLASS 10.0	27-21-01-20	ECLASS 11.0	27-21-01-20
ECLASS 12.0	27-21-01-20	ECLASS 13.0	27-21-01-20

WAZ6 TTA EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Listy specifikací zakázky

Dlouhá specifikace

Krátká specifikace

Universální oddělovací převodníky a nouzová vypínací zařízení, pro aplikace Ex zóny 2; lze nakonfigurovat přes PC

Universální oddělovací převodníky a nouzová vypínací zařízení v šířce 45 mm, s externím napájením pro napětí a snímače, pro přenos a oddělení analogového DC proudu -20 až 50 mA, napětí -200 až 500 mV / -20 až 50 V, 2-/3-/4-vodičové RTD, rezistory, termočlánky podle IEC 584, frekvence do 100 kHz (2-/3-vodičové snímače).

Dva přepínací výstupy (přepínací kontakt) jsou k dispozici pro alarmy na výstupní straně.

Analogové DC napětové (-10 až +10 V) a proudové (0 až 20 mA) signály jsou k dispozici na straně výstupu.

Komponent lze nakonfigurovat přes PC pomocí vlastního TTA-Set softwaru.

Přídavný kryt pro montážní lištu TS35

Rozměry (D x Š x V): 100 x 45 x 112,4 mm

Připojení pružinovým systémem / jmenovitý průřez 1,5 mm²

Stupeň krytí: IP 20

Vstup -20 až 50 mA

-200 až 500 mV / -10 až +10 V

PT100, PT1000, Ni100, Ni1000, Cu10/25/50/100 2-/3-/4-vodičové

Odpor 10 Ohm až 5 kOhm / Potenciometr 100 Ohm až 100 kOhm

termočlánky - typy B, E, J, K, N, R, S, T

Frekvence 2 Hz až 100 kHz (2-/3-vodičové snímače)

Snímač - napájení 24 V DC / 22 mA

Vstupní proudové -20 až 50 mA / nastavitelné

0-20 až +10 V / nastavitelné

WAZ6 TTA EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	c2a21576-d875-4548-ae68-5e7f85ddf0c7

Důležitá poznámka

Informace o produktu

WAS/WAZ6 TTA je univerzální převodník a nouzové vypínací zařízení konfigurovatelné přes PC. Kombinuje funkce oddělení, přenosu, linearizace a nouzového vypnutí v jediném modulu.

Díky těmto výjimečným charakteristikám a vynikající konfigurovatelnosti je TTA opravdu unikátní.

Stabilní a přesné funkce TTA při širokém rozsahu napětí a okolní teploty. Je kompatibilní se všemi standardními typy snímačů.

- Univerzální vstupní signály: teplotní signály jako jsou odporový teploměr, termočlánek, potenciometr, frekvenční převodník, DC napěťové signály a proudové signály.
- Napájení ze smyčky nebo nasivní vstup
- Široký rozsah napájení: 18 – 264 V AC/DC
- Uživatelem definovaná linearizace
- Vstupy a výstupy lze konfigurovat pomocí PC
- Kombinovaný analogový a reléový výstup
- Rozsah okolní teploty: -40 °C až 70 °C

K připojení k PC se používá rozhraní CBX200 USB.

WAS/WAZ6 TTA je také volitelně k dispozici s certifikacemi ATEX Zóna 2 a UL C1D2.

Osvědčení

Schválení




ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cULus)	E141197
Číslo certifikátu (cULusEX)	E223527


Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [Application notes – ATEX certification](#)
[Application notes – DNV GL Certificate](#)
[Declaration of Conformity](#)

Technické údaje	CAD data – STEP
Software	Runtime Software – Install_TTASet_V107.zip
Uživatelská dokumentace	Device description – Manual english, deutsch, france Device description – Instruction sheet
Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	



Screenshot of TTA Set software




example of user defined transfer function for assigning customized output values




connection to your PC


Converter



Transmitter



Lineariser



WAZ6 TTA EX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Příslušenství****Konfigurační rozhraní****Všeobecné objednací údaje**

Typ	CBX200 USB
Objednací číslo	6978580000
GTIN (EAN)	4032248813759
Množství	1 ks

WAZ6 TTA EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

Podobné ilustraci

