

**SAIL-VSA-8.0U****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Weidmüller erbjuder ventilstickproppskabel med M12 kontakt eller fri ledningsände. Ventilstickproppens driftsläge signaliseras med ett indikeringslement (ljusdiod). Ventilstickpropparna har alla en skyddskoppling. Weidmüllers program omfattar ventilstickproppar i utförandena A, B, C enligt DIN och industristandard. Skyddsklassen IP 67 uppfylls i istuckat läge. Utgångsriktningen är också viktig. Hos Weidmüller kan 0-gradsversioner levereras. Det innebär att kabelutgångsriktningen befinner sig vid PE-kontakten.

**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	Ventilstickpropp, Kabelände öppen - ventilstickpropp
Art.nr.	<a href="#">9457710800</a>
Typ	SAIL-VSA-8.0U
GTIN (EAN)	4032248826483
Förp.	1 Stück

## SAIL-VSA-8.0U

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Nettovikt	267 g
-----------	-------

## Tekniska data för kabel

Accelerartion	5 m/s <sup>2</sup>	Antal poler	3
Böjcykler	2 Mio	Böjradie min, fast monterad	5 x kabelldiameter
Böjradie min, rörlig	10 x kabelldiameter	Beständighet mot svetsgnistor	Nej
Färgkodning	brun, blå, grön/gul	Halogener	Nej
Isolering	PP	Kabellängd	8 m
Ledararea	0,5 mm <sup>2</sup>	Mantelfärg	svart
Mantelmateriel	PUR	Skärmad	Nej
Släpkedjetålighet	Ja	Säker mot svetsstänk	Nej
Temperaturområde, fast lagd	-50...80 °C	Temperaturområde, rörligt	-25...80 °C
Vridtålighet	0 °/m	Ytterdiameter	4.6 mm ± 0.2 mm
hastighet	200 m/s		

## Allmänna tekniska data

Anslutningsvridmoment	Montageskruv M3: 0,4 Nm	Kodering	Bryggform A (18 mm)
Kontaktmaterial	CuZn	Kontakttyta	förtennad
LED	Ja	Märkspänning	24 V
Märkström	4 A	Skyddsklass	IP67, i åtdraget tillstånd
Skyddskoppling	Zenerdiod	Temperaturområde kapsling	-25...+80 °C
Utförande	Kabelände öppen - ventilstickpropp		

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001855	ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855	ETIM 9.0	EC001855
ECLASS 9.0	27-06-03-12	ECLASS 9.1	27-06-03-11
ECLASS 10.0	27-06-03-12	ECLASS 11.0	27-06-03-12
ECLASS 12.0	27-06-03-12	ECLASS 13.0	27-06-03-12

## Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschyrer	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>

## SAIL-VSA-8.0U

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Ritningar

### Profilritning



### Polschema



### Kopplingsbild

