

WK K PZ1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Wechselklingen für Drehmoment-Schraubendreher**

Abtrieb nach DIN 5260-PZ, ISO 8764/1-PZ

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Schraubendrehereinsatz
Best.-Nr.	9918610000
Typ	WK K PZ1
GTIN (EAN)	4032248388981
VPE	1 Stück

WK K PZ1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	4 mm	Tiefe (inch)	0,157 inch
Höhe	4 mm	Höhe (inch)	0,157 inch
Breite	175 mm	Breite (inch)	6,89 inch
Nettogewicht	21 g		

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Wechselklinge für Kreuzschlitzschrauben, Form PZ, Größe 1
---------------------	---

Schraubwerkzeuge

Drehmomenteinstellung, max.	3,8 Nm	Form	Pozidrive
Größe	1	Klingenlänge	175 mm

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002115	ETIM 7.0	EC002115
ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864
ECLASS 9.1	21-04-04-90	ECLASS 10.0	21-04-04-90
ECLASS 11.0	21-04-42-03	ECLASS 12.0	21-04-42-03
ECLASS 13.0	21-04-42-03		

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6a3438d7-aa8c-48e4-8879-adf736ca79e3

Downloads

Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	

Zubehör**Drehmomentschraubendreher**

Exakt das richtige Drehmoment ist unerlässlich, wenn genaues und effektives Arbeiten sowie hohe Wiederholgenauigkeit gefordert sind.

Die perfekte Aufgabenstellung für die neuen Weidmüller Drehmoment-Schraubendreher mit den ergonomischen Griffen und dem einzigartigen Wechselklingsystem.

- Kompakte und besonders leichte Bauweise
- Drehmomenteinstellung mit Sonderwerkzeug (im Lieferumfang enthalten), ungewollte Verstellung ist ausgeschlossen
- Ergonomische, auf den Drehmomentbereich abgestimmte Griffgrößen
- Werkzeuge stückgeprüft und mit einer Identifikationsnummer gekennzeichnet, 100% Qualitätskontrolle mit Nachweis und Produktbezug
- Klicksignal beim Erreichen des Drehmoments, deutlich hör- und spürbar, keine unnützen Betätigungen
- Wechselklingen aus hochwertigem verschleißfestem Werkzeugstahl
- Alle Werkzeuge erfüllen die Genauigkeitsanforderungen von: EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Auslösegenauigkeit +/- 6% des eingestellten Skalenwertes

Allgemeine Bestelldaten

Typ	DMS MANUELL 2,0-7,0	Ausführung
Best.-Nr.	9918380000	Drehmomentschraubendreher
GTIN (EAN)	4032248388349	
VPE	1 Stück	
Typ	DMS MANUELL 0,5-1,7	Ausführung
Best.-Nr.	9918370000	Drehmomentschraubendreher
GTIN (EAN)	4032248388332	
VPE	1 Stück	