

VT MASTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



La tâche principale d'un testeur de tension est de vérifier l'absence de tension. Un testeur de tension bipolaire est le seul instrument de test qui remplit toutes les exigences en matière de sécurité du travail.

- Avec affichage à LED
- Conformément à la norme VDE,
- Tenue élevée aux tensions de pointe,
- Un testeur adapté à chaque application

Informations générales de commande

Version	Outils de test, Testeur de tension bipolaire
Référence	9918880000
Type	VT MASTER
GTIN (EAN)	4032248405763
Qté.	1 pièce(s)

VT MASTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	60 mm	Profondeur (pouces)	2,362 inch
Hauteur	28 mm	Hauteur (pouces)	1,102 inch
Largeur	235 mm	Largeur (pouces)	9,252 inch
Poids net	158 g		

Classifications

ETIM 6.0	EC000494	ETIM 7.0	EC000494
ETIM 8.0	EC000494	ETIM 9.0	EC000494
ECLASS 9.0	27-20-03-08	ECLASS 9.1	27-20-03-08
ECLASS 10.0	27-20-03-08	ECLASS 11.0	27-20-03-08
ECLASS 12.0	27-20-03-08	ECLASS 13.0	27-20-03-08

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Testeur de tension jusqu'à 690V/ 100 Hz LED
--------------------------	--

Appareils de mesure et de test

Affichage	LED	Affichage du sens de rotation du champ	Non
Affichage tension alternative	12, 24, 50, 120, 230, 400, 690 V	Affichage tension continue	12, 24, 50, 120, 230, 400, 690 V
Catégorie du circuit de mesure	CAT III 600 V	Charge additionnelle	Non
Degré de protection	IP54	Essai d'isolation	6 kV
Plage de fréquence, max.	65 Hz	Plage de fréquence, min.	0 Hz
Plage de mesure de tension/AC	12-690 V	Plage de mesure de tension/DC	690 V
Température de fonctionnement, max.	55 °C	Tension nominale, max.	690 V AC/DC
Tension nominale, min.	12 V	Tenue aux tensions crêtes	6 kV
Test de continuité	Oui - visuel et sonore	Type de pile	Pile 1,5 V type AAA
température de fonctionnement, min.	-15 °C	testé et approuvé selon	IEC 61243-3:2014 (DIN EN 61243-3:2015-08)

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b05b5122-6117-4cb0-b28c-df32f921fa36

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité	9918860000 DECLARATION OF CONFORMITY.pdf
Notification de modification produit	PCN-PW641110-20180410-00-A EN PCN-PW641110-20180410-00-A DE
Documentation utilisateur	BANL_manual 2pol Tester
Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	

Date de création 10 mai 2024 21:11:04 CEST

Niveau du catalogue 04.05.2024 / Toutes modifications techniques réservées

VT MASTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Accessoires

Accessoires pour l'équipement de contrôle et de mesure



Informations générales de commande

Type 2POL TESTER ZUB

Référence [2565720000](#)

GTIN (EAN) 4050118575279

Qté. 1 pièce(s)

Type BATTERIE 1,5V MICRO

Référence [9201310000](#)

GTIN (EAN) 4032248421121

Qté. 2 pièce(s)

Version

Outils de test, Batterie

Type SKAI TASCHE

Référence [2544760000](#)

GTIN (EAN) 4050118554724

Qté. 1 pièce(s)

Version

Sac d'outil

Type PRSPSU

Référence [1332420000](#)

GTIN (EAN) 4050118136449

Qté. 1 pièce(s)